


**CB-DT 360/4.5 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Gracias a nuestras soluciones de señalización detectables, podemos ayudar a nuestros clientes del sector de la alimentación y las bebidas a garantizar el cumplimiento de los estándares más exigentes que requiere el concepto HACCP. Debido al relleno metálico, nuestras abrazaderas detectables pueden identificarse de manera fiable con detectores de metales o de rayos X. La identificación minimiza el riesgo de contaminación durante los procesos de producción de alimentos. Las señalizaciones MultiCards ofrecen la máxima seguridad gracias a las propiedades de resistencia a la corrosión. Las propiedades de seguridad de estos elementos se comprueba y se verifica con regularidad en nuestros laboratorios acreditados. El color real puede variar; sin embargo, el tono no afecta a las características del producto. No es apto para el contacto directo con alimentos.

- Detectables con detectores de metales y de rayos X
- Reconocimiento visual con el color azul
- Relleno metálico resistente a la corrosión

**Datos generales para pedido**

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Código     | 3012720000                       |
| Tipo       | <a href="#">CB-DT 360/4.5 BL</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986921917                    |
| Cantidad   | 100 Pieza                        |

## Datos técnicos

### Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

### Dimensiones y pesos

|             |        |                        |              |
|-------------|--------|------------------------|--------------|
| Profundidad | 1 mm   | Profundidad (pulgadas) | 0.0394 inch  |
| Altura      | 360 mm | Altura (pulgadas)      | 14.1732 inch |
| Anchura     | 4.5 mm | Anchura (pulgadas)     | 0.1772 inch  |
| Peso neto   | 1 g    |                        |              |

### Conformidad medioambiental del producto

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención                 |
| REACH SVHC                                  | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

### Material de instalación

|                                  |           |                                          |        |
|----------------------------------|-----------|------------------------------------------|--------|
| UV resistente                    | No        | Volver a abrir                           | No     |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | UL 94, HB | Halógenos                                | No     |
| Material básico                  | PA 6.6    | Resistencia a la tracción                | 220 N  |
| Diámetro de mazo, máx.           | 100 mm    | Resistencia a la tracción (libra-fuerza) | 49 lbf |
| Detectable según Rondotest       | 4.7 mm Al | Diámetro de mazo, mín.                   | 3.5 mm |

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000046    | ETIM 9.0    | EC000046    |
| ETIM 10.0   | EC000046    | ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-07-02 |             |             |

**Dibujos**

