



Las etiquetas THM ofrecen una calidad de impresión excepcional gracias a la técnica de termotransferencia. Los diferentes materiales y el sistema de impresión de windows de manejo sencillo optimizan todas las necesidades de señalización.

- Las etiquetas de poliéster de alta calidad están disponibles en distintos colores, aunque también hay etiquetas de papel económicas.
- Colocación automática de las etiquetas en la impresora para que la impresión siempre sea correctamente centrada en cada etiqueta

#### Datos generales para pedido

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Código     | 3034820000                        |
| Tipo       | <a href="#">THM MT30X 15/4 GE</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986991705                     |
| Cantidad   | 10000 Pieza                       |

## THM MT30X 15/4 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

### Dimensiones y pesos

|             |         |                        |             |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 0.08 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.0031 inch |
| Altura      | 4 mm    | Altura (pulgadas)      | 0.1575 inch |
| Anchura     | 15 mm   | Anchura (pulgadas)     | 0.5906 inch |
| Peso neto   | 0.02 g  |                        |             |

### Datos generales

|                                        |                                  |                                        |                    |
|----------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|--------------------|
| Adhesivos                              | Acrilato                         | Procedimiento de impresión             | Termotransferencia |
| Versión                                | autoadhesivo, libre de halógenos | Anchura                                | 15 mm              |
| Grado inflamabilidad según UL 94       | V-0                              | Gama de temperaturas de servicio, max. | 150 °C             |
| Gama de temperaturas de servicio, min. | -40 °C                           | Color                                  | amarillo           |
| Halógenos                              | No                               | Material básico                        | Poliéster          |
| Caracteres impresos                    | sin                              | Unidades por rollo                     | 10000              |

### Señalizadores de dispositivos

|           |    |
|-----------|----|
| Halógenos | No |
|-----------|----|

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |