


**APGTB 1.5 FT 4C/4 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Algunas aplicaciones necesitan una solución enchufable y modular para ser más flexibles o para facilitar la instalación. Cuando es necesario prefabricar o reemplazar unidades funcionales completas, se requieren sistemas de conexión modulares y flexibles. Nuestros bornes enchufables se pueden montar rápidamente y se prueban completamente en fábrica.

**Datos generales para pedido**

|            |  |
|------------|--|
| Versión    | Borne enchufable, PUSH IN, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, azul |
| Código     | <a href="#">2898130000</a>   |
| Tipo       | APGTB 1.5 FT 4C/4 BL   |
| GTIN (EAN) | 4064675903222  |
| Cantidad   | 100 Pieza  |

**APGTB 1.5 FT 4C/4 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Homologaciones**

Homologaciones



|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| ROHS                          | Conformidad                  |
| UL File Number Search         | <a href="#">Sitio web UL</a> |
| Núm. de certificación (cURus) | E60693                       |

**Dimensiones y pesos**

|             |         |                        |             |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 33.5 mm | Profundidad (pulgadas) | 1.3189 inch |
| Altura      | 80 mm   | Altura (pulgadas)      | 3.1496 inch |
| Anchura     | 3.5 mm  | Anchura (pulgadas)     | 0.1378 inch |
| Peso neto   | 6.2 g   |                        |             |

**Temperaturas**

Temperatura permanete de trabajo, min. -60 °C      Temperatura permanete de trabajo, max. 130 °C

**Conformidad medioambiental del producto**

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención                 |
| REACH SVHC                                  | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

**Conductor embornable (conexión adicional)**

Tipo de conexión, conexión adicional      enchufable

**Conductor embornable (conexión nominal)**

|  |                      |  |                      |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Sección de conexión del conductor AWG, máx.                                | AWG 14               | Dirección de conexión  | arriba               |
| Longitud de desaislado   | 6 mm                 | Tipo de conexión   | PUSH IN              |
| Número de conexiones   | 4                    | Sección de embornado, máx.   | 1.5 mm <sup>2</sup>  |
| Sección de embornado, mín.   | 0.14 mm <sup>2</sup> | Sección de conexión del conductor AWG, min.                                | AWG 26               |
| Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. | 1.5 mm <sup>2</sup>  | Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. | 0.14 mm <sup>2</sup> | Sección de conexión del conductor, flexible, mín.                          | 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Sección del conductor, semirígido, máx. 1.5 mm <sup>2</sup>                |                      | Sección del conductor, semirígido, mín. 0.14 mm <sup>2</sup>               |                      |
| Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.                      | 1.5 mm <sup>2</sup>  | Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.                      | 0.14 mm <sup>2</sup> |

**Datos del material**

|                                  |       |       |      |
|----------------------------------|-------|-------|------|
| Material básico                  | Wemid | Color | azul |
| Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0   |       |      |

**Datos nominales**

|                    |                     |                   |        |
|--------------------|---------------------|-------------------|--------|
| Sección nominal    | 1.5 mm <sup>2</sup> | Tensión nominal   | 500 V  |
| Tensión nominal DC | 500 V               | Corriente nominal | 17.5 A |

**APGTB 1.5 FT 4C/4 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data**

|                                |        |  |
|--------------------------------|--------|--|
| Corriente en conductor máximo  | 17.5 A | Resistencia de paso según IEC 60947-7-1.83 mΩ<br>x         |
| Sobretensión de choque nominal | 6 kV   | Pérdida de potencia según la norma IEC 0.56 W<br>60947-7-x |
| Categoría de sobretensión      | III    | Grado de polución 3  |

**Datos nominales según UL**

|  |        |  |        |
|--|--------|--|--------|
| Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (cURus) | 14 AWG | Tensión Gr B (cURus)                                   | 300 V  |
| Tensión Gr D (cURus)                                   | 600 V  | Núm. de certificación (cURus)                          | E60693 |
| Sección del conductor Cableado de campo mín. (cURus)   | 26 AWG | Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (cURus) | 26 AWG |
| Corriente Gr B (cURus)                                 | 13 A   | Tensión Gr C (cURus)                                   | 300 V  |
| Corriente Gr C (cURus)                                 | 13 A   | Corriente Gr D (cURus)                                 | 5 A    |
| Sección del conductor Cableado de campo máx. (cURus)   | 14 AWG |  |        |

**Generalidades**

|   |        |   |        |
|---|--------|---|--------|
| Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 14 | Sección de conexión del conductor AWG, min. | AWG 26 |
| Carril de montaje                           | TS 35  |   |        |

**Otros datos técnicos**

|                                |          |                  |       |
|--------------------------------|----------|------------------|-------|
| Lados abiertos                 | derecha  | Tipo de fijación | TS 35 |
| Versión a prueba de explosivos | RAL 7001 | Tipo de montaje  | TS 35 |

**Valores característicos del sistema**

|                           |       |  |    |
|---------------------------|-------|--|----|
| Tapa final obligatoria    | Sí    | Número de potenciales                  | 1  |
| Número de pisos           | 1     | Número de puntos de embornado por piso | 4  |
| Pisos internos puenteados | No    | Conexión PE                            | No |
| Carril de montaje         | TS 35 | Función N                              | No |
| Función PE                | No    | Función PEN                            | No |

**Clasificaciones**


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-17 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-17 |             |             |

**APGTB 1.5 FT 4C/4 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Drawings**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



**APGTB 1.5 FT 4C/4 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Conector macho**

Los conectores macho para nuestro sistema de WeiCoS están disponibles para todos los sistemas de conexión diferentes. La gama de productos incluye conectores premontados de 1 a 10 polos y la posibilidad de un montaje individual. Esto garantiza la máxima flexibilidad para cada aplicación. Los accesorios personalizados aumentan la seguridad y la protección contra las influencias ambientales.

**Datos generales para pedido**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo       | APGPC 1.5                  | Versión   |
| Código     | <a href="#">2482530000</a> | Tapa del borne, naranja, Wemid, Altura: 16 mm, Anchura: 3.3 mm,   |
| GTIN (EAN) | 4050118494563              | Profundidad: 13 mm, V-O   |
| Cantidad   | 50 ST                      |   |
| Tipo       | APGCE                      | Versión   |
| Código     | <a href="#">1514490000</a> | Elemento de codificación (borne), Wemid, naranja, Anchura: 3.3 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118321906              |   |
| Cantidad   | 50 ST                      |   |

**Conexiones transversales**

La distribución o multiplicación de un potencial a bornes contiguos se realiza a través de una conexión transversal. El esfuerzo adicional de cableado se puede evitar fácilmente. Incluso si los polos se rompen, la fiabilidad de contacto en los bornes sigue garantizada. Nuestro portafolio ofrece sistemas de conexión transversal enchufables y atornillables para bornes modulares.

**Datos generales para pedido**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo       | ZQV 1.5N/10                | Versión  |
| Código     | <a href="#">1985580000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 17.5 A, Número de polos: 10, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 33.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370416              |  |
| Cantidad   | 20 ST                      |  |
| Tipo       | ZQV 1.5N/10 BL             | Versión  |
| Código     | <a href="#">1985680000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, azul, 17.5 A, Número de polos: 10, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 33.5 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118370539              |  |
| Cantidad   | 20 ST                      |  |
| Tipo       | ZQV 1.5N/10 RD             | Versión  |
| Código     | <a href="#">1985800000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 17.5 A, Número de polos: 10, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 33.5 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118370393              |  |
| Cantidad   | 20 ST                      |  |
| Tipo       | ZQV 1.5N/2                 | Versión  |
| Código     | <a href="#">1985410000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 17.5 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 5.5 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118369861              |  |
| Cantidad   | 60 ST                      |  |

**APGTB 1.5 FT 4C/4 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo       | ZQV 1.5N/2 BL              | Versión   |
| Código     | <a href="#">1985530000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, azul, 17.5 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 5.5 mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118370423              |   |
| Cantidad   | 60 ST                      |   |
| Tipo       | ZQV 1.5N/2 RD              | Versión   |
| Código     | <a href="#">1985650000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 17.5 A, Número de polos: 2, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 5.5 mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118370324              |   |
| Cantidad   | 60 ST                      |   |
| Tipo       | ZQV 1.5N/20                | Versión   |
| Código     | <a href="#">1985600000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 17.5 A, Número de polos: 20, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 70 mm  |
| GTIN (EAN) | 4050118370225              |   |
| Cantidad   | 20 ST                      |   |
| Tipo       | ZQV 1.5N/20 BL             | Versión   |
| Código     | <a href="#">1985700000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, azul, 17.5 A, Número de polos: 20, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 70 mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118370331              |   |
| Cantidad   | 20 ST                      |   |
| Tipo       | ZQV 1.5N/20 RD             | Versión   |
| Código     | <a href="#">1985810000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 17.5 A, Número de polos: 20, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 70 mm     |
| GTIN (EAN) | 4050118370355              |   |
| Cantidad   | 20 ST                      |   |
| Tipo       | ZQV 1.5N/3                 | Versión   |
| Código     | <a href="#">1985480000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 17.5 A, Número de polos: 3, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 9 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118370096              |   |
| Cantidad   | 60 ST                      |   |
| Tipo       | ZQV 1.5N/3 BL              | Versión   |
| Código     | <a href="#">1985550000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, azul, 17.5 A, Número de polos: 3, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 9 mm       |
| GTIN (EAN) | 4050118370485              |   |
| Cantidad   | 60 ST                      |   |
| Tipo       | ZQV 1.5N/3 RD              | Versión   |
| Código     | <a href="#">1985670000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 17.5 A, Número de polos: 3, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 9 mm       |
| GTIN (EAN) | 4050118370348              |   |
| Cantidad   | 60 ST                      |   |
| Tipo       | ZQV 1.5N/4                 | Versión   |
| Código     | <a href="#">1985490000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 17.5 A, Número de polos: 4, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 12.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370201              |   |
| Cantidad   | 60 ST                      |   |
| Tipo       | ZQV 1.5N/4 BL              | Versión   |
| Código     | <a href="#">1985570000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, azul, 17.5 A, Número de polos: 4, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 12.5 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118370317              |   |
| Cantidad   | 60 ST                      |   |
| Tipo       | ZQV 1.5N/4 RD              | Versión   |
| Código     | <a href="#">1985690000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 17.5 A, Número de polos: 4, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 12.5 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118370515              |   |
| Cantidad   | 60 ST                      |   |
| Tipo       | ZQV 1.5N/5                 | Versión   |
| Código     | <a href="#">1985500000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 17.5 A, Número de polos: 5, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 16 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118369991              |   |
| Cantidad   | 20 ST                      |   |
| Tipo       | ZQV 1.5N/5 BL              | Versión   |
| Código     | <a href="#">1985590000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, azul, 17.5 A, Número de polos: 5, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 16 mm      |
| GTIN (EAN) | 4050118370430              |   |
| Cantidad   | 20 ST                      |   |

**APGTB 1.5 FT 4C/4 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo       | ZQV 1.5N/5 RD              | Versión   |
| Código     | <a href="#">1985710000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 17.5 A, Número de polos: 5, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 16 mm      |
| GTIN (EAN) | 4050118370256              |   |
| Cantidad   | 20 ST                      |   |
| Tipo       | ZQV 1.5N/50                | Versión   |
| Código     | <a href="#">1985620000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 17.5 A, Número de polos: 50, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 175 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370300              |   |
| Cantidad   | 5 ST                       |   |
| Tipo       | ZQV 1.5N/50 BL             | Versión   |
| Código     | <a href="#">1985720000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, azul, 17.5 A, Número de polos: 50, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 175 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118370546              |   |
| Cantidad   | 5 ST                       |   |
| Tipo       | ZQV 1.5N/50 RD             | Versión   |
| Código     | <a href="#">1985820000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 17.5 A, Número de polos: 50, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 175 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118370270              |   |
| Cantidad   | 5 ST                       |   |
| Tipo       | ZQV 1.5N/6                 | Versión   |
| Código     | <a href="#">1985510000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 17.5 A, Número de polos: 6, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 19.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370188              |   |
| Cantidad   | 20 ST                      |   |
| Tipo       | ZQV 1.5N/6 BL              | Versión   |
| Código     | <a href="#">1985610000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, azul, 17.5 A, Número de polos: 6, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 19.5 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118370492              |   |
| Cantidad   | 20 ST                      |   |
| Tipo       | ZQV 1.5N/6 RD              | Versión   |
| Código     | <a href="#">1985730000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 17.5 A, Número de polos: 6, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 19.5 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118370454              |   |
| Cantidad   | 20 ST                      |   |
| Tipo       | ZQV 1.5N/7                 | Versión   |
| Código     | <a href="#">1985520000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 17.5 A, Número de polos: 7, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 23 mm   |
| GTIN (EAN) | 4050118370195              |   |
| Cantidad   | 20 ST                      |   |
| Tipo       | ZQV 1.5N/7 BL              | Versión   |
| Código     | <a href="#">1985630000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, azul, 17.5 A, Número de polos: 7, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 23 mm      |
| GTIN (EAN) | 4050118370522              |   |
| Cantidad   | 20 ST                      |   |
| Tipo       | ZQV 1.5N/7 RD              | Versión   |
| Código     | <a href="#">1985750000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 17.5 A, Número de polos: 7, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 23 mm      |
| GTIN (EAN) | 4050118370249              |   |
| Cantidad   | 20 ST                      |   |
| Tipo       | ZQV 1.5N/8                 | Versión   |
| Código     | <a href="#">1985540000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 17.5 A, Número de polos: 8, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 26.5 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370218              |   |
| Cantidad   | 20 ST                      |   |
| Tipo       | ZQV 1.5N/8 BL              | Versión   |
| Código     | <a href="#">1985640000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, azul, 17.5 A, Número de polos: 8, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 26.5 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118370461              |   |
| Cantidad   | 20 ST                      |   |
| Tipo       | ZQV 1.5N/8 RD              | Versión   |
| Código     | <a href="#">1985770000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 17.5 A, Número de polos: 8, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 26.5 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118370508              |   |
| Cantidad   | 20 ST                      |   |

**APGTB 1.5 FT 4C/4 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo       | ZQV 1.5N/9                 | Versión   |
| Código     | <a href="#">1985560000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 17.5 A, Número de polos: 9, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 30 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118370409              |   |
| Cantidad   | 20 ST                      |   |
| Tipo       | ZQV 1.5N/9 BL              | Versión   |
| Código     | <a href="#">1985660000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, azul, 17.5 A, Número de polos: 9, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 30 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118370478              |   |
| Cantidad   | 20 ST                      |   |
| Tipo       | ZQV 1.5N/9 RD              | Versión   |
| Código     | <a href="#">1985790000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 17.5 A, Número de polos: 9, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 30 mm    |
| GTIN (EAN) | 4050118370386              |   |
| Cantidad   | 20 ST                      |   |

**Ángulo final**

Para garantizar un asiento seguro y duradero sobre el carril y para evitar el deslizamiento, Weidmüller dispone de los ángulos de fijación. Se dispone de diseños con o sin tornillo. Existe la posibilidad de colocar sobre el ángulo de fijación señalizadores, incluso señalizadores de conjunto y la posibilidad de alojar una conector de prueba.

**Datos generales para pedido**

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Tipo       | AEB 35 SCL/1 V0            | Versión                             |
| Código     | <a href="#">2661280000</a> | Serie A, Ángulo de fijación lateral |
| GTIN (EAN) | 4050118702163              |                                     |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                     |
| Tipo       | AEB 35 SCL/1 V0 BK         | Versión                             |
| Código     | <a href="#">2661300000</a> | Serie A, Ángulo de fijación lateral |
| GTIN (EAN) | 4050118702187              |                                     |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                     |
| Tipo       | AEB 35 SCL/1 V0 BK DL      | Versión                             |
| Código     | <a href="#">2570250000</a> | Serie A, Ángulo de fijación lateral |
| GTIN (EAN) | 4050118580266              |                                     |
| Cantidad   | 50 ST                      |                                     |

**Tapas finales / placas separadoras**

Las placas separadoras y las tapas finales son accesorios esenciales para los bornes. Las placas de separación proporcionan aislamiento óptico y eléctrico entre diferentes potenciales y grupos funcionales, aumentando la seguridad y garantizando una estructura clara dentro del cuadro eléctrico. Las tapas finales cierran la fila de bornes por los laterales, protegen contra el contacto con partes activas y garantizan un acabado limpio y estable. Ambos componentes están adaptados con precisión a la correspondiente serie de bornes de Weidmüller, contribuyendo a un cableado seguro, conforme y profesional.

**APGTB 1.5 FT 4C/4 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Datos generales para pedido**

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Tipo       | AEP PGTB 1.5 4C/4          | Versión             |
| Código     | <a href="#">2898180000</a> | Serie A, Tapa final |
| GTIN (EAN) | 4064675903277              |                     |
| Cantidad   | 20 ST                      |                     |

**Conector macho**

Los conectores macho para nuestro sistema de WeiCoS están disponibles para todos los sistemas de conexión diferentes. La gama de productos incluye conectores premontados de 1 a 10 polos y la posibilidad de un montaje individual. Esto garantiza la máxima flexibilidad para cada aplicación. Los accesorios personalizados aumentan la seguridad y la protección contra las influencias ambientales.

**Datos generales para pedido**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo       | APGLE 1.5                  | Versión  |
| Código     | <a href="#">2482720000</a> | Ganchos de enclavamiento (borne), Wemid, naranja                               |
| GTIN (EAN) | 4050118496253              |  |
| Cantidad   | 25 ST                      |  |
| Tipo       | APG 1.5 L                  | Versión  |
| Código     | <a href="#">2482250000</a> | Conector macho, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Número de polos: 1, Beige |
| GTIN (EAN) | 4050118494280              | oscuro   |
| Cantidad   | 50 ST                      |  |
| Tipo       | APG 1.5 L BL               | Versión  |
| Código     | <a href="#">2482260000</a> | Conector macho, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Número de polos: 1, azul  |
| GTIN (EAN) | 4050118494297              |  |
| Cantidad   | 50 ST                      |  |
| Tipo       | APG 1.5 L GN               | Versión  |
| Código     | <a href="#">2482270000</a> | Conector macho, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Número de polos: 1, verde |
| GTIN (EAN) | 4050118494303              |  |
| Cantidad   | 50 ST                      |  |
| Tipo       | APG 1.5 MI                 | Versión  |
| Código     | <a href="#">2482280000</a> | Conector macho, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Número de polos: 1, Beige |
| GTIN (EAN) | 4050118494310              | oscuro   |
| Cantidad   | 50 ST                      |  |
| Tipo       | APG 1.5 MI BL              | Versión  |
| Código     | <a href="#">2482290000</a> | Conector macho, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Número de polos: 1, azul  |
| GTIN (EAN) | 4050118494327              |  |
| Cantidad   | 50 ST                      |  |
| Tipo       | APG 1.5 MI GN              | Versión  |
| Código     | <a href="#">2482300000</a> | Conector macho, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Número de polos: 1, verde |
| GTIN (EAN) | 4050118494365              |  |
| Cantidad   | 50 ST                      |  |
| Tipo       | APG 1.5 R                  | Versión  |
| Código     | <a href="#">2482310000</a> | Conector macho, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Número de polos: 1, Beige |
| GTIN (EAN) | 4050118494372              | oscuro   |
| Cantidad   | 50 ST                      |  |

**APGTB 1.5 FT 4C/4 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo       | APG 1.5 R BL               | Versión  |
| Código     | <a href="#">2482320000</a> | Conector macho, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Número de polos: 1, azul          |
| GTIN (EAN) | 4050118494389              |  |
| Cantidad   | 50 ST                      |  |
| Tipo       | APG 1.5 R GN               | Versión  |
| Código     | <a href="#">2482330000</a> | Conector macho, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Número de polos: 1, verde         |
| GTIN (EAN) | 4050118494396              |  |
| Cantidad   | 50 ST                      |  |
| Tipo       | APG 1.5/1                  | Versión  |
| Código     | <a href="#">2482340000</a> | Conector macho, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Número de polos: 1, Beige oscuro  |
| GTIN (EAN) | 4050118494402              |  |
| Cantidad   | 50 ST                      |  |
| Tipo       | APG 1.5/10                 | Versión  |
| Código     | <a href="#">2482430000</a> | Conector macho, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Número de polos: 10, Beige oscuro |
| GTIN (EAN) | 4050118494495              |  |
| Cantidad   | 20 ST                      |  |
| Tipo       | APG 1.5/10-9BG-GN          | Versión  |
| Código     | <a href="#">2719830000</a> | Conector macho, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Número de polos: 10, Beige oscuro |
| GTIN (EAN) | 4050118811292              |  |
| Cantidad   | 20 ST                      |  |
| Tipo       | APG 1.5/2                  | Versión  |
| Código     | <a href="#">2482350000</a> | Conector macho, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Número de polos: 2, Beige oscuro  |
| GTIN (EAN) | 4050118494419              |  |
| Cantidad   | 25 ST                      |  |
| Tipo       | APG 1.5/3                  | Versión  |
| Código     | <a href="#">2482360000</a> | Conector macho, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Número de polos: 3, Beige oscuro  |
| GTIN (EAN) | 4050118494426              |  |
| Cantidad   | 25 ST                      |  |
| Tipo       | APG 1.5/3-2BG-GN           | Versión  |
| Código     | <a href="#">2719740000</a> | Conector macho, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Número de polos: 3, Beige oscuro  |
| GTIN (EAN) | 4050118811438              |  |
| Cantidad   | 25 ST                      |  |
| Tipo       | APG 1.5/3-BG-BL-GN         | Versión  |
| Código     | <a href="#">2482460000</a> | Conector macho, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Número de polos: 3, Beige oscuro  |
| GTIN (EAN) | 4050118494525              |  |
| Cantidad   | 25 ST                      |  |
| Tipo       | APG 1.5/4                  | Versión  |
| Código     | <a href="#">2482370000</a> | Conector macho, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Número de polos: 4, Beige oscuro  |
| GTIN (EAN) | 4050118494433              |  |
| Cantidad   | 25 ST                      |  |
| Tipo       | APG 1.5/4-3BG-GN           | Versión  |
| Código     | <a href="#">2482450000</a> | Conector macho, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Número de polos: 4, Beige oscuro  |
| GTIN (EAN) | 4050118494518              |  |
| Cantidad   | 25 ST                      |  |
| Tipo       | APG 1.5/4-3BG-GN           | Versión  |
| Código     | <a href="#">2719750000</a> | Conector macho, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Beige oscuro, verde               |
| GTIN (EAN) | 4050118494518              |  |
| Cantidad   | 25 ST                      |  |
| Tipo       | APG 1.5/5                  | Versión  |
| Código     | <a href="#">2482380000</a> | Conector macho, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Número de polos: 5, Beige oscuro  |
| GTIN (EAN) | 4050118494440              |  |
| Cantidad   | 25 ST                      |  |

**APGTB 1.5 FT 4C/4 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)


**Accessories**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo       | APG 1.5/5-3BG-BL-GN        | Versión  |
| Código     | <a href="#">2482440000</a> | Conector macho, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Número de polos: 5, Beige |
| GTIN (EAN) | 4050118494501              | oscuro   |
| Cantidad   | 25 ST                      |  |
| Tipo       | APG 1.5/4-BG-GN            | Versión  |
| Código     | <a href="#">2719770000</a> | Conector macho, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Número de polos: 5, Beige |
| GTIN (EAN) | 4050118811421              | oscuro   |
| Cantidad   | 25 ST                      |  |
| Tipo       | APG 1.5/6                  | Versión  |
| Código     | <a href="#">2482390000</a> | Conector macho, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Número de polos: 6, Beige |
| GTIN (EAN) | 4050118494457              | oscuro   |
| Cantidad   | 25 ST                      |  |
| Tipo       | APG 1.5/6-BG-GN            | Versión  |
| Código     | <a href="#">2719780000</a> | Conector macho, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Número de polos: 6, Beige |
| GTIN (EAN) | 4050118811414              | oscuro   |
| Cantidad   | 25 ST                      |  |
| Tipo       | APG 1.5/7                  | Versión  |
| Código     | <a href="#">2482400000</a> | Conector macho, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Número de polos: 7, Beige |
| GTIN (EAN) | 4050118494464              | oscuro   |
| Cantidad   | 25 ST                      |  |
| Tipo       | APG 1.5/7-6BG-GN           | Versión  |
| Código     | <a href="#">2719800000</a> | Conector macho, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Número de polos: 7, Beige |
| GTIN (EAN) | 4050118811285              | oscuro   |
| Cantidad   | 25 ST                      |  |
| Tipo       | APG 1.5/8                  | Versión  |
| Código     | <a href="#">2482410000</a> | Conector macho, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Número de polos: 8, Beige |
| GTIN (EAN) | 4050118494471              | oscuro   |
| Cantidad   | 20 ST                      |  |
| Tipo       | APG 1.5/8-BG-GN            | Versión  |
| Código     | <a href="#">2719810000</a> | Conector macho, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Número de polos: 8, Beige |
| GTIN (EAN) | 4050118811179              | oscuro   |
| Cantidad   | 20 ST                      |  |
| Tipo       | APG 1.5/9                  | Versión  |
| Código     | <a href="#">2482420000</a> | Conector macho, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Número de polos: 9, Beige |
| GTIN (EAN) | 4050118494488              | oscuro   |
| Cantidad   | 20 ST                      |  |
| Tipo       | APG 1.5/9-8BG-GN           | Versión  |
| Código     | <a href="#">2719820000</a> | Conector macho, 1.5 mm <sup>2</sup> , 500 V, 17.5 A, Número de polos: 9, Beige |
| GTIN (EAN) | 4050118811407              | oscuro   |
| Cantidad   | 20 ST                      |  |
| Tipo       | APGSR 1.5                  | Versión  |
| Código     | <a href="#">2482730000</a> | Protector antirrascar (borne), Wemid, naranja                                  |
| GTIN (EAN) | 4050118493993              |  |
| Cantidad   | 25 ST                      |  |
| Tipo       | APGSR 1.5 - 4P             | Versión  |
| Código     | <a href="#">2482740000</a> | Protector antirrascar (borne), Wemid, naranja                                  |
| GTIN (EAN) | 4050118494204              |  |
| Cantidad   | 25 ST                      |  |
| Tipo       | APGSR 1.5 - 8P             | Versión  |
| Código     | <a href="#">2482750000</a> | Protector antirrascar (borne), Wemid, naranja                                  |
| GTIN (EAN) | 4050118494211              |  |
| Cantidad   | 25 ST                      |  |

**APGTB 1.5 FT 4C/4 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Sin imprimir**

El señalizador Dekafix (DEK) es un señalizador universal para todos los tipos de conectores y grupos electrónicos. El sistema está especialmente indicado para series de números cortas y ofrece una gran variedad de señalizadores ya impresos.

Tiras para instalación rápida en un solo paso. La impresión es perfectamente legible, de alto contraste y está disponible en varios anchos.

- Amplia gama de señalizadores listos para usar
- Tiras para instalación rápida
- Los señalizadores son aptos para todo tipo de conectores Weidmüller
- Disponible como MultiCard sin imprimir o con impresión estándar

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

**Datos generales para pedido**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo       | DEK 5/3.5 MC NE GE         | Versión  |
| Código     | <a href="#">1369480000</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 3.5 mm, Paso en mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4050118171860              | Weidmüller, amarillo                                       |
| Cantidad   | 500 ST                     |  |
| Tipo       | DEK 5/3.5 MC NE WS         | Versión  |
| Código     | <a href="#">1755270000</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 3.5 mm, Paso en mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4032248017348              | Weidmüller, blanco   |
| Cantidad   | 500 ST                     |  |

**Impresión especial**

El señalizador Dekafix (DEK) es un señalizador universal para todos los tipos de conectores y grupos electrónicos. El sistema está especialmente indicado para series de números cortas y ofrece una gran variedad de señalizadores ya impresos.

Tiras para instalación rápida en un solo paso. La impresión es perfectamente legible, de alto contraste y está disponible en varios anchos.

- Amplia gama de señalizadores listos para usar
- Tiras para instalación rápida
- Los señalizadores son aptos para todo tipo de conectores Weidmüller
- Disponible como MultiCard sin imprimir o con impresión estándar

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.


**Datos generales para pedido**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo       | DEK 5/3.5 MC SDR           | Versión  |
| Código     | <a href="#">1767730000</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 3.5 mm, Paso en mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4032248102532              | Weidmüller, bajo demanda                                   |
| Cantidad   | 100 ST                     |  |

**APGTB 1.5 FT 4C/4 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Sin imprimir**

El señalizador Dekafix (DEK) es un señalizador universal para todos los tipos de conectores y grupos electrónicos. El sistema está especialmente indicado para series de números cortas y ofrece una gran variedad de señalizadores ya impresos.

Tiras para instalación rápida en un solo paso. La impresión es perfectamente legible, de alto contraste y está disponible en varios anchos.

- Amplia gama de señalizadores listos para usar
- Tiras para instalación rápida
- Los señalizadores son aptos para todo tipo de conectores Weidmüller
- Disponible como MultiCard sin imprimir o con impresión estándar

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

**Datos generales para pedido**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo       | DEK 5/3.5 PLUS MC NE WS    | Versión  |
| Código     | <a href="#">2003750000</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 3.5 mm, Paso en mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4050118424430              | Weidmüller, blanco   |
| Cantidad   | 1600 ST                    |  |

**Impresión especial**

El señalizador Dekafix (DEK) es un señalizador universal para todos los tipos de conectores y grupos electrónicos. El sistema está especialmente indicado para series de números cortas y ofrece una gran variedad de señalizadores ya impresos.

Tiras para instalación rápida en un solo paso. La impresión es perfectamente legible, de alto contraste y está disponible en varios anchos.

- Amplia gama de señalizadores listos para usar
- Tiras para instalación rápida
- Los señalizadores son aptos para todo tipo de conectores Weidmüller
- Disponible como MultiCard sin imprimir o con impresión estándar

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

**Datos generales para pedido**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo       | DEK 5/3.5 PLUS MC SDR      | Versión  |
| Código     | <a href="#">2007790000</a> | Dekafix, Terminal marker, 5 x 3.5 mm, Paso en mm (P): 3.50 |
| GTIN (EAN) | 4050118393347              | Weidmüller, bajo demanda                                   |
| Cantidad   | 320 ST                     |  |

**APGTB 1.5 FT 4C/4 BL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Adaptador de prueba y tomas de prueba**

Para la conexión eléctrica entre los bornes y el equipo de control o revisión se utilizan adaptadores de prueba y conectores macho de control o revisión. De esta manera, se puede establecer un contacto eléctrico en estado cableado y las mediciones pueden realizarse fácilmente.

**Datos generales para pedido**

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo       | FZS 2/4 RT/80 SAKT4        | Versión   |
| Código     | <a href="#">1276300000</a> | Conector macho (borne), Conexión enchufable, 2 mm <sup>2</sup> , Número de conexiones: 2, Número de polos: 1, Anchura: 9 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190026080              |   |
| Cantidad   | 20 ST                      |   |