

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



En la actualidad son necesarias con frecuencia longitudes de cable personalizadas. Para satisfacer esta necesidad, Weidmüller ofrece una amplia gama de conectores de configuración libre.

Conectores macho y hembra de configuración libre en modelos M8, M12, M16 y 7/8" de gran robustez y perfectamente adecuados para, por ejemplo, el sector de fabricación de máquinas. Los conectores redondos M8 son especialmente adecuados en condiciones de espacio reducido.

#### Datos generales para pedido

Versión	Conector acoplable en campo, M8	
Código	<u>3103390000</u>	
Tipo	SAIBWP-P-4A-3.5/5.5-M8	
GTIN (EAN)	4099987149723	
Cantidad	1 Pieza	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Datos técnicos**

Home	ologac	IODAG
	nouac	IUIICO

ROHS	Conformidad		
Dimensiones y pes	os		
Anchura	45 mm	Anchura (pulgadas)	1.7716 inch
Diámetro	14 mm	Peso neto	17 g

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

#### Datos técnicos conectores de libre configuración

Número de polos	4		
Codificación	ninguna		
Superficie de contacto	Ni/Au		
Tipo de conexión	PUSH IN		
Material capotas	Fundición inyectada de cinc PBT		
Diámetros de cable, max.	5.5 mm		
Diámetros de cable, min.	3.5 mm		
Material de contacto	CuSn		
Sección de conexión del conductor,	0.5 mm <sup>2</sup>		
max.			
Sección de conexión del conductor, m	in. 0.14 mm²		
Corriente nominal	4 A		
Tipo de protección	IP67		
Ciclos de enchufado	≥ 100		
Grado de polución	3		
Género del contacto	Hembra		
Tensión nominal	Tensión nominal	30 V	
	Tipo de tensión	AC/DC	
Conexión de apantallamiento	No		
Material del anillo roscado	Fundición inyectada de cinc		
Rango de temperatura caja	-25+85 °C		
Sección de conexión, máx.	0.5 mm <sup>2</sup>		
Sección de conexión, mín.	0.14 mm²		

#### Normas

Conector norma	IEC 61076-2-104	

#### Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ETIM 10.0	EC002635	ECLASS 9.0	27-44-01-02
ECLASS 9.1	27-44-01-03	ECLASS 10.0	27-44-01-02
ECLASS 11.0	27-44-01-02	ECLASS 12.0	27-44-01-16
ECLASS 13.0	27-44-01-02	ECLASS 14.0	27-44-01-16
ECLASS 15.0	27-44-01-16		

Fecha de creación 03.11.2025 03:11:32 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

# Dibujos

## Dibujo acotado



## Esquema de polos









Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



