

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Módulo amperímetro

Módulo amperímetro para monofase o trifase, tensión nominal hasta 300 Veff

El módulo de potencia sirve para medir y procesar corrientes y tensiones de cargas monofásicas o trifásicas de hasta 300 Veff AC de tensión nominal (conductor de fase y neutro). Con este módulo se pueden medir y calcular directamente distintos parámetros eléctricos como, por ejemplo, potencia reactiva, aparente, armónica y activa, consumo energético o ángulo de fase. Utilizando estos parámetros se puede especificar qué datos se han de transmitir por medio de los datos de proceso de los distintos buses de campo.

El módulo amperímetro se puede integrar fácilmente en soluciones de automatización existentes por medio de u-remote. Si se utilizan convertidores de medida de corriente de conversión no es necesario intervenir en la instalación existente.

Se pueden medir directamente corrientes de hasta 1 A o 5 A. Para valores de corriente más elevados se pueden utilizar convertidores de medida de corriente de conversión o de conector de Weidmüller.

Datos generales para pedido

Versión	Remote I/O module, IP20
Código	<u>2920840000</u>
Tipo	UR20-3EM-400V-AC-CT5A
GTIN (EAN)	4099986601710
Cantidad	1 Pieza



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Hamalagasianas	140		
Homologaciones	c (UL) us		
	LISTED		
UL File Number Search N.º de certificado (cULus)	Sitio web UL E141197		
Dimensiones y pesos			
Dimensiones y pesos			
Profundidad	76 mm	Profundidad (pulgadas)	2.9921 inch
Altura	120 mm	Altura (pulgadas)	4.7244 inch
Anchura Peso neto	11.5 mm 88 g	Anchura (pulgadas)	0.4528 inch
Temperaturas			
Temperatura de almacenamiento	-40 °C +85 °C	Temperatura de servicio	-20 °C60 °C
Conformidad medioambiental	del producto	·	
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención		
Exención RoHS (si procede/conocida)	7a, 7cl		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	82327f13-cd27-455a-ab5b	-a62e1996dcf8	
entradas analógicas			
Número	3	Aislamiento	aislamiento reforzado
Resolución	16 bits por canal (interno de 24 bits), 32 bit para el contador de energía	Tensión nominal	300 V eff AC (L-N), 520 V eff AC (L-L), according to table I.1 of IEC 61010-1:2010/ AMD1:2016/COR1:2019
Frecuencia del sistema de suministro	4565 Hz	Precisión de la medición	0,25 % con respecto al valor final (U / I), 0,5 % para los valores calculado 0,75% para armónicos
Tasas de convertidor conectables	5:5	Análisis de armónico	up to 43rd
Frecuencia de muestro de medición de corriente	ADC Delta Sigma de 1,024 MHz (ancho de banda de interés de 40 Hz a 3,3 kHz)	Capacidad de carga nominal	05 A AC
Categoría de mediciones de tensión	CAT III (according to IEC 61010-1), CAT III (according to IEC 61010-1) for installations with rated voltage to earth > 300 V	Método de medición	Delta Sigma de alta resolución (medición de la corriente en conductor externo)
Tensión de impedancia de entrada	1,881 ΜΩ	Diagnóstico de módulo	Sí
Diagnóstico de canales individuales	Sí		
Alimentación			
Tensión de alimentación	24 V DC +20 %/ -15	Consumo de corriente desde IENT	RADA <35 mA

Fecha de creación 06.11.2025 02:52:55 MEZ





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Consumo de corriente desde Isys, typ.	24V DC +30%/-25% (according to DNV GL) 8 mA	

Datos de conexión

Sección de conexión del conductor, flexible, máx. (AWG)	AWG 16	Sección de conexión del conductor, flexible, mín. (AWG)	AWG 26
Sección de conexión del conductor, rígido, máx. (AWG)	AWG 16	Sección de conexión del conductor, rígido, mín. (AWG)	AWG 26
Tipo de conexión	PUSH IN	Número	3
Sección de conexión del conductor, rígido, max.	1.5 mm ²	Sección de conexión del conductor, rígido, min.	0.14 mm ²
Sección de conexión del conductor, flexible, max.	1.5 mm ²	Sección de conexión del conductor, flexible, mín.	0.14 mm ²

Datos del sistema

	<u>'</u>		
Tipo de módulo	Módulo de medida de energía	Interfaz	Bus de sistema u-remote
Separación galvánica	500 V DC entre los circuitos de corriente	Conexión	PUSH IN
Protocolo bus de campo	PROFINET IRT, PROFINET RT, PROFIBUS DP-V1, EtherCAT, Modbus/TCP, EtherNet/IP, CANopen, DeviceNet, POWERLINK, CC-Link, CC-Link IE TSN	Velocidad de transmisión bus de sistema, máx.	48 Mbit

Datos generales

Resistencia a vibraciones	5 Hz ≤ f ≤ 8,4 Hz: 3,5 mm de amplitud conforme a IEC 60068-2-6, 8,4 Hz ≤ f ≤ 150 Hz: 1 g de aceleración conforme a IEC 60068-2-6	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Categoría de sobretensión	II	Grado de polución	2
Carril de montaje	TS 35	Presión del aire (funcionamiento)	≥ 795 hPa (altura ≤ 2000 m) conforme a DIN EN 61131-2
Humedad del aire (transporte)	10% a 95%, sin condensación conforme a DIN EN 61131-2	Presión del aire (transporte)	1013 hPa (altura 0 m) a 700 hPa (altura 3000 m) conforme a DIN EN 61131-2
Presión del aire (almacenamiento)	1013 hPa (altura 0 m) a 700 hPa (altura 3000 m) conforme a DIN EN 61131-2	Humedad del aire (funcionamiento)	10% a 95%, sin condensación conforme a DIN EN 61131-2
Humedad del aire (almacenamiento)	10% a 95%, sin condensación conforme a DIN EN 61131-2		

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC001605	ETIM 7.0	EC001605
ETIM 8.0	EC001605	ETIM 9.0	EC001605
ETIM 10.0	EC001605	ECLASS 12.0	27-24-26-09
ECLASS 13.0	27-24-26-09	ECLASS 14.0	27-24-26-09
ECLASS 15.0	27-24-26-09		




Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany


www.weidmueller.com

Dibujos


Block diagram




Connection diagram




Connection diagram



Connection diagram



Connection diagram






Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

nent modules





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Accesorios




Accesorios del sistema

Descubre una amplia gama de accesorios para tu sistema u-remote: el complemento ideal para que tus aplicaciones sean aún más eficaces y flexibles.

Datos generales para pedido

Tipo	UR20-EBK-ACC	Versión
Código	<u>1346610000</u>	End bracket, ,
GTIN (EAN)	4050118151596	
Cantidad	5 ST	
Tipo	UR20-SM-ACC	Versión
-	UR20-SM-ACC 1339920000	Versión Cover, ,
-		

Blank



Datos generales para pedido

Tipo	PM 2.7/2.6 MC NE WS	Versión
Código	<u>1323710000</u>	OMNIMATE Signal - Serie PM, Señalizadores de punto de conexión,
GTIN (EAN)	4050118126778	2.7 x 2.6 mm, Paso en mm (P): 3.50 Weidmueller, blanco
Cantidad	960 ST	

Impresión especial





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Datos generales para pedido

Tipo	PM 2.7/2.6 MC SDR	Versión
Código	1323700000	OMNIMATE Signal - Serie PM, Señalizadores de punto de conexión,
GTIN (EAN)	4050118126761	2.7 x 2.6 mm, Paso en mm (P): 3.50 Weidmueller, bajo demanda
Cantidad	192 ST	
Tipo	DEK 5/8-11.5 MC SDR	Versión
Tipo Código	DEK 5/8-11.5 MC SDR 1341610000	Versión Dekafix, Terminal marker, 5 x 8 mm, Paso en mm (P): 8.00
	· ·	

Blank



El señalizador Dekafix (DEK) es un señalizador universal para todos los tipos de conectores y grupos electrónicos. El sistema está especialmente indicado para series de números cortas y ofrece una gran variedad de señalizadores ya impresos.

Tiras para instalación rápida en un solo paso. La impresión es perfectamente legible, de alto contraste y está disponible en varios anchos.

- Amplia gama de señalizadores listos para usar
- Tiras para instalación rápida
- Los señalizadores son aptos para todo tipo de conectores Weidmüller
- Disponible como MultiCard sin imprimir o con impresión estándar

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	DEK 5/8-11.5 MC NE WS	Versión
Código	<u>1341630000</u>	Dekafix, Terminal marker, 5 x 8 mm, Paso en mm (P): 8.00
GTIN (EAN)	4050118145946	Weidmueller, blanco
Cantidad	500 ST	

Aluminio



El aluminio tiene la segunda mejor conductividad eléctrica después del cobre. Una ventaja es el bajo peso, y otra es la excelente protección contra la corrosión.

7

Datos generales para pedido

Fecha de creación 06.11.2025 02:52:55 MEZ

Tipo	TS 35X7.5 2M/AL/BK	Versión
Código	0330800000	Guía de montaje, Accesorios, Aluminio, no probado, Anchura: 2000
GTIN (EAN)	4008190100650	mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 7.5 mm
Cantidad	40 M	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Acero inoxidable



Acero inoxidable es un término colectivo para todos los tipos de acero (aleaciones) con un alto grado de pureza y resistencia a la corrosión.

Datos generales para pedido

Tipo	TS 35X7.5 2M/CRN	Versión
Código	<u>1747350000</u>	Guía de montaje, Accesorios, Acero inoxidable 1.4301, no probado,
GTIN (E	AN) 4032248003372	Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 7.5 mm
Cantida	d 40 M	

Acero



Los carriles DIN de acero son los más difundidos en el mercado. Entre los carriles DIN metálicos, son los que poseen la menor protección contra cortocircuitos, similar a la del acero inoxidable.

Datos generales para pedido

Tipo	TS 35X7.5 2M/ST/ZN	Versión
Código	0383400000	Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y
GTIN (EAN)	4008190088026	pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 7.5 mm
Cantidad	40 M	
Tipo	TS 35X7.5/LL 2M/ST/ZN	Versión
Código	0514500000	Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y
GTIN (EAN)	4008190046019	pasivado, Anchura: 2000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 7.5 mm
Cantidad	40 M	
Cantidad Tipo	40 M TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN	Versión
		Versión Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y
Tipo	TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN	
Tipo Código	TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN 0514510000	Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y
Tipo Código GTIN (EAN)	TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN 0514510000 4008190116620	Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y
Tipo Código GTIN (EAN) Cantidad	TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN 0514510000 4008190116620 20 M	Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 1000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 7.5 mm
Tipo Código GTIN (EAN) Cantidad	TS 35X7.5/LL 1M/ST/ZN 0514510000 4008190116620 20 M TS 35X7.5/LL 2M/ST/SZ	Guía de montaje, Accesorios, Acero, chapado en zinc galvanizado y pasivado, Anchura: 1000 mm, Altura: 35 mm, Profundidad: 7.5 mm Versión

Fecha de creación 06.11.2025 02:52:55 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Convertidor de corriente enchufable - ValueLine



Transformadores de corriente enchufables Los transformadores de corriente enchufables se utilizan allí donde es necesario medir y procesar corrientes elevadas de hasta 5000#A. Nuestros transformadores de corriente enchufables suministran corrientes secundarias de 1#A o 5#A. Weidmüller también ofrece transformadores de corriente compactos de baja potencia para convertir corrientes de hasta 600#A en tensiones de hasta 333#mV.

Datos generales para pedido

_ a.co g	cherales para pealae	
Tipo	CMA-101-2500-5A-10VA-0,5	Versión
Código	<u>2680250000</u>	Corriente principal: 2500 A, Corriente secundaria máx.: 5 A, Carga:
GTIN (EAN)	4050118696608	10 VA, Clase de exactitud: 0,5, Transformador de corriente cerrado
Cantidad	1 ST	
Tipo	CMA-101-2500-5A-10VA-1	Versión
Código	<u>2680190000</u>	Corriente principal: 2500 A, Corriente secundaria máx.: 5 A, Carga:
GTIN (EAN)	4050118696516	10 VA, Clase de exactitud: 1, Transformador de corriente cerrado
Cantidad	1 ST	
Tipo	CMA-31-100-5A-2,5VA-1	Versión
Código	1482030000	Corriente principal: 100 A, Corriente secundaria máx.: 5 A, Carga: 2.5
GTIN (EAN)	4050118290943	VA, Clase de exactitud: 1, Transformador de corriente cerrado
Cantidad	1 ST	
Tipo	CMA-31-125-5A-2,5VA-0,5	Versión
Código	<u>2680200000</u>	Corriente principal: 125 A, Corriente secundaria máx.: 5 A, Carga: 2.5
GTIN (EAN)	4050118696578	VA, Clase de exactitud: 0,5, Transformador de corriente cerrado
Cantidad	1 ST	
Tipo	CMA-31-150-5A-2,5VA-0,5	Versión
Código	<u>2421030000</u>	Corriente principal: 150 A, Corriente secundaria máx.: 5 A, Carga: 2.5
GTIN (EAN)	4050118428971	VA, Clase de exactitud: 0,5, Transformador de corriente cerrado
Cantidad	1 ST	
Tipo	CMA-31-150-5A-5VA-1	Versión
Código	2420960000	Corriente principal: 150 A, Corriente secundaria máx.: 5 A, Carga: 5
GTIN (EAN)	4050118429091	VA, Clase de exactitud: 1, Transformador de corriente cerrado
Cantidad	1 ST	
Tipo	CMA-31-200-5A-2,5VA-0,5	Versión
Código	2421020000	Corriente principal: 200 A, Corriente secundaria máx.: 5 A, Carga: 2.5
GTIN (EAN)	4050118428988	VA, Clase de exactitud: 0,5, Transformador de corriente cerrado
Cantidad	1 ST	
Tipo	CMA-31-200-5A-5VA-1	Versión
Código	2420950000	Corriente principal: 200 A, Corriente secundaria máx.: 5 A, Carga: 5
GTIN (EAN)	4050118429190	VA, Clase de exactitud: 1, Transformador de corriente cerrado
Cantidad	1 ST	
Tipo	CMA-31-250-5A-5VA-0,5	Versión
Código	1482050000	Corriente principal: 250 A, Corriente secundaria máx.: 5 A, Carga: 5
GTIN (EAN)	4050118291094	VA, Clase de exactitud: 0,5, Transformador de corriente cerrado
Cantidad	1 ST	
Tipo	CMA-31-250-5A-5VA-1	Versión
Código	2420940000	Corriente principal: 250 A, Corriente secundaria máx.: 5 A, Carga: 5
GTIN (EAN)	4050118429183	VA, Clase de exactitud: 1, Transformador de corriente cerrado
Cantidad	1 ST	

Fecha de creación 06.11.2025 02:52:55 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	CMA-31-300-5A-5VA-0,5	Versión
Código	2420990000	Corriente principal: 300 A, Corriente secundaria máx.: 5 A, Carga: 5
GTIN (EAN)	4050118429220	VA, Clase de exactitud: 0,5, Transformador de corriente cerrado
Cantidad	1 ST	
Tipo	CMA-31-400-5A-5VA-0,5	Versión
Código	<u>2420980000</u>	Corriente principal: 400 A, Corriente secundaria máx.: 5 A, Carga: 5
GTIN (EAN)	4050118429305	VA, Clase de exactitud: 0,5, Transformador de corriente cerrado
Cantidad	1 ST	
Tipo	CMA-31-400-5A-5VA-1	Versión
Código	2420920000	Corriente principal: 400 A, Corriente secundaria máx.: 5 A, Carga: 5
GTIN (EAN)	4050118428964	VA, Clase de exactitud: 1, Transformador de corriente cerrado
Cantidad	1 ST	
Tipo	CMA-31-500-5A-5VA-0,5	Versión
Código	1482070000	Corriente principal: 500 A, Corriente secundaria máx.: 5 A, Carga: 5
GTIN (EAN)	4050118291100	VA, Clase de exactitud: 0,5, Transformador de corriente cerrado
Cantidad	1 ST	
Tipo	CMA-31-500-5A-5VA-1	Versión
Código	2420910000	Corriente principal: 500 A, Corriente secundaria máx.: 5 A, Carga: 5
GTIN (EAN)	4050118429169	VA, Clase de exactitud: 1, Transformador de corriente cerrado
Cantidad	1 ST	
Tipo	CMA-31-60-5A-1,25VA-1	Versión
Código	<u>2421380000</u>	Corriente principal: 60 A, Corriente secundaria máx.: 5 A, Carga: 1.25
GTIN (EAN)	4050118429381	VA, Clase de exactitud: 1, Transformador de corriente cerrado
Cantidad	1 ST	
Tipo	CMA-31-600-5A-5VA-0,5	Versión
Código	2420970000	Corriente principal: 600 A, Corriente secundaria máx.: 5 A, Carga: 5
GTIN (EAN)	4050118429206	VA, Clase de exactitud: 0,5, Transformador de corriente cerrado
Cantidad	1 ST	
Tipo	CMA-31-600-5A-5VA-1	Versión
Código	2420900000	Corriente principal: 600 A, Corriente secundaria máx.: 5 A, Carga: 5
GTIN (EAN)	4050118429176	VA, Clase de exactitud: 1, Transformador de corriente cerrado
Cantidad	1 ST	
Tipo	CMA-31-75-5A-2,5VA-1	Versión
Código	1482040000	Corriente principal: 75 A, Corriente secundaria máx.: 5 A, Carga: 2.5
GTIN (EAN)	4050118291087	VA, Clase de exactitud: 1, Transformador de corriente cerrado
Cantidad	1 ST	
Tipo	CMA-31-750-5A-5VA-0,5	Versión
Código	1482080000	Corriente principal: 750 A, Corriente secundaria máx.: 5 A, Carga: 5
GTIN (EAN)	4050118290950	VA, Clase de exactitud: 0,5, Transformador de corriente cerrado
Cantidad	1 ST	
Tipo	CMA-31-750-5A-5VA-1	Versión
Código	2420890000	Corriente principal: 750 A, Corriente secundaria máx.: 5 A, Carga: 5
GTIN (EAN)	4050118429084	VA, Clase de exactitud: 1, Transformador de corriente cerrado
Cantidad	1 ST	
Tipo	CMA-41-1000-5A-5VA-0,5	Versión
Código	2680210000	Corriente principal: 1000 A, Corriente secundaria máx.: 5 A, Carga: ,
GTIN (EAN)	4050118696547	Clase de exactitud: , Transformador de corriente cerrado
Cantidad	1 ST	
Tipo	CMA-41-1000-5A-5VA-1	Versión
Código	2680150000	Corriente principal: 1000 A, Corriente secundaria máx.: 5 A, Carga: ,
GTIN (EAN)	4050118696493	Clase de exactitud: , Transformador de corriente cerrado
Cantidad	1 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	CMA-51-1250-5A-5VA-0,5	Versión
Código	<u>2680220000</u>	Corriente principal: 1250 A, Corriente secundaria máx.: 5 A, Carga: ,
GTIN (EAN)	4050118696561	Clase de exactitud: , Transformador de corriente cerrado
Cantidad	1 ST	
Tipo	CMA-51-1250-5A-5VA-1	Versión
Código	<u>2680160000</u>	Corriente principal: 1250 A, Corriente secundaria máx.: 5 A, Carga: 5
GTIN (EAN)	4050118696509	VA, Clase de exactitud: 1, Transformador de corriente cerrado
Cantidad	1 ST	
Tipo	CMA-61-1500-5A-5VA-0,5	Versión
Código	<u>2680230000</u>	Corriente principal: 1500 A, Corriente secundaria máx.: 5 A, Carga: ,
GTIN (EAN)	4050118696585	Clase de exactitud: , Transformador de corriente cerrado
Cantidad	1 ST	
Tipo	CMA-61-1500-5A-5VA-1	Versión
Código	<u>2680170000</u>	Corriente principal: 1500 A, Corriente secundaria máx.: 5 A, Carga: 5
GTIN (EAN)	4050118696523	VA, Clase de exactitud: 1, Transformador de corriente cerrado
Cantidad	1 ST	
Tipo	CMA-81-2000-5A-10VA-0,5	Versión
Código	<u>2680240000</u>	Corriente principal: 2000 A, Corriente secundaria máx.: 5 A, Carga: ,
GTIN (EAN)	4050118696592	Clase de exactitud: , Transformador de corriente cerrado
Cantidad	1 ST	
Tipo	CMA-81-2000-5A-10VA-1	Versión
Código	<u>2680180000</u>	Corriente principal: 2000 A, Corriente secundaria máx.: 5 A, Carga:
GTIN (EAN)	4050118696530	10 VA, Clase de exactitud: 1, Transformador de corriente cerrado

Convertidor de corriente de núcleo dividido



Convertidores de corriente para reequipamiento Características:

- especialmente apto para su uso en lugares de difícil acceso
- sin necesidad de cortar los conductores primarios
- Desmontaje del convertidor de corriente sin herramientas adicionales

Datos generales para pedido

5 -	nioraroo para poarao	
Tipo	KCMA-18-100-1A-1,25VA-3	Versión
Código	<u>1482010000</u>	Corriente principal: 100 A, Corriente secundaria máx.: 1 A, Carga:
GTIN (EAN)	4050118290851	1.25 VA, Clase de exactitud: 3, Convertidor de corriente de núcleo
Cantidad	1 ST	dividido
Tipo	KCMA-18-150-1A-2VA-3	Versión
Código	2420770000	Corriente principal: 150 A, Corriente secundaria máx.: 1 A, Carga: 2
GTIN (EAN)	4050118429107	VA, Clase de exactitud: 3, Convertidor de corriente de núcleo dividido
Cantidad	1 ST	
Tipo	KCMA-18-200-1A-3VA-3	Versión
Código	2420760000	Corriente principal: 200 A, Corriente secundaria máx.: 1 A, Carga: 3
GTIN (EAN)	4050118428933	VA, Clase de exactitud: 3, Convertidor de corriente de núcleo dividido
Cantidad	1 ST	

Fecha de creación 06.11.2025 02:52:55 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

T:	KONAN 40 050 4A 4 5VA 4	W. ''
Tipo	KCMA-18-250-1A-1,5VA-1	Versión
Código	1482000000	Corriente principal: 250 A, Corriente secundaria máx.: 1 A, Carga: 1.5
GTIN (EAN)	4050118291070	VA, Clase de exactitud: 1, Convertidor de corriente de núcleo dividido
Cantidad	1 ST	
Tipo	KCMA-18-250-1A-4VA-3	Versión
Código	2420750000	Corriente principal: 250 A, Corriente secundaria máx.: 1 A, Carga: 4
GTIN (EAN)	4050118428926	VA, Clase de exactitud: 3, Convertidor de corriente de núcleo dividido
Cantidad	1 ST	
Tipo	KCMA-18-50-1A-1VA-3	Versión
Código	1482020000	Corriente principal: 50 A, Corriente secundaria máx.: 1 A, Carga: 1
_		
GTIN (EAN)	4050118290844	VA, Clase de exactitud: 3, Convertidor de corriente de núcleo dividido
Cantidad	1 ST	
Tipo	KCMA-18-50-1A-1VA-3 HUT	Versión
Código	<u>2511690000</u>	Corriente principal: 50 A, Corriente secundaria máx.: 1 A, Carga: 1
GTIN (EAN)	4050118527643	VA, Clase de exactitud: 3, Convertidor de corriente de núcleo dividido
Cantidad	1 ST	
Tipo	KCMA-18-75-1A-1VA-3	Versión
Código	2420780000	Corriente principal: 75 A, Corriente secundaria máx.: 1 A, Carga: 1
GTIN (EAN)	4050118428896	VA, Clase de exactitud: 3, Convertidor de corriente de núcleo dividido
Cantidad	1 ST	
Tipo	KCMA-32-400-1A-5VA-1	Versión
Código	1481990000	Corriente principal: 400 A, Corriente secundaria máx.: 1 A, Carga: 5
GTIN (EAN)	4050118291063	VA, Clase de exactitud: 1, Convertidor de corriente de núcleo dividido
Cantidad	1 ST	VA, clase de exactitud. 1, convertidor de conferite de núcleo dividido
		N. V
Tipo	KCMA-32-400-5A-5VA-1	Versión
Código	2420730000	Corriente principal: 400 A, Corriente secundaria máx.: 5 A, Carga: 5
GTIN (EAN)	4050118429046	VA, Clase de exactitud: 1, Convertidor de corriente de núcleo dividido
Cantidad	1 ST	
Tipo	KCMA-32-500-5A-5VA-1	Versión
Código	2420740000	Corriente principal: 500 A, Corriente secundaria máx.: 5 A, Carga: 5
GTIN (EAN)	4050118428889	VA, Clase de exactitud: 1, Convertidor de corriente de núcleo dividido
Cantidad	1 ST	
Tipo	KCMA-32-600-1A-5VA-1	Versión
Código	1481980000	Corriente principal: 600 A, Corriente secundaria máx.: 1 A, Carga: 5
GTIN (EAN)	4050118290936	VA, Clase de exactitud: 1, Convertidor de corriente de núcleo dividido
Cantidad	1 ST	, do domento de nacios artiales
		Varajón
Tipo	KCMA-32-600-5A-5VA-1	Versión
Código	2420720000	Corriente principal: 600 A, Corriente secundaria máx.: 5 A, Carga: 5
GTIN (EAN)	4050118428872	VA, Clase de exactitud: 1, Convertidor de corriente de núcleo dividido
Cantidad	1 ST	
Tipo	KCMA-44-750-5A-5VA-1	Versión
Código	<u>2420710000</u>	Corriente principal: 750 A, Corriente secundaria máx.: 5 A, Carga: 5
GTIN (EAN)	4050118428919	VA, Clase de exactitud: 1, Convertidor de corriente de núcleo dividido
Cantidad	1 ST	



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Convertidor de corriente enchufable - ValueLine



Transformadores de corriente enchufables Los transformadores de corriente enchufables se utilizan allí donde es necesario medir y procesar corrientes elevadas de hasta 5000#A. Nuestros transformadores de corriente enchufables suministran corrientes secundarias de 1#A o 5#A. Weidmüller también ofrece transformadores de corriente compactos de baja potencia para convertir corrientes de hasta 600#A en tensiones de hasta 333#mV.

Datos generales para pedido

Tipo	CMA-22-500-5A-5VA-0,5	Versión
Código	1482220000	Corriente principal: 500 A, Corriente secundaria máx.: 5 A, Carga: 5
GTIN (EAN)	4050118291254	VA, Clase de exactitud: 0,5
Cantidad	1 ST	
Tipo	CMA-22-600-5A-5VA-0,5	Versión
Tipo Código	CMA-22-600-5A-5VA-0,5 1482180000	Versión Corriente principal: 600 A, Corriente secundaria máx.: 5 A, Carga: 5
•	,	

Miniconvertidor de corriente



El miniconvertidor de corriente serie CMA-CTM 7 es un convertidor de corriente por inducción diseñado según el principio de convertidores para conductores principales circulares.

Los convertidores de corriente de la serie CMA-TM 7

Los convertidores de corriente de la serie CMA-TM 7 están exentos de mantenimiento y están diseñados para medir corrientes primarias de entre 32 A y 64 A. Estas se convierten a una corriente de hasta 1 A en el lado secundario.

Gracias a sus dimensiones reducidas, es la opción perfecta para aplicaciones con disyuntores trifásicos con separación de fase de 17,5 mm.

Datos generales para pedido

Tipo	CMA-CTM-7-32-1A-0.2VA-1	Versión	
Código	<u>2525150000</u>	Corriente principal: 32 A, Corriente secundaria máx.: 1 A, Carga: 0.2	
GTIN (EAN)	4050118536515	VA, Clase de exactitud: 1, Transformador de corriente cerrado	
Cantidad	1 ST		
Tipo	CMA-CTM-7-40-1A-0.3VA-1	Versión	
Código	2556040000	Corriente principal: 40 A, Corriente secundaria máx.: 1 A, Carga: 0.3	
GTIN (EAN)	4050118566413	VA, Clase de exactitud: 1, Transformador de corriente cerrado	
Cantidad	1 ST		
Carrinada			
Tipo	CMA-CTM-7-50-1A-0.4VA-1	Versión	
	CMA-CTM-7-50-1A-0.4VA-1 2556030000	Versión Corriente principal: 50 A, Corriente secundaria máx.: 1 A, Carga: 0.4	
Tipo			
Tipo Código	2556030000	Corriente principal: 50 A, Corriente secundaria máx.: 1 A, Carga: 0.4	
Tipo Código GTIN (EAN)	<u>2556030000</u> 4050118566406	Corriente principal: 50 A, Corriente secundaria máx.: 1 A, Carga: 0.4	
Tipo Código GTIN (EAN) Cantidad	2556030000 4050118566406 1 ST	Corriente principal: 50 A, Corriente secundaria máx.: 1 A, Carga: 0.4 VA, Clase de exactitud: 1, Transformador de corriente cerrado	
Tipo Código GTIN (EAN) Cantidad	2556030000 4050118566406 1 ST CMA-CTM-7-60-1A-0.4VA-1	Corriente principal: 50 A, Corriente secundaria máx.: 1 A, Carga: 0.4 VA, Clase de exactitud: 1, Transformador de corriente cerrado Versión	

Fecha de creación 06.11.2025 02:52:55 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	CMA-CTM-7-64-1A-0.5VA-1	Versión
Código	2556010000	Corriente principal: 64 A, Corriente secundaria máx.: 1 A, Carga: 0.5
GTIN (EAN)	4050118566079	VA, Clase de exactitud: 1, Transformador de corriente cerrado
Cantidad	1 ST	

Convertidor de corriente diferencial (monitorización de corriente residual, RCM)



Convertidor de corriente de diferencia (Control de corriente residual, RCM)

Este tipo está especializado en la detección de corrientes residuales en redes AC de 3/4 conductores.

Sus características especiales son:

sensor de corriente altamente sensible para detectar incluso las corrientes residuales más pequeñas, histéresis de conmutación fija del 5%, alta seguridad gracias a la protección contra sobretensiones integrada y cobertura de una amplia gama de frecuencias.

Datos generales para pedido

Tipo	CMA-RCM-DACT-120	Versión
Código	<u>2603450000</u>	Convertidor de corriente residual, Corriente principal: 25 A, Conductor
GTIN (EAN)	4050118665406	redondo: 120.00 mm, Transformador de corriente cerrado
Cantidad	1 ST	
Tipo	CMA-RCM-DACT-20	Versión
Código	<u>2603420000</u>	Convertidor de corriente residual, Corriente principal: 25 A, Conductor
GTIN (EAN)	4050118665420	redondo: 20.00 mm, Transformador de corriente cerrado
Cantidad	1 ST	
Tipo	CMA-RCM-DACT-35	Versión
Código	<u>2603430000</u>	Convertidor de corriente residual, Corriente principal: 25 A, Conductor
GTIN (EAN)	4050118665413	redondo: 35.00 mm, Transformador de corriente cerrado
Cantidad	1 ST	
Tipo	CMA-RCM-DACT-60	Versión
Código	<u>2603440000</u>	Convertidor de corriente residual, Corriente principal: 25 A, Conductor
GTIN (EAN)	4050118663594	redondo: 60.00 mm, Transformador de corriente cerrado
Cantidad	1 ST	
Tipo	KCMA-RCM-23D	Versión
Código	2656270000	Convertidor de corriente residual (RCM), Corriente principal: 18 A,
GTIN (EAN)	4050118666366	Conductor redondo: 20.00 mm, Convertidor de corriente de núcleo
Cantidad	1 ST	dividido
Tipo	KCMA-RCM-58D	Versión
Código	<u>2656280000</u>	Convertidor de corriente residual (RCM), Corriente principal: 18 A,
GTIN (EAN)	4050118666359	Conductor redondo: 50.00 mm, Convertidor de corriente de núcleo
Cantidad	1 ST	dividido
Tipo	KCMA-RCM-812D	Versión
Código	2656290000	Convertidor de corriente residual (RCM), Corriente principal: 18 A,
GTIN (EAN)	4050118666342	Conductor redondo: 80.00 mm, Convertidor de corriente de núcleo
Cantidad	1 ST	dividido

Fecha de creación 06.11.2025 02:52:55 MEZ



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Módulos básicos



Datos generales para pedido

Γipo UR20-E	M-SP	Versión
-------------	------	---------

Código <u>1350930000</u> GTIN (EAN) 4050118402735

Cantidad 5 ST

Replacement part, , Flange-mounted housing