

## UV66-ADV-10-CAP-W-V2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Los paneles táctiles u-view Advanced de Weidmüller ofrecen una excelente calidad de imagen y pueden utilizarse en la mayoría de entornos industriales. La gama de productos presenta varios tamaños de pantalla, desde 7" hasta 21,5", y dispone de pantallas táctiles capacitivas de alta resolución con soporte para gestos de deslizamiento y operación con guantes. Todos los paneles están equipados con un sistema operativo Linux y un navegador compatible con HTML5 y están optimizados para aplicaciones web gracias al modo quiosco integrado y a su sencilla configuración. Como resultado, son la solución perfecta para las visualizaciones basadas en web y permiten el acceso a una gran variedad de servidores web, como u-OS, u-create PROCON-WEB, u-control web y muchos más. Los paneles tienen una forma especialmente plana, con una caja industrial IP66.

### Datos generales para pedido

Código	2933040001
Tipo	<a href="#">UV66-ADV-10-CAP-W-V2</a>
GTIN (EAN)	4099987589789
Cantidad	1 Pieza

## UV66-ADV-10-CAP-W-V2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS Conformidad

### Dimensiones y pesos

Profundidad	52 mm	Profundidad (pulgadas)	2.0472 inch
Altura	202.3 mm	Altura (pulgadas)	7.9646 inch
Anchura	283.1 mm	Anchura (pulgadas)	11.1456 inch
Espesor de pared, mín.	1 mm	Espesor de pared, máx.	6 mm
Peso neto	1270 g		

### Temperaturas

Humedad 95% de humedad rel., sin condensación a 40 °C

### Datos generales

Tipo de protección	Integrado: IP66, Caja: IP20		
Sistema de funcionamiento	Linux Yocto 4.0.		
Rango de tensión de alimentación	Tipo de tensión	DC	
	Tensión, mín.	19.2 V	
	Tensión, máx.	28.8 V	
Tensión de alimentación	24 V DC		
Consumo de corriente	Consumo de potencia, nominal	16.3 W	
	Consumo máx. de corriente	19.9 W	
MTBF con LCD	5.12 a		

### Datos del sistema

Memory (RAM)	4 GB	Interfaz	2x USB 2.0, 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45)
Sistema de funcionamiento	Linux Yocto 4.0.	Memoria	16 MB
Interfaces de la parte trasera	2x USB 2.0, 2 x Ethernet 10/100/1000 MBit/s (RJ45)	Procesador	NXP® ARM® Cortex™-A53 i.MX 8M Mini
Memoria (Flash)	16 GB		

### Equipamento

Tamaño	10.1"	Resolución	1280 x 800
Número de colores visualizables	16000000	Luminancia	500 cd/m <sup>2</sup>
Pantalla táctil	Capacitancia proyectada (P-CAP)	Pantalla indicadora de material	Vidrio
Material marco	Aluminio metalizado		

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001412	ETIM 9.0	EC001412
ETIM 10.0	EC001412	ECLASS 14.0	27-33-02-01
ECLASS 15.0	27-33-02-01		

u-view ECO, BASIC and ADVANCED

