

## U-OS-PWEB-ES-RT-5000/5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



El sistema PROCON-WEB integrado es fácil de instalar en u-OS a través del administrador de aplicaciones. Para implementar la solución de HMI óptima basada en la web, el sistema PROCON-WEB integrado ofrece las siguientes características:

- Gestión de usuarios basada en roles y derechos
- Extenso sistema de alarmas
- controles predefinidos, como botones, controles deslizantes, campos de texto o áreas de imagen
- controles potentes y más complejos, como iframes, gráficos y tablas
- scripting flexible para la máxima flexibilidad
- Funcionalidad de historial para guardar y visualizar datos históricos
- conexión al control a través del controlador de comunicación

### Datos generales para pedido

Versión	Software de visualización, Plataforma para sistema de tiempo de ejecución: u-OS compatible devices, Número de variables de procesos, máx.: 5000, Número de dispositivos HMI, máx.: 5
Código	<a href="#">2942030000</a>
Tipo	U-OS-PWEB-ES-RT-5000/5
Cantidad	1 Pieza

### Datos técnicos

#### Dimensiones y pesos

Peso neto 0 g

#### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS No afectado

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

#### licencia de software

Cobertura de la licencia	Licencia única	Tipo de licencia	Licencia de software
Licencia concedida por	WIBU Ticket ID	Número de variables de procesos, máx.	5000

#### Requisitos del sistema

Sistema de funcionamiento	u-OS	Se necesita un espacio mínimo en disco 0.1 GB
Memoria mínima necesaria (RAM)	0.1 GB	

#### Características del tiempo de ejecución

Número de dispositivos HMI, máx.	5	Número máximo de controladores	1
Proyectable por	PROCON-WEB Designer	Características de tiempo de ejecución	Controles simples y complejos, Notificación de alarmas, Histórico, Gestión de usuarios, Conexión de procesos mediante controladores de comunicación

#### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001416	ETIM 9.0	EC001416
ETIM 10.0	EC001416	ECLASS 14.0	27-24-25-02
ECLASS 15.0	27-24-25-02		