

## HDC HP 550 SSM 2 SET

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Los accesorios HighPower de Weidmüller complementan los conectores HighPower de RockStar® y mejoran su seguridad, estabilidad y facilidad de uso.

Las tapas robustas, los elementos de codificación precisos y los componentes de fijación de gran calidad garantizan conexiones de alta corriente fiables, ideales para energía, carriles DIN y aplicaciones industriales.

### Datos generales para pedido

Versión	HDC - Conector, 0 V, 0 A, Número de polos: 2, Tamaño de instalación: 8
Código	<a href="#">3118140000</a>
Tipo	HDC HP 550 SSM 2 SET
GTIN (EAN)	4099987243865
Cantidad	1 Pieza

## HDC HP 550 SSM 2 SET

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Altura	46 mm	Altura (pulgadas)	1.811 inch
Anchura	42 mm	Anchura (pulgadas)	1.6535 inch
Longitud	140 mm	Longitud (pulgadas)	5.5118 inch
Medida de fijación, altura	130 mm	Medida de fijación, anchura	32 mm
Peso neto	160.8 g		

### Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

### Datos generales

Número de polos	2	Tamaño de instalación	8
Grado inflamabilidad según UL 94	None	Color	gris plata
Superficie	no probado	Material básico	Acero inoxidable
Serie	HighPower	Tensión nominal (DIN EN 61984)	0 V
Corriente nominal (DIN EN 61984)	0 A	Sin halógenos	false
BG	8	Tipo de protección	Ninguno

### Datos generales

Color	gris plata	Superficie	no probado
Material básico	Acero inoxidable	Serie	HighPower

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-06
ECLASS 15.0	27-44-02-06		

**HDC HP 550 SSM 2 SET**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dibujos**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

