

THM PV 27/12.5 TR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



La radiación UV causa un alto estrés y envejecimiento del plástico en aplicaciones al aire libre.

Nuestras nuevas etiquetas THM PV son resistentes a estas influencias y extremadamente duraderas en entornos al aire libre.

Nuestras TABPACK-PV tienen un diseño compacto. Se trata de etiquetas de advertencia impresas, que deberían formar parte del equipamiento básico de todo constructor fotovoltaico profesional.

Tus ventajas:

- Resistencia al intemperismo probada según ISO DIN EN ISO 4892-2:2013 tabla 3, procedimiento A ciclo 1 durante 5000 horas
- Etiquetado individual con M-Print® PRO
- Impresión fácil y rápida con THM MultiMark

Datos generales para pedido

Versión	ClipCard, Señalizadores de dispositivos, 12.1 x 26.6 mm, transparente
Código	2969170000
Tipo	THM PV 27/12.5 TR
GTIN (EAN)	4099986783911
Cantidad	450 Pieza
Embalaje	Bobina

Datos técnicos

www.weidmueller.com

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	0.05 mm	Profundidad (pulgadas)	0.002 inch
Altura	12.1 mm	Altura (pulgadas)	0.4764 inch
Anchura	26.6 mm	Anchura (pulgadas)	1.0472 inch
Peso neto	0.08 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Adhesivos	Adhesivo de poliacrilato	Tipo de impresión	sin imprimir
Procedimiento de impresión	Termotransferencia	Versión	autoadhesivo
Anchura	26.6 mm	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Gama de temperaturas de servicio, max.	-50 °C	Gama de temperaturas de servicio, min.	110 °C
Color	transparente	Halógenos	Sí
Material básico	Cinta de vinilo	Caracteres impresos	sin
Unidades por rollo	450		

Señalizador para cables y conductores

Halógenos Sí

Señalizadores de dispositivos

Halógenos Sí

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Dibujos

