

El suministro de energía, señales y datos es el clásico requisito en la ingeniería eléctrica y la fabricación de paneles. El material aislante, el sistema de conexión y el diseño de los bornes son las características diferenciadoras. Un borne de paso es ideal para unir y/o conectar uno o más conductores. Pueden tener uno o más niveles de conexión con el mismo potencial o aislados unos de otros.

### Datos generales para pedido

|            |                                                                                          |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión    | Bloque de bornes de paso, SNAP IN, azul, 1.5 mm², 17.5 A, 500 V, Número de conexiones: 3 |
| Código     | <a href="#">3170050000</a>                                                               |
| Tipo       | S3C 1.5 DL BL                                                                            |
| GTIN (EAN) | 4099987833578                                                                            |
| Cantidad   | 50 Pieza                                                                                 |

## Datos técnicos

## Homologaciones

Homologaciones



UL File Number Search

[Sitio web UL](#)

Núm. de certificación (cULus)

E60693

## Dimensiones y pesos

|             |         |                        |             |
|-------------|---------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 33.5 mm | Profundidad (pulgadas) | 1.3189 inch |
| Altura      | 61.5 mm | Altura (pulgadas)      | 2.4213 inch |
| Anchura     | 3.5 mm  | Anchura (pulgadas)     | 0.1378 inch |
| Peso neto   | 4.89 g  |                        |             |

## Temperaturas

|                                        |                |                                        |                |
|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|
| Temperatura de almacenamiento          | -25 °C...55 °C | Temperatura ambiente                   | -60 °C...85 °C |
| Temperatura de servicio continuo, mín. | -60 °C         | Temperatura de servicio continuo, máx. | 130 °C         |

## Datos nominales IECEx/ATEX

|                                   |                     |                                    |                     |
|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------|---------------------|
| Núm. de certificación (ATEX)      | TUEV22ATEX8925U     | Núm. de certificación (IECEx)      | IECExTUR22.0073U    |
| Tensión máx. (ATEX)               | 440 V               | Corriente (ATEX)                   | 15.5 A              |
| Sección máx. del conductor (ATEX) | 1.5 mm <sup>2</sup> | Tensión máx. (IECEx)               | 440 V               |
| Corriente (IECEx)                 | 15.5 A              | Sección máx. del conductor (IECEx) | 1.5 mm <sup>2</sup> |

## Conductor embornable (conexión adicional)

Tipo de conexión, conexión adicional SNAP IN

## Conductor embornable (conexión nominal)

|                                                                            |                      |                                                                            |                      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Calibre según 60 947-1                                                     | A1                   | Sección de conexión del conductor AWG, máx.                                | AWG 16               |
| Dirección de conexión                                                      | arriba               | Longitud de desaislado                                                     | 8 mm                 |
| Tipo de conexión                                                           | SNAP IN              | Número de conexiones                                                       | 3                    |
| Diámetro de cable (conexión nominal), máx.                                 | 1.5 mm <sup>2</sup>  | Diámetro de cable (conexión nominal), mín.                                 | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Dimens. caña destornillador                                                | 0,4 x 2,0 mm         | Sección de conexión del conductor AWG, mín.                                | AWG 26               |
| Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, máx. | 0.75 mm <sup>2</sup> | Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/4, mín. | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, máx. | 1.5 mm <sup>2</sup>  | Sección del conductor, flexible con terminales tubulares DIN 46228/1, mín. | 0.34 mm <sup>2</sup> |
| Sección de conexión de conductor, semirrígido fino, máx.                   | 1.5 mm <sup>2</sup>  | Sección de conexión del conductor, flexible, mín.                          | 0.34 mm <sup>2</sup> |
| Sección del conductor, semirrígido, máx.                                   | 1.5 mm <sup>2</sup>  | Sección del conductor, semirrígido, mín.                                   | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Terminal tubular doble, máx.                                               | 0.5 mm <sup>2</sup>  | Terminal tubular doble, mín.                                               | 0.5 mm <sup>2</sup>  |
| Sección transversal de conductor, núcleo rígido, máx.                      | 1.5 mm <sup>2</sup>  | Sección transversal de conductor, núcleo rígido, mín.                      | 0.25 mm <sup>2</sup> |

## Datos técnicos

## Datos del material

|                                    |       |                                  |      |
|------------------------------------|-------|----------------------------------|------|
| Material básico                    | Wemid | Color                            | azul |
| Color componentes de accionamiento | verde | Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0  |

## Datos nominales

|                                  |                     |                                |               |
|----------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------|
| Sección nominal                  | 1.5 mm <sup>2</sup> | Tensión nominal                | 500 V         |
| Tensión nominal DC               | 500 V               | Corriente nominal              | 17.5 A        |
| Corriente en conductor máximo    | 17.5 A              | Normas                         | IEC 60947-7-1 |
| Resistencia de contacto          | 1.83 mΩ             | Sobretensión de choque nominal | 6 kV          |
| Energía disipada (IEC 60947-7-x) | 0.56 mW             | Categoría de sobretensión      | III           |
| Grado de polución                | 3                   |                                |               |

## Datos nominales según UL

|                                                        |        |                                                        |        |
|--------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------|--------|
| Sección del conductor Cableado de fábrica máx. (cURus) | 14 AWG | Tensión Gr B (cURus)                                   | 300 V  |
| Tensión Gr D (cURus)                                   | 600 V  | Núm. de certificación (cURus)                          | E60693 |
| Sección del conductor Cableado de campo mín. (cURus)   | 26 AWG | Sección del conductor Cableado de fábrica mín. (cURus) | 26 AWG |
| Corriente Gr B (cURus)                                 | 15 A   | Tensión Gr C (cURus)                                   | 300 V  |
| Corriente Gr C (cURus)                                 | 15 A   | Corriente Gr D (cURus)                                 | 5 A    |
| Sección del conductor Cableado de campo máx. (cURus)   | 14 AWG |                                                        |        |

## Generalidades

|                                             |               |                                             |        |
|---------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------|--------|
| Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 16        | Sección de conexión del conductor AWG, mín. | AWG 26 |
| Normas                                      | IEC 60947-7-1 | Carril de montaje                           | TS 35  |

## Otros datos técnicos

|                                |    |                  |           |
|--------------------------------|----|------------------|-----------|
| con espiga de sujeción         | No | Lados abiertos   | derecha   |
| enclavable                     | Sí | Tipo de fijación | enclavado |
| Versión a prueba de explosivos | No | Tipo de montaje  | TS 35     |


## Valores característicos del sistema

|                                |    |                                        |       |
|--------------------------------|----|----------------------------------------|-------|
| Tapa final obligatoria         | Sí | Número de potenciales                  | 1     |
| Número de pisos                | 1  | Número de puntos de embornado por piso | 3     |
| Número de potenciales por piso | 1  | Pisos internos puenteados              | No    |
| Conexión PE                    | No | Carril de montaje                      | TS 35 |
| Función N                      | No | Función PE                             | No    |
| Función PEN                    | No |                                        |       |

## Clasificaciones


|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000897    | ETIM 9.0    | EC000897    |
| ETIM 10.0   | EC000897    | ECLASS 14.0 | 27-25-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-01-01 |             |             |

**Dibujos**



## Accesorios

## Conexiones transversales



La distribución o multiplicación de un potencial a bornes contiguos se realiza a través de una conexión transversal. El esfuerzo adicional de cableado se puede evitar fácilmente. Incluso si los polos se rompen, la fiabilidad de contacto en los bornes sigue garantizada. Nuestro portafolio ofrece sistemas de conexión transversal enchufables y atornillables para bornes modulares.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | ZQV 1.5N/10                | Versión                                                             |
| Código     | <a href="#">1985580000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 17.5 A, Número de |
| GTIN (EAN) | 4050118370416              | polos: 10, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 33.5 mm      |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                     |
| Tipo       | ZQV 1.5N/10 BL             | Versión                                                             |
| Código     | <a href="#">1985680000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, azul, 17.5 A, Número de    |
| GTIN (EAN) | 4050118370539              | polos: 10, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 33.5 mm      |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                     |
| Tipo       | ZQV 1.5N/10 RD             | Versión                                                             |
| Código     | <a href="#">1985800000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 17.5 A, Número de    |
| GTIN (EAN) | 4050118370393              | polos: 10, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 33.5 mm      |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                     |
| Tipo       | ZQV 1.5N/2                 | Versión                                                             |
| Código     | <a href="#">1985410000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 17.5 A, Número de |
| GTIN (EAN) | 4050118369861              | polos: 2, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 5.5 mm        |
| Cantidad   | 60 ST                      |                                                                     |
| Tipo       | ZQV 1.5N/2 BL              | Versión                                                             |
| Código     | <a href="#">1985530000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, azul, 17.5 A, Número de    |
| GTIN (EAN) | 4050118370423              | polos: 2, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 5.5 mm        |
| Cantidad   | 60 ST                      |                                                                     |
| Tipo       | ZQV 1.5N/2 RD              | Versión                                                             |
| Código     | <a href="#">1985650000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 17.5 A, Número de    |
| GTIN (EAN) | 4050118370324              | polos: 2, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 5.5 mm        |
| Cantidad   | 60 ST                      |                                                                     |
| Tipo       | ZQV 1.5N/20                | Versión                                                             |
| Código     | <a href="#">1985600000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 17.5 A, Número de |
| GTIN (EAN) | 4050118370225              | polos: 20, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 70 mm        |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                     |
| Tipo       | ZQV 1.5N/20 BL             | Versión                                                             |
| Código     | <a href="#">1985700000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, azul, 17.5 A, Número de    |
| GTIN (EAN) | 4050118370331              | polos: 20, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 70 mm        |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                     |
| Tipo       | ZQV 1.5N/20 RD             | Versión                                                             |
| Código     | <a href="#">1985810000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 17.5 A, Número de    |
| GTIN (EAN) | 4050118370355              | polos: 20, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 70 mm        |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                     |
| Tipo       | ZQV 1.5N/3                 | Versión                                                             |
| Código     | <a href="#">1985480000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 17.5 A, Número de |
| GTIN (EAN) | 4050118370096              | polos: 3, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 9 mm          |
| Cantidad   | 60 ST                      |                                                                     |


### Accesorios

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | ZQV 1.5N/3 BL              | Versión                                                             |
| Código     | <a href="#">1985550000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, azul, 17.5 A, Número de    |
| GTIN (EAN) | 4050118370485              | polos: 3, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 9 mm          |
| Cantidad   | 60 ST                      |                                                                     |
| Tipo       | ZQV 1.5N/3 RD              | Versión                                                             |
| Código     | <a href="#">1985670000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 17.5 A, Número de    |
| GTIN (EAN) | 4050118370348              | polos: 3, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 9 mm          |
| Cantidad   | 60 ST                      |                                                                     |
| Tipo       | ZQV 1.5N/4                 | Versión                                                             |
| Código     | <a href="#">1985490000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 17.5 A, Número de |
| GTIN (EAN) | 4050118370201              | polos: 4, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 12.5 mm       |
| Cantidad   | 60 ST                      |                                                                     |
| Tipo       | ZQV 1.5N/4 BL              | Versión                                                             |
| Código     | <a href="#">1985570000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, azul, 17.5 A, Número de    |
| GTIN (EAN) | 4050118370317              | polos: 4, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 12.5 mm       |
| Cantidad   | 60 ST                      |                                                                     |
| Tipo       | ZQV 1.5N/4 RD              | Versión                                                             |
| Código     | <a href="#">1985690000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 17.5 A, Número de    |
| GTIN (EAN) | 4050118370515              | polos: 4, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 12.5 mm       |
| Cantidad   | 60 ST                      |                                                                     |
| Tipo       | ZQV 1.5N/5                 | Versión                                                             |
| Código     | <a href="#">1985500000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 17.5 A, Número de |
| GTIN (EAN) | 4050118369991              | polos: 5, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 16 mm         |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                     |
| Tipo       | ZQV 1.5N/5 BL              | Versión                                                             |
| Código     | <a href="#">1985590000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, azul, 17.5 A, Número de    |
| GTIN (EAN) | 4050118370430              | polos: 5, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 16 mm         |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                     |
| Tipo       | ZQV 1.5N/5 RD              | Versión                                                             |
| Código     | <a href="#">1985710000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 17.5 A, Número de    |
| GTIN (EAN) | 4050118370256              | polos: 5, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 16 mm         |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                     |
| Tipo       | ZQV 1.5N/50                | Versión                                                             |
| Código     | <a href="#">1985620000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 17.5 A, Número de |
| GTIN (EAN) | 4050118370300              | polos: 50, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 175 mm       |
| Cantidad   | 5 ST                       |                                                                     |
| Tipo       | ZQV 1.5N/50 BL             | Versión                                                             |
| Código     | <a href="#">1985720000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, azul, 17.5 A, Número de    |
| GTIN (EAN) | 4050118370546              | polos: 50, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 175 mm       |
| Cantidad   | 5 ST                       |                                                                     |
| Tipo       | ZQV 1.5N/50 RD             | Versión                                                             |
| Código     | <a href="#">1985820000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 17.5 A, Número de    |
| GTIN (EAN) | 4050118370270              | polos: 50, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 175 mm       |
| Cantidad   | 5 ST                       |                                                                     |
| Tipo       | ZQV 1.5N/6                 | Versión                                                             |
| Código     | <a href="#">1985510000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 17.5 A, Número de |
| GTIN (EAN) | 4050118370188              | polos: 6, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 19.5 mm       |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                     |
| Tipo       | ZQV 1.5N/6 BL              | Versión                                                             |
| Código     | <a href="#">1985610000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, azul, 17.5 A, Número de    |
| GTIN (EAN) | 4050118370492              | polos: 6, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 19.5 mm       |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                     |

### Accesorios

|            |                            |                                                                     |
|------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | ZQV 1.5N/6 RD              | Versión                                                             |
| Código     | <a href="#">1985730000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 17.5 A, Número de    |
| GTIN (EAN) | 4050118370454              | polos: 6, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 19.5 mm       |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                     |
| Tipo       | ZQV 1.5N/7                 | Versión                                                             |
| Código     | <a href="#">1985520000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 17.5 A, Número de |
| GTIN (EAN) | 4050118370195              | polos: 7, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 23 mm         |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                     |
| Tipo       | ZQV 1.5N/7 BL              | Versión                                                             |
| Código     | <a href="#">1985630000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, azul, 17.5 A, Número de    |
| GTIN (EAN) | 4050118370522              | polos: 7, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 23 mm         |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                     |
| Tipo       | ZQV 1.5N/7 RD              | Versión                                                             |
| Código     | <a href="#">1985750000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 17.5 A, Número de    |
| GTIN (EAN) | 4050118370249              | polos: 7, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 23 mm         |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                     |
| Tipo       | ZQV 1.5N/8                 | Versión                                                             |
| Código     | <a href="#">1985540000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 17.5 A, Número de |
| GTIN (EAN) | 4050118370218              | polos: 8, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 26.5 mm       |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                     |
| Tipo       | ZQV 1.5N/8 BL              | Versión                                                             |
| Código     | <a href="#">1985640000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, azul, 17.5 A, Número de    |
| GTIN (EAN) | 4050118370461              | polos: 8, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 26.5 mm       |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                     |
| Tipo       | ZQV 1.5N/8 RD              | Versión                                                             |
| Código     | <a href="#">1985770000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 17.5 A, Número de    |
| GTIN (EAN) | 4050118370508              | polos: 8, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 26.5 mm       |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                     |
| Tipo       | ZQV 1.5N/9                 | Versión                                                             |
| Código     | <a href="#">1985560000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, naranja, 17.5 A, Número de |
| GTIN (EAN) | 4050118370409              | polos: 9, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 30 mm         |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                     |
| Tipo       | ZQV 1.5N/9 BL              | Versión                                                             |
| Código     | <a href="#">1985660000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, azul, 17.5 A, Número de    |
| GTIN (EAN) | 4050118370478              | polos: 9, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 30 mm         |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                     |
| Tipo       | ZQV 1.5N/9 RD              | Versión                                                             |
| Código     | <a href="#">1985790000</a> | Conexión transversal (borne), insertado, rojo, 17.5 A, Número de    |
| GTIN (EAN) | 4050118370386              | polos: 9, Paso en mm (P): 3.50, Aislado: Sí, Anchura: 30 mm         |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                     |

### Ángulo final



Para garantizar un asiento seguro y duradero sobre el carril y para evitar el deslizamiento, Weidmüller dispone de los ángulos de fijación. Se dispone de diseños con o sin tornillo. Existe la posibilidad de colocar sobre el ángulo de fijación señalizadores, incluso señalizadores de conjunto y la posibilidad de alojar una conector de prueba.

## S3C 1.5 DL BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                     |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Tipo       | AEB 35 SC/1                | Versión                             |
| Código     | <a href="#">1991920000</a> | Serie A, Ángulo de fijación lateral |
| GTIN (EAN) | 4050118376722              |                                     |
| Cantidad   | 50 ST                      |                                     |
| Tipo       | AEB 35 SC/1 BK             | Versión                             |
| Código     | <a href="#">2475310000</a> | Serie A, Ángulo de fijación lateral |
| GTIN (EAN) | 4050118487114              |                                     |
| Cantidad   | 50 ST                      |                                     |
| Tipo       | AEB 35 SCL/1 V0            | Versión                             |
| Código     | <a href="#">2661280000</a> | Serie A, Ángulo de fijación lateral |
| GTIN (EAN) | 4050118702163              |                                     |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                     |
| Tipo       | AEB 35 SCL/1 V0 BK         | Versión                             |
| Código     | <a href="#">2661300000</a> | Serie A, Ángulo de fijación lateral |
| GTIN (EAN) | 4050118702187              |                                     |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                     |
| Tipo       | AEB 35 SCL/1 V0 GY         | Versión                             |
| Código     | <a href="#">2661290000</a> | Serie A, Ángulo de fijación lateral |
| GTIN (EAN) | 4050118702170              |                                     |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                     |

## Adaptador de prueba y tomas de prueba



Para la conexión eléctrica entre los bornes y el equipo de control o revisión se utilizan adaptadores de prueba y conectores macho de control o revisión. De esta manera, se puede establecer un contacto eléctrico en estado cableado y las mediciones pueden realizarse fácilmente.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                                                                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | ATPG 1.5 MI-R              | Versión                                                                                                                     |
| Código     | <a href="#">1991880000</a> | Adaptador de prueba (borne), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A                                                             |
| GTIN (EAN) | 4050118376715              |                                                                                                                             |
| Cantidad   | 50 ST                      |                                                                                                                             |
| Tipo       | ATPG 1.5-10 L              | Versión                                                                                                                     |
| Código     | <a href="#">1991890000</a> | Adaptador de prueba (borne), 1.5 mm <sup>2</sup> , 250 V, 0.2 A                                                             |
| GTIN (EAN) | 4050118376647              |                                                                                                                             |
| Cantidad   | 50 ST                      |                                                                                                                             |
| Tipo       | FZS 2/4 RT/80 SAKT4        | Versión                                                                                                                     |
| Código     | <a href="#">1276300000</a> | Conector macho (borne), Conexión enchufable, 2 mm <sup>2</sup> , Número de conexiones: 2, Número de polos: 1, Anchura: 9 mm |
| GTIN (EAN) | 4008190026080              |                                                                                                                             |
| Cantidad   | 20 ST                      |                                                                                                                             |

## Accesorios

## Tapas finales / placas separadoras



Las placas separadoras y las tapas finales son accesorios esenciales para los bornes. Las placas de separación proporcionan aislamiento óptico y eléctrico entre diferentes potenciales y grupos funcionales, aumentando la seguridad y garantizando una estructura clara dentro del cuadro eléctrico. Las tapas finales cierran la fila de bornes por los laterales, protegen contra el contacto con partes activas y garantizan un acabado limpio y estable. Ambos componentes están adaptados con precisión a la correspondiente serie de bornes de Weidmüller, contribuyendo a un cableado seguro, conforme y profesional.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                     |
|------------|----------------------------|---------------------|
| Tipo       | AEP 3C 1.5                 | Versión             |
| Código     | <a href="#">1552620000</a> | Serie A, Tapa final |
| GTIN (EAN) | 4050118359824              |                     |
| Cantidad   | 50 ST                      |                     |
| Tipo       | AEP 3C 1.5 BL              | Versión             |
| Código     | <a href="#">1552630000</a> | Serie A, Tapa final |
| GTIN (EAN) | 4050118359800              |                     |
| Cantidad   | 50 ST                      |                     |
| Tipo       | AEP 3C 1.5 OR              | Versión             |
| Código     | <a href="#">2052390000</a> | Serie A, Tapa final |
| GTIN (EAN) | 4050118411874              |                     |
| Cantidad   | 50 ST                      |                     |