

ENERGY METER 535-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Medidores de energía - ValueLine**

Funcionalidad avanzada de captura de datos de energía

El ámbito de prestaciones de los medidores de energía

ValueLine va más allá de las funciones centrales de medición de energía.

También son ideales para determinar, almacenar y visualizar otros parámetros de calidad energética.

El software gratuito "ecoExplorer go" está disponible para la mayoría de los tipos del grupo de productos, por un lado para la configuración de dispositivos / puesta en marcha / visualización de los valores de medición, y por otro, para analizar la calidad de la energía.

Datos generales para pedido

Versión	Tensión de alimentación : 230 V
Código	3008100000
Tipo	ENERGY METER 535-24
GTIN (EAN)	4099986909427
Cantidad	1 Pieza

ENERGY METER 535-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)	E469563

Dimensiones y pesos

Profundidad	48 mm
Altura	96 mm
Anchura	97 mm
Peso neto	250 g

Profundidad (pulgadas)	1.8898 inch
Altura (pulgadas)	3.7795 inch
Anchura (pulgadas)	3.8189 inch

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...70 °C
Temperatura de servicio	-10 °C...55 °C

Humedad a temperatura de almacenamiento	0...90 % RH
Humedad a temperatura de servicio	0 - 75 % HR

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Entrada de corriente de medición

Material capotas	Plástico
Precisión de medición de la corriente	0.2 %
Armónicos, por pedido/corriente	1.-40.
Corriente máx.	5000 A

Canales de medición de corriente	3
Medición de la corriente diferencial	No
Factor de distorsión THD-I en %	Sí

Entrada de tensión de medición

Red de baja tensión	3 phase 3 wire (L1 + L2 + L3), 3 phase 4 wire (L1 + L2 + L3 + N)
Sistema 3-hilos:	Sí
Armónicos, por pedido/tensión	1.-40.
Rango de medida, tensión L-L, AC	480 V

Precisión de medición de la tensión	0.2 %
Cuadrantes	4
Factor de distorsión THD-U en %	Sí
Rango de medida, tensión L-N, AC	277 V

Comunicación

Interfaz	Ethernet
Protocolo	Modbus/TCP, Modbus RTU over Ethernet

Protocolo	Modbus/TCP, Modbus RTU over Ethernet
-----------	--------------------------------------

Control de la calidad de la tensión

Armónicos, por pedido/tensión	1.-40.
Factor de distorsión THD-U en %	Sí

Armónicos, por pedido/corriente	1.-40.
Factor de distorsión THD-I en %	Sí

ENERGY METER 535-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

No balanceado	No	Sistema positivo, negativo y cero	Sí
Interrupciones breves	No	Función de grabación de secuencia de eventos	No

Datos técnicos

Versión	Medición/visualización de potencia de la red monofásica, trifásica	Tipo de montaje	Montaje en panel frontal
Tipo de protección	IP40, IP20	Corriente máx.	5000 A
Indicador control (monitor)	LCD	Normas	IEC 61010-2-030, IEC 61010-1, EN 61326-1
Rango de medida, tensión L-N, AC	277 V	Rango de medida, tensión L-L, AC	480 V
Categoría de sobretensión	300 V CAT III	Tensión de alimentación	24 - 90 V DC, 24 - 90 V AC (50/60 Hz)
Tensión de alimentación	230 V	Sistema 3-hilos:	Sí
Sistema 4 hilos:	Sí	Cuadrantes	4
Frecuencia de muestreo 50/60 Hz	25.6 kHz	Mediciones continuas	Sí
Resultado de medición por segundo	5 ms	Valor real desde el período (50/60 Hz)	10 / 12
Medición de la corriente diferencial	No	Canales de medición de corriente	3
Precisión de medición de la tensión	0.2 %	Precisión de medición de la corriente	0.2 %
Precisión de medición de la energía activa (kWh, .../5 A)	Clase 0.5S	Contador de horas de servicio	Sí
Comutación de hora semanal	No	Función bimetal	Sí

Entradas/Salidas

Entradas digitales	0	Salidas digitales	0
Entrada de temperatura	No		

Registro de datos de medición

Memoria; valores mínimos y máximos	Sí	Registro intervalo de actualización	200 ms
Software	ecoExplorer go®	Lógica integrada	Sí

Coordenadas de aislamiento

Categoría de sobretensión	300 V CAT III
---------------------------	---------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002301	ETIM 9.0	EC002301
ETIM 10.0	EC002301	ECLASS 14.0	27-14-23-30
ECLASS 15.0	27-14-23-30		

ENERGY METER 535-24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**Accesorios****Datos generales para pedido**

Tipo	ENERGY METER BRACKET L1	Versión
Código	2433060000	
GTIN (EAN)	4050118446388	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ENERGY METER SEAL L96-2	Versión
Código	2495610000	
GTIN (EAN)	4050118505931	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ENERGY METER FIXING SET	Versión
Código	2433030000	
GTIN (EAN)	4050118446401	
Cantidad	1 ST	