

PT6 DCM


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Distribución de energía con conductores sin cortar con secciones de entre 1,5 y 6 mm².

Alimentación / derivación en T con conexión PUSH IN de 0,5 a 10 mm² y/o conexión enchufable de 0,5 a 4 mm².

Los señalizadores de colores permiten una clara diferenciación de cables.

- Fuente de alimentación
- Distribución de energía
- Derivación de energía

Datos generales para pedido

Versión	Elemento de contacto FieldPower®, DC, IP20, Conexión de bornes por desplazamiento del aislante (IDC), PUSH IN, Número de polos : 5
Código	3022850000
Tipo	PT6 DCM
GTIN (EAN)	4099986942066
Cantidad	1 Pieza

PT6 DCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	54 mm	Profundidad (pulgadas)	2.126 inch
Altura	139.5 mm	Altura (pulgadas)	5.4921 inch
Anchura	61.5 mm	Anchura (pulgadas)	2.4213 inch
Peso neto	196 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40 °C...85 °C	Temperatura de servicio	-40 °C...55 °C
-------------------------------	----------------	-------------------------	----------------

Capacidad de sujeción

Datos de conexión - contacto elemento Sector / Alimentación	Técnica de conexión de conductores	PUSH IN	
	Dimensión caña destornillador de la herramienta de operación	0,6 x 3,5 mm	
	Número de polos	5	
	Sección de conexión del conductor, macizo, máx.	6 mm ²	
	Sección de conexión del conductor, macizo, mín.	0.50 mm ²	
	Sección de conexión del conductor, semirrígido, máx.	6.00 mm ²	
	Sección de conexión del conductor, semirrígido, mín.	0.50 mm ²	
	Sección de conexión del conductor, semirrígido fino, máx.	10.00 mm ²	
	Sección de conexión del conductor, semirrígido fino, mín.	0.50 mm ²	
	Sección de conexión del conductor, semirrígido muy fino, máx.	6.00 mm ²	
	Sección de conexión del conductor, semirrígido muy fino, mín.	0.50 mm ²	
	Sección de conexión del conductor con terminal tubular de cable	Tipo del terminal tubular	12 mm con cuello de plástico
		Estándar	DIN 46228/4
		Sección, mín.	0.5 mm ²
		Sección, máx.	6 mm ²
		Tipo del terminal tubular	12 mm con cuello de plástico
		Estándar	DIN 46228/4
		Sección, mín.	0.5 mm ²
		Sección, máx.	6 mm ²
		Tipo del terminal tubular	8 mm con cuello de plástico
Estándar		DIN 46228/4	
Sección, mín.		0.5 mm ²	
Sección, máx.		6 mm ²	
Tipo del terminal tubular		8 mm con cuello de plástico	
Estándar		DIN 46228/4	
Sección, mín.		0.5 mm ²	
Sección, máx.		6 mm ²	
Tipo del terminal tubular	Terminales tubulares dobles		
Sección, mín.	0.5 mm ²		
Sección, máx.	6 mm ²		
Número de polos	5		

PT6 DCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Datos de conexión - elemento de contacto bus de potencia	Técnica de conexión de conductores	Conexión de bornes por desplazamiento del aislante (IDC)
	Dimensión caña destornillador de la herramienta de operación	0,6 x 3,5 mm
	Número de polos	5
	Sección de conexión del conductor, macizo, máx.	6 mm ²
	Sección de conexión del conductor, macizo, mín.	1.50 mm ²
	Sección de conexión del conductor, semirrígido, máx.	6.00 mm ²
	Sección de conexión del conductor, semirrígido, mín.	2.50 mm ²
	Sección de conexión del conductor, semirrígido fino, máx.	6.00 mm ²
	Sección de conexión del conductor, semirrígido fino, mín.	2.50 mm ²
	Número de polos	5

Datos generales

Material aislante	Poliamida	Silicona	No
Color	gris	Tipo de protección	IP20
Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Codificable	Codificado en PE + GND
Tipo de tensión	DC	Número de polos	5
Número de conexiones / polo	1	Técnica de conexión de conductores	Conexión de bornes por desplazamiento del aislante (IDC), PUSH IN
Tipo de conexión 2	Conector FieldPower® PTS 4, PTDS4		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002498	ETIM 9.0	EC002498
ETIM 10.0	EC002498	ECLASS 14.0	27-14-25-90
ECLASS 15.0	27-14-25-90		

PT6 DCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dibujos

www.weidmueller.com

PT6



PT6 DCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accesorios

www.weidmueller.com

Sin imprimir



Los señalizadores WS son el complemento perfecto para los bornes de la serie W. Gracias a la compatibilidad del sistema, se pueden usar las etiquetas WS también en la serie I y la serie Z. La gran superficie de señalización permite grandes cadenas de caracteres y la distribución del texto en varias líneas.

Los señalizadores WS están especialmente indicados para etiquetas con largas cadenas personalizadas de caracteres. Gracias al formato MultiCard de eficacia demostrada, ahora es posible la impresión con impresoras PrintJet ADVANCED o plotter.

- Montaje en tiras o individual
- Señalizadores en formato MultiCard

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	WS 12/6 MC NE WS	Versión	
Código	1609900000	WS, Terminal marker, 12 x 6 mm, Paso en mm (P): 6.00 Weidmueller,	
GTIN (EAN)	4008190203467	Allen-Bradley, blanco	
Cantidad	600 ST		

Herramientas



Pelamangueras para cables con aislamiento de PVC

Datos generales para pedido

Tipo	AM 16	Versión	
Código	9204190000	Herramientas, Pelamangueras	
GTIN (EAN)	4032248608133		
Cantidad	1 ST		
Tipo	AM 25	Versión	
Código	9001540000	Herramientas, Pelamangueras	
GTIN (EAN)	4008190138271		
Cantidad	1 ST		

PT6 DCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Destornillador de pala plana



Destornillador para tornillos de cabeza ranurada con cuña redonda, SD DIN 5265, ISO 2380/2, accionamiento según DIN 5264, ISO 2380/1, punta de cromo superior, mango blando SoftFinish

Datos generales para pedido

Tipo	SDS 0.6X3.5X100	Versión	
Código	2749340000	Destornillador, Anchura de caña (B): 3.5 mm, Longitud de caña: 100 mm, Solidez de caña (A): 0.6 mm	
GTIN (EAN)	4050118895568		
Cantidad	1 ST		

Destornillador para tornillos de estrella tipo Posidriv



Destornillador para tornillos de estrella, Tipo Pozidriv SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, accionamiento según ISO 8764-PZ, punta cromo superior, mango blando SoftFinish

Datos generales para pedido

Tipo	SDK PZ2 X 100	Versión	
Código	2749450000	Destornillador, Anchura de caña (B): 6 mm, 100 mm, Solidez de caña (A): 2	
GTIN (EAN)	4050118895674		
Cantidad	1 ST		

Protector antitracción



Amplia gama de accesorios para las cajas FieldPower®. Aislamientos de cables, guías de montaje, elementos de enclavamiento y mucho más.

Datos generales para pedido

Tipo	ZE PTSC 3X27 PT6	Versión	
Código	2370760000	Protector antitracción, Poliamida 66, Protector antitracción para bus de energía del elemento de contacto PT6, Para cable de 15 - 17 mm de diámetro	
GTIN (EAN)	4032248991075		
Cantidad	100 ST		

PT6 DCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Tipo	ZE SE PTSC 3X27 PT6	Versión	
Código	2370770000	Protector antitracción, Poliamida 66, Protector antitracción para	
GTIN (EAN)	4032248991082	entrada lateral de elemento de contacto PT6, Para cable de 15 - 17	
Cantidad	100 ST	mm de diámetro	

Conector



Distribución de energía con conductores sin cortar con secciones de entre 1,5 y 6 mm².

Alimentación / derivación en T con conexión PUSH IN de 0,5 a 10 mm² y/o conexión enchufable de 0,5 a 4 mm².

Los señalizadores de colores permiten una clara diferenciación de cables.

- Fuente de alimentación
- Distribución de energía
- Derivación de energía

Datos generales para pedido

Tipo	PTS 4 DCM	Versión	
Código	3020950000	Conector Field Power®, DC, IP20, Poliamida, PUSH IN, Número de	
GTIN (EAN)	4099986937192	polos : 5	
Cantidad	10 ST		
Tipo	PTDS 4 DCM	Versión	
Código	3021770000	Conector Field Power®, DC, IP20, Poliamida, PUSH IN, Número de	
GTIN (EAN)	4099986937833	polos : 5	
Cantidad	10 ST		