

SAI-08D-VP3V-4A-P12L-PNP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Imagen de producto**

Mientras que en el sistema estándar M12 el manguito giratorio debe atornillarse y se ve obstaculizado por el bloqueo contra vibraciones, Push-Pull funciona con un solo clic, como el conocido sistema de conexión de mancuernas en jardinería. El cierre con clic audible asegura una conexión segura así como una buena junta hermética. Los nuevos distribuidores SAI-Push-Pull pueden utilizarse tanto con los conectores M12 como con los nuevos conectores Push-Pull.

Datos generales para pedido

Versión	Con salida M23, 12 polos, M12, M23, 30 V, Con codificación A, LED: Sí, Sensor LED: Sí, Tipo de cableado: PNP
Código	3023700000
Tipo	SAI-08D-VP3V-4A-P12L-PNP
GTIN (EAN)	4099986944701
Cantidad	1 Pieza

SAI-08D-VP3V-4A-P12L-PNP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Altura	35.2 mm	Altura (pulgadas)	1.3858 inch
Anchura	56 mm	Anchura (pulgadas)	2.2047 inch
Longitud	160 mm	Longitud (pulgadas)	6.2992 inch
Peso neto	250 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio -25 - 80°C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Bumetizole (UV-326) 3896-11-5

SCIP aff684c1-bd47-44d6-8d6c-78b6bd183080

Datos de conexión

Pérdida del distribuidor Con salida M23, 12 polos Par de apriete M12: 0,4 Nm, M23: 2,5 Nm

Normas

Conejero norma IEC 61076-2-010

Datos del material

Material junta tórica	FKM, NBR	Material capotas	PBT
Material del distribuidor	Plástico	Color de carcasa	negro
Material de contacto	CuSn, CuZn	Superficie de contacto	bañado en oro
Material soporte del contacto	PA		

Datos eléctricos

Tensión nominal, mín.	10 V	Tensión nominal, máx.	30 V
Intensidad de corriente máxima admisible por ranura	4 A	Corriente total	10 A
Corriente por señal	2 A	Separación potencial existente	No

Datos técnicos de cable

Número de polos 4 Apto para cadena de arrastre No

SAI-08D-VP3V-4A-P12L-PNP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Datos técnicos generales**

Tipo de protección	atornillado, IP67	Codificación de conector	Con codificación A
Número de polos	4	Número de contactos hembra	8
Rosca de conexión	M12, M23	Comportamiento de inflamabilidad	V-O
LED	Sí	Sensor LED	Sí
Color LED para indicar funcionamiento	Verde	Color LED para función entrada/salida	Amarillo

Clasificaciones

ETIM 6.0	EC002585	ETIM 7.0	EC003558
ETIM 8.0	EC003558	ETIM 9.0	EC003558
ETIM 10.0	EC003558	ECLASS 9.0	27-44-01-08
ECLASS 9.1	27-44-01-08	ECLASS 10.0	27-44-01-11
ECLASS 11.0	27-44-01-11	ECLASS 12.0	27-44-01-11
ECLASS 13.0	27-44-01-11	ECLASS 14.0	27-44-01-11
ECLASS 15.0	27-44-01-11		


SAI-08D-VP3V-4A-P12L-PNP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos


Dibujo acotado




Dibujo detallado

M23-Schraubanschluss:
Mit O-Ring verwenden
M23 Screw connection:
Use with O-ring


M23-Schnellanschluss:
O-Ring entfernen
M23 Quick connection:
Remove O-ring




Esquema de polos



Esquema de polos



Esquema de conexiones



SAI-08D-VP3V-4A-P12L-PNP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Sin imprimir



El sistema ESG es un reconocido señalizador en formato MultiCard que puede utilizarse en numerosos equipos eléctricos de uso habitual. El resultado es una señalización de equipos excelente con una imagen de alto contraste.

Disponibilidad de distintos tipos para dispositivos de fabricantes de la talla de Siemens, ABB, Beckhoff, etc. Análisis rápido de ventajas:


- Etiquetas, autoadhesivas o insertables, de uso universal, según el tipo
- En el caso de equipos conectados en línea, como fusibles automáticos, tenemos disponibles señalizadores ESG para insertar en la guía para etiquetas
- Impresión personalizada en calidad láser según indicaciones del cliente

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	ESG 9/20 MC NE WS	Versión
Código	1609940000	ESG, Señalizadores de dispositivos x 20 mm, PA 66, Color: blanco,
GTIN (EAN)	4008190203528	enchufable
Cantidad	200 ST	

PUSH IN



En la actualidad son necesarias con frecuencia longitudes de cable personalizadas. Para satisfacer esta necesidad, Weidmüller ofrece una amplia gama de conectores de configuración libre.

Conectores macho y hembra de configuración libre en modelos M8, M12, M16 y 7/8" de gran robustez y perfectamente adecuados para, por ejemplo, el sector de fabricación de máquinas. Los conectores M12 cuentan con 5 sistemas de conexión diferentes.

Datos generales para pedido

Tipo	SAISGP-P-4A-4/8-P12	Versión
Código	3153290000	Conector acoplable en campo, M12 Push-Pull
GTIN (EAN)	4099987636162	
Cantidad	1 ST	
Tipo	SAISWP-P-4A-4/8-P12	Versión
Código	3153300000	Conector acoplable en campo, M12 Push-Pull
GTIN (EAN)	4099987636179	
Cantidad	1 ST	

SAI-08D-VP3V-4A-P12L-PNP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios**M12**

Las tapas protectoras protegen espacios de conexión no ocupados frente a las influencias externas.

Datos generales para pedido

Tipo	SAI-SK-M12-PushPull	Versión
Código	3123470000	Grupos protegidos, Capuchón protector
GTIN (EAN)		
Cantidad		