

## FPC LID 20/20 7035 SPAREPART

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Datos generales para pedido

|          |                                         |
|----------|-----------------------------------------|
|          |                                         |
| Versión  | Fotovoltaico, PV Next, Tapa de plástico |
| Código   | <a href="#">3233340000</a>              |
| Tipo     | FPC LID 20/20 7035 SPAREPART            |
| Cantidad |                                         |

## FPC LID 20/20 7035 SPAREPART

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

|             |        |                        |             |
|-------------|--------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 32 mm  | Profundidad (pulgadas) | 1.2598 inch |
| Altura      | 200 mm | Altura (pulgadas)      | 7.874 inch  |
| Anchura     | 200 mm | Anchura (pulgadas)     | 7.874 inch  |

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000747    | ETIM 9.0    | EC000747    |
| ETIM 10.0   | EC000747    | ECLASS 14.0 | 27-18-22-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-18-22-04 |             |             |

## FPC LID 20/20 7035 SPAREPART

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

## Combiner boxes de generadores de CC sin fusibles



Las PV DC combiner boxes para inversores con seguidores de 1 a 12 MPP se utilizan para proteger el lado de CC de un sistema fotovoltaico. Las combiner boxes protegen el inversor contra las sobretensiones y cumplen así la directiva europea CLC/TS 51643-32. Además, estos productos ofrecen la posibilidad de proteger el sistema contra las corrientes inversas y la posibilidad de combinar cadenas para ahorrar cables durante la instalación.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | PVN DC 2I 10 3MPP SPD1R... | Versión                                                               |
| Código     | <a href="#">2975520000</a> | Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 3 MPP, 2 entradas / 1 salida por   |
| GTIN (EAN) | 4099986823112              | MPP, Protección contra sobretensiones I/II, WM4C, 1100 V              |
| Cantidad   | 1 ST                       |                                                                       |
| Tipo       | PVN DC 2I 10 3MPP SPD1R... | Versión                                                               |
| Código     | <a href="#">2975530000</a> | Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 3 MPP, 2 entradas / 1 salida por   |
| GTIN (EAN) | 4099986823129              | MPP, Protección contra sobretensiones I/II, MC4-Evo 2, 1100 V         |
| Cantidad   | 1 ST                       |                                                                       |
| Tipo       | PVN DC 2I 20 3MPP SPD1R... | Versión                                                               |
| Código     | <a href="#">2975540000</a> | Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 3 MPP, 2 entradas / 2 salidas por  |
| GTIN (EAN) | 4099986823136              | MPP, Protección contra sobretensiones I/II, Prensaestopas, 1100 V     |
| Cantidad   | 1 ST                       |                                                                       |
| Tipo       | PVN DC 2I 10 3MPP SPD2R... | Versión                                                               |
| Código     | <a href="#">2975550000</a> | Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 3 MPP, 2 entradas / 1 salida por   |
| GTIN (EAN) | 4099986823143              | MPP, Protección contra sobretensiones II, WM4C, 1100 V                |
| Cantidad   | 1 ST                       |                                                                       |
| Tipo       | PVN DC 2I 10 3MPP SPD2R... | Versión                                                               |
| Código     | <a href="#">2975560000</a> | Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 3 MPP, 2 entradas / 1 salida por   |
| GTIN (EAN) | 4099986823150              | MPP, Protección contra sobretensiones II, MC4-Evo 2, 1100 V           |
| Cantidad   | 1 ST                       |                                                                       |
| Tipo       | PVN DC 2I 20 3MPP SPD2R... | Versión                                                               |
| Código     | <a href="#">2975570000</a> | Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 3 MPP, 2 entradas / 2 salidas por  |
| GTIN (EAN) | 4099986823167              | MPP, Protección contra sobretensiones II, Prensaestopas, 1100 V       |
| Cantidad   | 1 ST                       |                                                                       |
| Tipo       | PVN DC 2I 10 4MPP SPD1R... | Versión                                                               |
| Código     | <a href="#">2737600000</a> | Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1100 V, 4 MPP, 2 entradas / 1      |
| GTIN (EAN) | 4050118824872              | salida por MPP, Protección contra sobretensiones I/II, WM4C           |
| Cantidad   | 1 ST                       |                                                                       |
| Tipo       | PVN DC 2I 20 4MPP SPD1R... | Versión                                                               |
| Código     | <a href="#">2737610000</a> | Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1100 V, 4 MPP, 2 entradas / 2      |
| GTIN (EAN) | 4050118824889              | salidas por MPP, Protección contra sobretensiones I/II, Prensaestopas |
| Cantidad   | 1 ST                       |                                                                       |
| Tipo       | PVN DC 2I 10 4MPP SPD1R... | Versión                                                               |
| Código     | <a href="#">2975590000</a> | Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1100 V, 4 MPP, 2 entradas / 1      |
| GTIN (EAN) | 4099986823181              | salida por MPP, Protección contra sobretensiones I/II, MC4-Evo 2      |
| Cantidad   | 1 ST                       |                                                                       |
| Tipo       | PVN DC 3I 30 2MPP SPD1R... | Versión                                                               |
| Código     | <a href="#">2890450000</a> | Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 3 entradas / 3      |
| GTIN (EAN) | 4064675878292              | salidas por MPP, Protección contra sobretensiones I/II, WM4C          |
| Cantidad   | 1 ST                       |                                                                       |

## FPC LID 20/20 7035 SPAREPART

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accesorios

|            |                            |                                                                   |
|------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | PVN DC 3I 3O 2MPP SPD1R... | Versión                                                           |
| Código     | <a href="#">2890330000</a> | Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 3 entradas / 3  |
| GTIN (EAN) | 4064675877974              | salidas por MPP, Protección contra sobretensiones I/II, MC4-Evo 2 |
| Cantidad   | 1 ST                       |                                                                   |

  

|            |                            |                                                                       |
|------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | PVN DC 3I 3O 2MPP SPD1R... | Versión                                                               |
| Código     | <a href="#">2890570000</a> | Fotovoltaico, Combinador, PV Next, 1100 V, 2 MPP, 3 entradas / 3      |
| GTIN (EAN) | 4064675878414              | salidas por MPP, Protección contra sobretensiones I/II, Prensaestopas |
| Cantidad   | 1 ST                       |                                                                       |

## Interruptor de bombero



Para un apagado remoto seguro Los sistemas fotovoltaicos sobre tejado pueden requerir un dispositivo de desconexión en el punto en el que los cables entran en el edificio, que esté conectado a la red eléctrica del edificio. Esto permite a los bomberos realizar su trabajo en caso de emergencia sin exponerse a peligros innecesarios. Cuando se restablece la alimentación, el interruptor PV Next Fireman vuelve a conectar automáticamente las cadenas fotovoltaicas.

## Datos generales para pedido

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | PVC DC 2I 1O 4MPP RD WM... | Versión                                                            |
| Código     | <a href="#">8000115472</a> | Fotovoltaico, Combinador, Interruptor de bombero, PV Next, 1100 V, |
| GTIN (EAN) | 4099986878853              | 4 MPP, 2 entradas / 1 salida por MPP, Disyuntor remoto, WM4C       |
| Cantidad   | 1 ST                       |                                                                    |

  

|            |                            |                                                                    |
|------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tipo       | PVC DC 2I 1O 4MPP RD EV... | Versión                                                            |
| Código     | <a href="#">8000111429</a> | Fotovoltaico, Combinador, Interruptor de bombero, PV Next, 1100 V, |
| GTIN (EAN) | 4099986853614              | 4 MPP, 2 entradas / 1 salida por MPP, Disyuntor remoto, MC4-Evo 2  |
| Cantidad   | 1 ST                       |                                                                    |