

AC SB M 100A 4POL CG 06KV GYBK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Datos generales para pedido

Versión	Fotovoltaico, Seccionador bajo carga
Código	3235910000
Tipo	AC SB M 100A 4POL CG 06KV GYBK
GTIN (EAN)	4069166024509
Cantidad	1 Pieza

AC SB M 100A 4POL CG 06KV GYBK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS

Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	121.1 mm	Profundidad (pulgadas)	4.7677 inch
Altura	165 mm	Altura (pulgadas)	6.4961 inch
Anchura	140 mm	Anchura (pulgadas)	5.5118 inch
Peso neto	773 g		

Garantía

Período

5 años

Datos generales

Normas	IEC 60947-3	Tipo de protección	IP66, IP65
Lugar de instalación	Área exterior protegida (> 1 km del mar)		

Seccionador bajo carga

Conexión

Resorte de tracción de tornillo 6 - 35 mm²

Caja

Tipo de construcción del dispositivo	Dispositivo de campo	Adecuado para centro de montaje frontal	No
Adecuado para montaje intermedio	No	Adecuado para instalación en cuadro de distribución	No
Adecuado para montaje frontal con 4 orificios	No		

Características eléctricas

Corriente nominal permanente (AC-23, 400 V)	63 A	Corriente de cortocircuito condicionada nominal	15 kA
Potencia de funcionamiento nominal en AC-3, 400 V	30 kW	Potencia de conmutación a 400 V, máx.	35 kW
Potencia de funcionamiento nominal en AC-23, 400 V	35 kW	Corriente nominal permanente (AC-21, 400 V)	100 A

Conexión

Diseño como interruptor principal	Sí	Dispositivo con cableado preconfeccionado	No
-----------------------------------	----	---	----

AC SB M 100A 4POL CG 06KV GYBK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Descripción del interruptor

Enclavable	Sí	Diseño como instalación de parada de emergencia	No
Diseño como interruptor de seguridad	No	Diseño como interruptor de mantenimiento / servicio	Sí
Número de interruptores	1	Conductor neutro con conmutación anticipada	Sí
Número de contactos auxiliares como contacto normalmente cerrado	0	Número de contactos auxiliares como contacto normalmente abierto	0
Diseño como conmutador de inversión	No	Número de contactos auxiliares como contacto conmutado	0

Elemento de control

Accionamiento de motor integrado	No	Tipo de elemento de accionamiento	Pomo de mariposa
Accionamiento de motor opcional	No	Disparo por tensión opcional	No

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000216	ETIM 9.0	EC000216
ETIM 10.0	EC000216	ECLASS 14.0	27-37-14-03
ECLASS 15.0	27-37-14-03		

Dibujos

