Hoja técnica

ACT20P-RS232-RS485/422-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

El convertidor de interfaces está destinado a su uso en sistemas RS232/RS485/422 en un ambiente industrial. Dependiendo del caso de uso, se pueden realizar diferentes funciones con el dispositivo, consulta la sección "Aplicaciones".

Datos generales para pedido

Versión	Convertidor de interfaces, Entrada : señal serial RS232, Salida : RS485/422, Tensión de alimentación: 24 V DC ± 20 %
Código	3027150000
Tipo	ACT20P-RS232-RS485/422-P
GTIN (EAN)	4099986959552
Cantidad	1 Pieza
Asignación	DTE/DCE seleccionable mediante microswitch
Control de dirección de datos	mando autónomo o mediante RS232 RTS/CTS
Velocidad de transmisión	9.600 bps, 19,2 kBit/s, 115,2 kBit/s, 8 bits o 8 bits + bit de paridad
Velocidad en baudios	2.4 / 4.8 / 9.6 / 19.2 / 57.6 / 115.2 kBaud
Interfaz	D-SUB 9, RS-232/RS-485/RS-422
Tipo	RS232
Comunicación	bidireccional
Paridad	par
Protocolo	Serial data transfer

Hoja técnica

ACT20P-RS232-RS485/422-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones	
UL File Number Search	Sitio web UL
N.º de certificado (cULus)	E141197

Dimensiones y pesos

Profundidad	114.2 mm	Profundidad (pulgadas)	4.4961 inch
Altura	117.2 mm	Altura (pulgadas)	4.6142 inch
Anchura	22.5 mm	Anchura (pulgadas)	0.8858 inch
Peso neto	152 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40 °C...85 °C	Temperatura de servicio	-20 °C...70 °C
Humedad	5...95 % (sin condensación)		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c, 7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	22accb9c-d849-422f-8375-5342483287c0

Entrada

Número de entradas	1	Tipo	RS232

Salida

Tipo	RS485/422

Datos generales

Campo de aplicación	Convertir señal RS-232 a señal RS-485/422, Realización de longitudes de cable más largas con RS485, Interconexión con múltiples participantes	Indicación de montaje	Solo uso interior
Tipo de protección	IP20	Indicador de estado	LED verde: Tensión de alimentación, TxD, RxD
Tensión de alimentación	24 V DC ± 20 %	Carril de montaje	TS 35
Potencia admitida	≤ 1,5 W	Potencia admitida nominal	1.2 VA
Configuración	Microswitch	Altitud de funcionamiento	≤ 2000 m

Coordenadas de aislamiento

Normas EMC	EN 61326	Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	2	Separación galvánica	Separador de 3 vías
Tensión de aislamiento entrada o salida/alimentación	2 kV DC / 1 min.		

Hoja técnica

ACT20P-RS232-RS485/422-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Datos de conexión

Tipo de conexión	PUSH IN	Longitud de desaislado, conexión nominal	10 mm
Par de apriete, min.	0.4 Nm	Par de apriete, max.	0.6 Nm
Sección de conexión del conductor, flexible, mín.	0.2 mm²	Sección de conexión del conductor, flexible, max.	2.5 mm²
Sección de conexión del conductor, flexible, mín. (AWG)	AWG 24	Sección de conexión del conductor, flexible, máx. (AWG)	AWG 14

Descripción del artículo

Descripción del producto	El convertidor de interfaces está destinado a su uso en sistemas RS232/RS485/422 en un ambiente industrial. Dependiendo del caso de uso, se pueden realizar diferentes funciones con el dispositivo, consulta la sección "Aplicaciones".

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000310	ETIM 9.0	EC000310
ETIM 10.0	EC000310	ECLASS 14.0	27-06-03-20
ECLASS 15.0	27-06-03-20		

ACT20P-RS232-RS485/422-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

Aplicación



Function	SW1							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Transmission rate								
2.400 Baud	■	□	□	□				
4.800 Baud	□	■	□	□				
9.600 Baud	□	□	■	□				
19.200 Baud	□	□	□	■				
57.690 Baud	■	■	□	□				
115.200 Baud	■	□	■	□				
Operation modes								
RS485								□
RS422								■
4-wire					■			
2-wire					□			
Data direction control								
auto						■		
RTS						□		
RTS normal							■	
RTS inverse							□	

RS232 assignment	SW2			
	1	2	3	4
DTE	■	□	■	□
DCE	□	■	□	■

Terminating resistors	SW3			
	1	2	3	4
4-wire receiver	■	■	□	□
4-wire transmitter	□	□	■	■
2-wire	■	■	x	x

Connection diagram

Terminal	
	Power supply
41	+24 V DC
42	Supply GND
43	Supply GND
44	Shield / earth connection
	RS485/422
11	T/R (A)
12	T/R (B)
13	T (A)
14	T (B)
21	not assigned
22	SG/GND
23	not assigned
24	Shield / earth connection

Pin	RS232	
1	–	not assigned
2	RxD	Received data
3	TxD	Transmit data
4	DTR	Data terminal ready
5	SG/GND	Signal ground
6	DSR	Data set ready
7	RTS	Request to send
8	CTS	Clear to send
9	–	not assigned





ACT20P-RS232-RS485/422-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Sin imprimir



El sistema ESG es un reconocido señalizador en formato MultiCard que puede utilizarse en numerosos equipos eléctricos de uso habitual. El resultado es una señalización de equipos excelente con una imagen de alto contraste.
Disponibilidad de distintos tipos para dispositivos de fabricantes de la talla de Siemens, ABB, Beckhoff, etc.
Análisis rápido de ventajas:

- Etiquetas, autoadhesivas o insertables, de uso universal, según el tipo
- En el caso de equipos conectados en línea, como fusibles automáticos, tenemos disponibles señalizadores ESG para insertar en la guía para etiquetas
- Impresión personalizada en calidad láser según indicaciones del cliente

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04	Versión
Código	1082540000	ESG, Señalizadores de dispositivos x 20 mm, PA 66, Color: blanco,
GTIN (EAN)	4032248845439	enchufable
Cantidad	200 ST	

Tipo	ESG 8/13.5/43.3 SAI AU	Versión
Código	1912130000	ESG, Señalizadores de dispositivos x 13.5 mm, PA 66, Color:
GTIN (EAN)	4032248541164	transparente, enchufable
Cantidad	5 ST	