


SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Conexión de paso

- Conversión PLC-5 1771 a conector(es) enchufable(s)
- Tarjetas de 10, 12, 18, 21 o 40 pines

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Código | 6720001400 |
| Tipo | SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH |
| GTIN (EAN) | 4050118765878 |
| Cantidad | 1 Pieza |

SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|--------|------------------------|-------------|
| Profundidad | 142 mm | Profundidad (pulgadas) | 5.5905 inch |
| Altura | 254 mm | Altura (pulgadas) | 10 inch |
| Anchura | 30 mm | Anchura (pulgadas) | 1.1811 inch |
| Peso neto | 196 g | | |

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento 0...50 °C Temperatura de servicio 0...50 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002780 | ETIM 9.0 | EC002780 |
| ETIM 10.0 | EC002780 | ECLASS 14.0 | 27-14-11-52 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-11-52 | | |

SP-RS PLC PLC5 1771-WN 40CH

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dibujos

www.weidmueller.com



| Pin | Function | Electrical Specifications |
|-----|----------|---------------------------|
| 1 | 0V | 0V |
| 2 | 0V | 0V |
| 3 | 0V | 0V |
| 4 | 0V | 0V |
| 5 | 0V | 0V |
| 6 | 0V | 0V |
| 7 | 0V | 0V |
| 8 | 0V | 0V |
| 9 | 0V | 0V |
| 10 | 0V | 0V |
| 11 | 0V | 0V |
| 12 | 0V | 0V |
| 13 | 0V | 0V |
| 14 | 0V | 0V |
| 15 | 0V | 0V |
| 16 | 0V | 0V |
| 17 | 0V | 0V |
| 18 | 0V | 0V |
| 19 | 0V | 0V |
| 20 | 0V | 0V |
| 21 | 0V | 0V |
| 22 | 0V | 0V |
| 23 | 0V | 0V |
| 24 | 0V | 0V |
| 25 | 0V | 0V |
| 26 | 0V | 0V |
| 27 | 0V | 0V |
| 28 | 0V | 0V |
| 29 | 0V | 0V |
| 30 | 0V | 0V |
| 31 | 0V | 0V |
| 32 | 0V | 0V |
| 33 | 0V | 0V |
| 34 | 0V | 0V |
| 35 | 0V | 0V |
| 36 | 0V | 0V |
| 37 | 0V | 0V |
| 38 | 0V | 0V |
| 39 | 0V | 0V |
| 40 | 0V | 0V |