


USB3.1C S1V DN4 RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto



Datos generales para pedido

Versión	Datos OMNIMATE - jack USB, Conector para placa c.i., USB 3.1, Tipo C, 10 Gbit/s, Conexión por soldadura SMD, 180°, Ciclos de enchufado: ≥ 10000 , Número de polos: 24, LCP, Oro sobre níquel, Bobina
Código	3100390000
Tipo	USB3.1C S1V DN4 RL
GTIN (EAN)	4099987137645
Cantidad	1000 Pieza
Embalaje	Bobina

USB3.1C S1V DN4 RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	4.3 mm	Profundidad (pulgadas)	0.1693 inch
Altura	9.25 mm	Altura (pulgadas)	0.3642 inch
Anchura	8.94 mm	Anchura (pulgadas)	0.352 inch
Peso neto	10 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme sin exención
 REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Propiedades eléctricas

Resistencia a tensiones eléctricas, contacto/contacto	100 V AC	Resistencia del aislamiento	≥ 100 MΩ
Tensión nominal	5 V		

Especificación del sistema

Número de polos	24	LED	No
Longitud del terminal de soldadura (l)	1.15 mm	Montaje sobre placas c.i.	Conexión por soldadura SMD
Material del apantallamiento	Latón	Apantallamiento	Sí
Cierre de página, propiedad	Brida para soldar	Velocidad de transmisión	10 Gbit/s
Número de terminales de soldadura por polo	1	Tipo de conexión	Conexión por soldadura
Familia del producto	Datos OMNIMATE - jack USB	Paso en mm (P)	0.50 mm
Tipo de protección	IP20	Ciclos de enchufado	≥ 10000
Angulo de salida	180°	Superficie de apantallado	niquelado
Anilla de apantallado	ninguno	Categoría de rendimiento	10 Gbit/s
Procedimiento de soldadura	Soldadura por reflujo, Soldadura manual		

Datos del material

Materiales aislantes	LCP	Color	negro
Carta de colores (similar)	RAL 9011	Resistencia del aislamiento	≥ 100 MΩ
Moisture Level (MSL)	1	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Material del contacto	aleación de cobre	Material de contacto	Aleación de fósforo y bronce
Superficie de contacto	Oro sobre níquel	Temperatura de servicio, min.	-30 °C
Temperatura de servicio, max.	80 °C		

Embalaje

Embalaje	Bobina	Longitud de VPE	0.00 mm
Anchura VPE	0.00 mm	Altura de VPE	0.00 mm

Indicación importante

Notas

USB3.1C S1V DN4 RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002637	ETIM 9.0	EC002637
ETIM 10.0	EC002637	ECLASS 14.0	27-46-02-01
ECLASS 15.0	27-46-02-01		

USB3.1C S1V DN4 RL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dibujos

www.weidmueller.com

Imagen de producto

