



Similar a la ilustración

### Datos generales para pedido

| Versión    | Cable prefabricado, PAC, Cable LiYY, 0.25 mm² |
|------------|-----------------------------------------------|
| Código     | <a href="#">7789100025</a>                    |
| Tipo       | PAC-UNIV-HE20-F-2M5                           |
| GTIN (EAN) | 843024395955 1                                |
| Cantidad   | 1 Pieza                                       |

## PAC-UNIV-HE20-F-2M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

## Dimensiones y pesos

Peso neto 270 g

## Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -10...60 °C Temperatura de servicio -10...50

## Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

## Datos generales

|                       |                                  |                          |                                          |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| Longitud de cable     | 2.5 m                            | apropiado para           | Señales digitales                        |
| Material básico       | PVC                              | Cable                    | Cable LiYY                               |
| Conector al interface | CONECTOR DE CABLE PLANO HE10 20P | Número de polos, mín.    | 20 polos                                 |
| Diámetro exterior     | 8,6 ± 1 mm                       | Conector al lado control | H0.25/10 (FERRULES 0.25mm <sup>2</sup> ) |
| Sección del conductor | 0.25 mm <sup>2</sup>             |                          |                                          |

## Datos eléctricos

|                                       |           |                                       |                     |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|---------------------|
| Corriente total, máx.                 | 3 A       | Prueba de alta tensión                | 1 KV/1s             |
| Intensidad de corriente máx. por hilo | 1 A       | Tensión nominal                       | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac   |
| Resistencia                           | ≤ 80 mΩ/m | Tensión de servicio                   | ≤ 60 V DC ≤ 25 V AC |
| Capacidad conductor - conductor       | 300 pF/m  | Capacidad conductor - apantallamiento | 300 pF/m            |

## Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |