

**SAIL-M12BG-5-10UBL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Imagen de producto**

Cables para sensores para uso en aplicaciones Ex con circuitos intrínsecamente seguros. Consulta la declaración del fabricante en las descargas del producto para obtener más información.

**Datos generales para pedido**

|            |   |
|------------|---|
| Versión    | Cable para sensores y actuadores, Abierto por un lado, M12, Número de polos : 5, 10 m, Conector hembra, recto, Apantallado: No, LED: No, Material de la funda: PUR, Halógenos: No |
| Código     | <a href="#">3107971000</a>  |
| Tipo       | SAIL-M12BG-5-10UBL  |
| GTIN (EAN) | 4099987803861   |
| Cantidad   | 1 Pieza   |

**SAIL-M12BG-5-10UBL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

|           |       |
|-----------|-------|
| Peso neto | 380 g |
|-----------|-------|

**Datos técnicos del cable**

|  |  |  |                         |
|--|--|--|-------------------------|
| Longitud de cable                          | 10 m   | Color de revestimiento                     | Azul (RAL 5015)         |
| Resistencia al aceite                      | Conforme a la norma IEC 60811:404                                    | Apto para cadena de arrastre               | Sí                      |
| Sección del conductor                      | 0.34 mm <sup>2</sup>   | Apantallado                                | No                      |
| Halógenos                                  | No   | Aislamiento                                | PP                      |
| Resistencia a la tracción                  | 15 N   | Tensión de aislamiento                     | 500 V AC / 750 V DC     |
| Aceleración                                | 5 m/s <sup>2</sup>   | Radio de flexión mín., con movimiento      | 12 x diámetro del cable |
| Radio de flexión mín., fijo                | 5 x diámetro del cable   | Ciclos de flexión                          | 12 mi                   |
| Retardo de llama                           | In accordance with UL1581 UL / CUL FT2, Según la norma IEC 60332-2-2 | Velocidad                                  | 3.33 m/s                |
| Material de la funda                       | PUR  | Inductancia del cable                      | <1 µH/m                 |
| Longitud del conductor configurable        | No   | Sin LABS                                   | Sí                      |
| Resistente a hidrólisis y microbios        | Sí   | Funda de conformidad con el estilo UL AWM  | 20549 (80 °C / 300 V)   |
| Núcleo de conformidad con el estilo UL AWM | 10493 (80 °C / 300 V)  | Cable híbrido                              | No                      |
| Reticulado por radiación                   | No   | Resistencia a chispas de soldadura         | No                      |
| Capacidad del cable                        | <200 pF/m  | Hilo de drenaje integrado                  | No                      |
| Código de color                            | marrón, blanco, azul, negro, gris                                    | Resistencia a la torsión                   | 360 °/m                 |
| Gama de temperatura, fija                  | -50...80 °C  | Resistente a las salpicaduras de soldadura | No                      |
| Gama de temperatura, móvil                 | -25...80 °C  | Longitud de torsión                        | 1 m                     |
| Material de la funda higroscópico          | No   | Número de polos                            | 5                       |
| Diámetro exterior                          | 4.65 mm ± 0.15 mm  |  |                         |

**Datos técnicos generales**

|                             |                        |                             |   |
|-----------------------------|------------------------|-----------------------------|---|
| Codificación                | Codificación A         | Rosca de conexión           | M12                                       |
| Superficie de contacto      | bañado en oro          | LED                         | No  |
| Versión                     | Conector hembra, recto | Material capotas            | PUR                                       |
| Resistencia del aislamiento | 108 Ω                  | Material de contacto        | CuZn35PB2                                 |
| Tensión nominal             | 60 V                   | Corriente nominal           | 4 A                                       |
| calibre de llave            | 12 mm                  | Tipo de protección          | IP65, IP66, IP67, IP68, IP69, atornillado |
| Ciclos de enchufado         | ≥ 100                  | Grado de polución           | 3   |
| puenteado                   | No                     | Material del anillo roscado | Fundición inyectada de cinc               |
| Rango de temperatura caja   | -25...+85 °C           |                             |   |

**Normas generales**

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| Conector norma | IEC 61076-2-101 |
|----------------|-----------------|

**Propiedades eléctricas**

|                             |       |                 |      |
|-----------------------------|-------|-----------------|------|
| Resistencia del aislamiento | 108 Ω | Tensión nominal | 60 V |
|-----------------------------|-------|-----------------|------|

**SAIL-M12BG-5-10UBL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Conecotor derecho**

Clavija de conexión derecha      extremo conductor libre

**Conecotor izquierdo**

Clavija de conexión izquierda      conector, M12, Con codificación A, Número de polos: 5, contacto hembra, recto, no apantallado

**Clasificaciones**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001855    | ETIM 7.0    | EC001855    |
| ETIM 8.0    | EC001855    | ETIM 9.0    | EC001855    |
| ETIM 10.0   | EC001855    | ECLASS 9.0  | 27-06-03-11 |
| ECLASS 9.1  | 27-06-03-11 | ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 | ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 | ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-03-11 |             |             |


## SAIL-M12BG-5-10UBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany


[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

### Dibujo acotado



### Esquema de polos




## SAIL-M12BG-5-10UBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dibujos

### Esquema de conexiones



### La herramienta perfecta: Screwty® con función de par de apriete



Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F

## SAIL-M12BG-5-10UBL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### Herramientas de corte



Herramientas para cortar cables de hasta 8 mm, 12 mm, 14 mm y 22 mm de diámetro exterior. La geometría especial de la cuchilla permite un corte sin estrangulamiento de conductores de cobre y aluminio, con esfuerzo físico mínimo. Las herramientas para cortar (KT 8 to KT 22) incluyen además aislamiento de protección sometido a pruebas VDE y GS de hasta 1.000 V de conformidad con la normativa EN/IEC 60900.

### Datos generales para pedido

|            |                            |   |
|------------|----------------------------|---|
| Tipo       | KT 8                       | Versión   |
| Código     | <a href="#">9002650000</a> | Herramientas para cortar, Alicate accionable con una mano |
| GTIN (EAN) | 4008190020163              |   |
| Cantidad   | 1 ST                       |   |

### Herramientas



Pelamangueras para cables con aislamiento de PVC

### Datos generales para pedido

|            |                            |                             |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Tipo       | AM 12                      | Versión                     |
| Código     | <a href="#">9030060000</a> | Herramientas, Pelamangueras |
| GTIN (EAN) | 4008190337827              |                             |
| Cantidad   | 1 ST                       |                             |

### Herramienta para roscar prensaestopas Screwty® con función de par de apriete



La herramienta ideal para cualquier aplicación. Screwty® es la herramienta multipropósito ideal para apretar todos los cables de actuador y sensores comunes. Screwty® facilita el trabajo con conectores redondos de difícil acceso. Permite aflojar y atornillar conectores simplemente girando con un esfuerzo reducido. Screwty® es una solución única y global que se adapta a la mayoría de los conductores y conectores de otros fabricantes (más del 90%). Screwty® se compone de una empuñadura con un adaptador estándar de 1/4 de pulgada. Por lo tanto, puede utilizarse para todos los tamaños: para los conectores enchufables M12 y M8 redondos, así como para los conectores personalizables M12F y M8F y para todos los conectores M23.

**SAIL-M12BG-5-10UBL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****Datos generales para pedido**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo       | SCREWTY-M12-DM             | Versión                                    |
| Código     | <a href="#">1900001000</a> | Cable gland tool for moulded M12 lines     |
| GTIN (EAN) | 4032248436408              |  |
| Cantidad   | 1 ST                       |  |
| Tipo       | SCREWTY SW12               | Versión                                    |
| Código     | <a href="#">2598970000</a> | Interchangeable blade for cable gland tool |
| GTIN (EAN) | 4050118781151              |  |
| Cantidad   | 1 ST                       |  |
| Tipo       | SAI-SCREWTY BOX            | Versión                                    |
| Código     | <a href="#">1939180000</a> | Bolting tool                               |
| GTIN (EAN) | 4032248615506              |  |
| Cantidad   | 1 ST                       |  |

**Herramientas**

- Herramientas para desaislar con auto-ajuste automático
- Para cables flexibles y rígidos
- Perfecta para ingeniería mecánica e instalaciones, ingeniería y tráfico ferroviarios, energía eólica, tecnología robótica, protección contra explosiones, así como el sector marítimo, offshore y construcción naval
- Longitud de desaislado ajustable por tope
- Apertura automática de las mordazas de apriete después del desaislado
- Los conductores individuales no se abren
- Ajustable a diferentes grosos de conductor
- Cables de doble aislamiento en dos pasos sin ajuste especial
- Unidad de corte fija y autoajustable
- Vida útil prolongada
- Diseño ergonómico optimizado


**Datos generales para pedido**

|            |                            |                            |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Tipo       | STRIPPER 6-16 RED-LINE     | Versión                    |
| Código     | <a href="#">9203110000</a> | Stripping and cutting tool |
| GTIN (EAN) | 4032248541423              |                            |
| Cantidad   | 1 ST                       |                            |

**SAIL-M12BG-5-10UBL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accesorios****Sin imprimir**

TM-I es un tipo de señalizador reconocido y renombrado en el sector de la tecnología de control del tráfico. Está disponible en varias longitudes diferentes para la señalización individual con series largas de caracteres. Fácil separación y manipulación gracias al campo de señalización. El montaje previo de los manguitos y su posterior equipamiento con etiquetas ofrece una excelente versatilidad.

El contorno especial del TM-I permite un montaje sencillo y un posicionamiento firme. Compatible con distintos manguitos existentes en el mercado. Gracias al formato MultiCard, las etiquetas pueden imprimirse de manera rápida y cómoda con una impresora PrintJet CONNECT, un plotter o con un rotulador STI.

- Fácil separación y manipulación gracias al campo de señalización.
- Señalizador reconocido y de reconocido prestigio en el sector de la tecnología de control del tráfico
- El montaje previo de los manguitos y su posterior equipamiento con etiquetas ofrece una excelente versatilidad
- Sistema no apto para la señalización mediante P-Ink o rotulador STI con manguitos CLI T

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

**Datos generales para pedido**

|            |                            |  |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo       | TM-18 MC NE WS             | Versión  |
| Código     | <a href="#">1718431044</a> | TM-I, Señalizadores conectores, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, blanco   |
| GTIN (EAN) | 4008190349011              |  |
| Cantidad   | 320 ST                     |  |
| Tipo       | TM-18 MC NE GE             | Versión  |
| Código     | <a href="#">1718431687</a> | TM-I, Señalizadores conectores, 1.5 - 22 mm, 18 x 4 mm, amarillo |
| GTIN (EAN) | 4008190349028              |  |
| Cantidad   | 320 ST                     |  |