

## PAC-S300-HESD-V0-10M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Similar a la ilustración

Los cables prefabricados PAC conectan eléctricamente y de una forma lógica el PLC con los interfaces de PLC. Estos cables están compuestos por los siguientes componentes:

- Conector del PLC del fabricante.
- Cable multipolos LIYY or LY YCY(apantallado) de 0,14mm<sup>2</sup> o 0,25mm<sup>2</sup>.
- Conector cable plano, sub-d o RSV, para ser conectado al interface.

Los cables son testeados de forma automática en continuidad y aislamiento para asegurar la funcionalidad para la que han sido diseñadas.

### Datos generales para pedido

Versión	Cable prefabricado, PAC, Cable LiYY, Cable LiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup>
Código	<a href="#">7789223100</a>
Tipo	PAC-S300-HESD-V0-10M
GTIN (EAN)	4099986629578
Cantidad	1 Pieza

## PAC-S300-HESD-V0-10M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

## Dimensiones y pesos

Peso neto	2872 g
-----------	--------

## Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-10...60 °C	Temperatura de servicio	-10...50 °C
-------------------------------	-------------	-------------------------	-------------

## Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
---	-----------------------

Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
-------------------------------------	----

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d
------	--------------------------------------

## Datos generales

Longitud de cable	10 m	apropiado para	Señales analógicas
Material básico	PVC	Cable	Cable LiYY, Cable LiYCY
Conector al interface	CONECTOR DE CABLE PLANO HE10 20P, SUB-D FEMALE 25P	Número de polos, mín.	20 polos, 25 polos
Diámetro exterior	8,6 ± 1 mm // 10,15 ± 1 mm	Conector al lado control	SIEMENS S7300 6ES7921-3AH20-1AA0 40P
Sección del conductor	0.25 mm <sup>2</sup>		

## Datos eléctricos

Corriente total, máx.	3 A	Prueba de alta tensión	1 KV/1s // 1KV/1s
Intensidad de corriente máx. por hilo	1 A	Tensión nominal	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac
Resistencia	≤ 80 mΩ/m	Capacidad conductor - conductor	300 pF/m
Capacidad conductor - apantallamiento	300 pF/m		

## Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		