



Los conectores redondos con sistema de rosca se caracterizan por su diseño compacto. Esto permite que se utilicen en una amplia gama de aplicaciones e industrias. Están disponibles como conectores macho y hembra.

### Datos generales para pedido

|            |                             |
|------------|-----------------------------|
| Código     | 3136910000                  |
| Tipo       | <a href="#">RC M P4 M20</a> |
| GTIN (EAN) | 4099987356220               |

## Datos técnicos

## Homologaciones

Homologaciones



ROHS

Conformidad

## Dimensiones y pesos

Diámetro

20 mm

Peso neto

12 g

## Temperaturas

Temperatura de almacenamiento

Temperatura ambiente

-25 °C... 125 °C

Temperatura de servicio

-40 °C... 60 °C

## Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida)

6c

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

b64e9137-212c-40f4-8b4a-2cb7feb25f72

## Datos técnicos conectores de libre configuración

Número de polos

4

Superficie de contacto

Latón

Tipo de conexión

Conexión brida-tornillo

Diámetros de cable, max.

13 mm

Material de contacto

Latón

Codificación

ninguna

LED

No

Material capotas

PA 66

Diámetros de cable, min.

7 mm

Sección de conexión del conductor, max.

4 mm<sup>2</sup>Sección de conexión del conductor, min. 0.5 mm<sup>2</sup>

Tensión nominal

500 V

Corriente nominal

17.5 A

Tipo de protección

IP68

Género del contacto

Macho

Conexión de apantallamiento

No

Material del anillo roscado

Plástico

Sección de conexión, máx.

4 mm<sup>2</sup>

Sección de conexión, mín.

0.5 mm<sup>2</sup>

## Datos generales

Número de polos

4

Protección de polaridad

Sí

Material capotas

PA 66

Rosca de conexión

M20

Tipo de conexión

Conexión brida-tornillo

## Clasificaciones

ETIM 8.0

EC002635

ETIM 9.0

EC002635

ETIM 10.0

EC002635

ECLASS 14.0

27-44-01-16

ECLASS 15.0

27-44-01-16