



### Datos generales para pedido

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| Código     | 3155900000                       |
| Tipo       | <a href="#">CB 300/7,6 TR NC</a> |
| GTIN (EAN) | 4099987657211                    |
| Cantidad   | 5500 Pieza                       |

## Datos técnicos

### Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

### Dimensiones y pesos

|                    |             |           |        |
|--------------------|-------------|-----------|--------|
| Profundidad        | 0 mm        | Altura    | 300 mm |
| Altura (pulgadas)  | 11.811 inch | Anchura   | 7.6 mm |
| Anchura (pulgadas) | 0.2992 inch | Peso neto | 0.08 g |

### Conformidad medioambiental del producto

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención                 |
| REACH SVHC                                  | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

### Material de instalación

|                                        |              |                                          |         |
|----------------------------------------|--------------|------------------------------------------|---------|
| UV resistente                          | No           | Volver a abrir                           | No      |
| Grado inflamabilidad según UL 94       | V-2          | Gama de temperaturas de servicio, max.   | 85 °C   |
| Gama de temperaturas de servicio, min. | -40 °C       | Halógenos                                | No      |
| Material básico                        | Poliamida 66 | Resistencia a la tracción                | 550 N   |
| Diámetro de mazo, máx.                 | 80 mm        | Resistencia a la tracción (libra-fuerza) | 124 lbf |
| Diámetro de mazo, mín.                 | 4 mm         |                                          |         |

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000046    | ETIM 9.0    | EC000046    |
| ETIM 10.0   | EC000046    | ECLASS 14.0 | 27-14-07-02 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-07-02 |             |             |