

## PAC-UNIV-HE20-LCH-7M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Similar a la ilustración

### Datos generales para pedido

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| Versión    | Cable prefabricado, PAC, Cable LiYY, 0.14 mm <sup>2</sup> |
| Código     | <a href="#">7789306070</a>                                |
| Tipo       | PAC-UNIV-HE20-LCH-7M                                      |
| GTIN (EAN) | 403224829368 1                                            |
| Cantidad   | 1 Pieza                                                   |

## PAC-UNIV-HE20-LCH-7M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

### Dimensiones y pesos

|           |          |
|-----------|----------|
| Peso neto | 138.37 g |
|-----------|----------|

### Temperaturas

|                               |             |                         |          |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|----------|
| Temperatura de almacenamiento | -10...60 °C | Temperatura de servicio | -10...50 |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|----------|

### Conformidad medioambiental del producto

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme                              |
| REACH SVHC                                  | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

### Datos generales

|                       |                                  |                          |                                  |
|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Longitud de cable     | 7 m                              | apropiado para           | Señales digitales                |
| Material básico       | PVC                              | Cable                    | Cable LiYY                       |
| Conector al interface | CONECTOR DE CABLE PLANO HE10 20P | Número de polos, mín.    | 20 polos                         |
| Diámetro exterior     | 8,6 ± 1 mm                       | Conector al lado control | CONECTOR DE CABLE PLANO HE10 20P |
| Sección del conductor | 0.14 mm <sup>2</sup>             |                          |                                  |

### Datos eléctricos

|                                       |            |                                 |                   |
|---------------------------------------|------------|---------------------------------|-------------------|
| Corriente total, máx.                 | 3 A        | Prueba de alta tensión          | 1 KV/1s           |
| Intensidad de corriente máx. por hilo | 1 A        | Tensión nominal                 | ≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac |
| Resistencia                           | ≤ 150 mΩ/m | Capacidad conductor - conductor | 300 pF/m          |
| Capacidad conductor - apantallamiento | 300 pF/m   |                                 |                   |

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |