

IE-SW-BI-04-4TX-LV**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nuestros switches no gestionados ofrecen una solución sencilla y fiable para ampliar tu red. Estos dispositivos plug-and-play son ideales para redes pequeñas y medianas que no requieren una configuración compleja.

Instalación sencilla: Los switches no gestionados están listos para usar inmediatamente. Sólo tienes que enchufarlos y tu red se ampliará.

Rendimiento fiable: Ofrecen una transmisión de datos estable y admiten velocidades desde Fast Ethernet a Gigabit Ethernet.

Diseño robusto: Construidos para durar, nuestros switches son perfectos para un uso prolongado en diversos medios ambientes.

Datos generales para pedido

Versión	Switch de red, Fast Ethernet, Número de puertos: 4x RJ45, IP30, -25 °C...55 °C
Código	3195560000
Tipo	IE-SW-BI-04-4TX-LV
GTIN (EAN)	4099987983501
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



Dimensiones y pesos

Profundidad	72.9 mm	Profundidad (pulgadas)	2.8701 inch
Altura	70 mm	Altura (pulgadas)	2.7559 inch
Anchura	17.5 mm	Anchura (pulgadas)	0.689 inch
Longitud	17.5 mm	Longitud (pulgadas)	0.689 inch
Peso neto	50 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-25 °C...70 °C	Temperatura de servicio	-25 °C...55 °C
Humedad	0...95 % (sin condensación)		

Condiciones del entorno

Temperatura de servicio, max.	55 °C		
Temperatura de servicio, min.	-25 °C		
Humedad	0...95 % (sin condensación)		
Temperatura de almacenamiento, max.	70 °C		
Temperatura de almacenamiento, min.	-25 °C		
Altitud de funcionamiento	Altitud, máx.	2000 m	

Conformidad con los requisitos de CEM y homologaciones

Caída libre	De conformidad con la norma IEC 60068-2-31	Normas EMC	EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-3
Vibración	conformidad con la norma IEC 61131-2	Shock	conformidad con la norma IEC 61131-2
Norma de seguridad	IEC 61010-1, IEC 61010-2-201		

Garantía

Período	5 años
---------	--------

Interfaces

Puertos de Ethernet	4	Puertos RJ45	10/100BaseT(X), auto negotiation, Modo Half Duplex/Full Duplex, Conexión Auto MDI/MDI-X
Número de puertos	4x RJ45	Indicador LED	Power LED: PWR, Port LED: LNK/ACT, 10/100M (RJ45 port)

Propiedades de switch

Tamaño de la tabla MAC	2 K	Ancho de banda placa base	800 Mbit/s
------------------------	-----	---------------------------	------------

Datos técnicos

Tecnología

Comunicación de datos	Store and Forward	Control de flujo	Control de flujo IEEE 802.3x
Norma	IEEE 802.3 for 10BASE-T, IEEE 802.3u for 100BASE-TX, IEEE 802.3x for flow control		

Tensión de alimentación

Protección de polaridad	Sí		
Potencia admitida	ca. 1 W		
Protección contra sobretensión	Sí		
Conexión	1 regleta de bornes de 2 polos extraíble		
Rango de tensión de alimentación	Tipo de tensión	DC	
	Tensión, mín.	5 V	
	Tensión, máx.	24 V	
Consumo de corriente	Tipo de tensión	DC	
	Tensión	24 V	
	Corriente	41 mA	

Datos técnicos

Material capotas	Plástico	Tipo de montaje	Carril DIN
Tipo de protección	IP30	Velocidad	Fast Ethernet
Switch	unmanaged		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000734	ETIM 9.0	EC000734
ETIM 10.0	EC000734	ECLASS 14.0	19-17-04-02
ECLASS 15.0	19-17-04-02		

Accesorios

Latiguillos extra delgados blancos y naranjas de 6 kV



Cables preconfeccionados con 2x RJ45 en IP20, aptos para aplicaciones de medición inteligente, Cat.6 Microline - extra delgados (AWG30), sin apantallar, para espacios reducidos, otros colores bajo petición

Datos generales para pedido

Tipo	IE-C6N08LW0005S40S40-WC...	Versión
Código	3195150005	Cable de conexión Microline, RJ45 IP20, RJ45 IP20, Cat. 6, Poco humo, cero halógenos (LSZH), 0.5 m, , recto, 6 kV
GTIN (EAN)	4099987982962	
Cantidad	30 ST	

Acoplamiento




Salidas de carril, versión acoplamiento RJ45 según IEC 60603-7-51

Datos generales para pedido

Tipo	IE-TO-RJ45-C-LP	Versión
Código	2812440000	Salida de carril RJ45, Acoplamiento, IP20, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010)
GTIN (EAN)	4064675295822	
Cantidad	10 ST	

BLF 3.50/180



Conexión eficiente en espacios reducidos: conector hembra con conexión por muelle (PUSH IN) como conexión enchufable sólida utilizado con los conectores macho de 3,50 mm de paso.

Accesorios

Datos generales para pedido

Tipo	BLF 3.50/02/180 SN OR BX	Versión
Código	2458950000	Conector para placa c.i., enchufe hembra, 3.50 mm, Número de polos:
GTIN (EAN)	4050118474299	2, 180°, PUSH IN con actuador, Sección de embornado, máx. : 1.5
Cantidad	264 ST	mm², Caja