

## WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X265-F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



La WIL-Vario es una luminaria LED robusta para aplicaciones industriales que ofrece la máxima personalización. Dispone de una carcasa de aluminio totalmente encapsulada, cuenta con grado de protección IP67 y es apta para entornos exigentes.

Gracias al protocolo WS2812B, cada diodo led se puede controlar individualmente en términos de color, brillo y función.

La luminaria funciona a una tensión nominal de 5 V DC. Su apilabilidad sin separación la hace ideal para aplicaciones como indicadores de nivel, señalización de zonas o iluminación puntual.

### Datos generales para pedido

Código	3201450000
Tipo	<a href="#">WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X265-F</a>
GTIN (EAN)	4099987989190
Cantidad	1 Pieza

## WIL-VRGBW-FPPF-XXXX-X265-F

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

### Dimensiones y pesos

Profundidad	10 mm	Profundidad (pulgadas)	0.3937 inch
Altura	10 mm	Altura (pulgadas)	0.3937 inch
Longitud	265 mm	Longitud (pulgadas)	10.433 inch
Peso neto	205 g		

### Temperaturas

Temperatura de servicio	-20 - 50°C
-------------------------	------------

### Datos de conexión

Rosca de conexión	sin
-------------------	-----

### Datos del material

Material capotas	Aluminio	Masa de relleno	PUR V0
------------------	----------	-----------------	--------

### Datos eléctricos

eléctrica	1.2 W	Atenuable	Sí
-----------	-------	-----------	----

### Datos técnicos generales

Forma del módulo LED	Rectangular	Vida operativa	60.000 h
Tipo de protección	IP67	Clase de eficiencia (según directiva europea 874/2012/EU)	Not required

### Especificaciones técnicas del cable

Cable material	PUR	Color de revestimiento	negro
Material capotas	Aluminio	Longitud de cable	5 m

### Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000996	ETIM 9.0	EC000996
ETIM 10.0	EC000996	ECLASS 14.0	27-11-06-35
ECLASS 15.0	27-11-06-35		

