



El contador base, la puerta de enlace, la caja de control y el dispositivo de protección contra sobretensiones se conectan con conjuntos de cables prefabricados como punto a punto o ensablaje en Y. Weidmüller ofrece las soluciones de conexión adecuadas de acuerdo con los estándares FNN y DIN-VDE 0603. Los cables de alimentación prefabricados con protección contra sobretensiones de 6kV completan la cartera.

Datos generales para pedido

Versión	Smart Metering Cable Assemblies, 6 kV, IP20 en funcionamiento, 24 V, Li9YH 1 x 0,75, 0.8 m
Código	3202760080
Tipo	CH-J655-DXD-00.80
GTIN (EAN)	4099987992701
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Longitud	800 mm	Longitud (pulgadas)	31.496 inch
Diámetro	1.65 mm	Peso neto	16 g

Datos técnicos del cable

Longitud de cable	0.8 m	Tipo de conductores	Li9YH 1 x 0,75
Color de revestimiento	azul	Resistencia al aceite	No
Sección del conductor	0.75 mm ²	Número de conductores	2
Apantallado	No	Halógenos	libre de halógenos
Aislamiento	PP	Gama de temperatura, móvil, max.	90 °C
Gama de temperatura, móvil, min.	-25 °C	Gama de temperatura, fijo, max.	90 °C
Gama de temperatura, fijo, min.	-25 °C	Cable material	Polyolefin
Radio de flexión mín., con movimiento	15 x diámetro del cable	Radio de flexión mín., fijo	8 x diámetro del cable
Longitud de cable línea 2	0.8 m	Longitud de cable línea 1	0.8 m

Datos técnicos generales

Número de polos	2	Disposición del PIN	1:1, núcleos numerados
Campo de aplicación	Interior	Sobretensión de choque nominal	6 kV
Tensión nominal	24 V	Corriente nominal	9 A
Normas	DIN VDE 0603-100	Tipo de protección	IP20 en funcionamiento
Categoría de sobretensión	III	Grado de polución	3

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

Dibujos

