

ACT20P-VM-AO-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Imagen de producto



ACT20P – la solución flexible

- Convertidores y aisladores de señales precisos y altamente funcionales
- Palancas de desbloqueo que simplifican la manipulación

Datos generales para pedido

Versión	Amplificador de aislamiento analógico, Entrada : Tensión AC/DC, 0...600 V DC, 0...440 V AC, Salida : 0-10 V, 0(4)-20 mA, Convertidor - separador de señales
Código	7760054360
Tipo	ACT20P-VM-AO-P
GTIN (EAN)	4050118559743
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



ROHS Conformidad

UL File Number Search [Sitio web UL](#)

Núm. de certificación (cURus) E469563

Dimensiones y pesos

Profundidad	114.3 mm	Profundidad (pulgadas)	4.5 inch
Altura	119.2 mm	Altura (pulgadas)	4.6929 inch
Anchura	22.5 mm	Anchura (pulgadas)	0.8858 inch
Peso neto	140 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-40 °C...85 °C	Temperatura de servicio	-20 °C...60 °C
Humedad a temperatura de servicio	0...95 % (sin condensación)	Humedad	5...95 % (sin condensación)

Probabilidad de avería

SIL según IEC 61508	Ninguno	MTTF	140 a
---------------------	---------	------	-------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2f6dd957-42 1a-46db-a0c2-cf1609156924

Entrada

Número de entradas	1	Resistencia de entrada	1 MΩ±5%
Tensión de entrada	0...30 V DC, 0...60 V DC, 0...300 V DC, 0...440 V DC, 0...660 V DC, 0...60 V AC, 0...144 V AC, 0...300 V AC, 0...440 V AC		

Salida

Número de salidas	1	Resistencia de carga tensión	≥ 10 kΩ
Corriente de resistencia de carga	≤ 500 Ω	Tipo	activo, el control conectado debe ser pasivo
Tensión de salida, observacione	0...10 V	Corriente de salida	0...20 mA, 4...20 mA

Datos generales

Precisión	0,5 % FSR	Tipo de protección	IP20
Tensión de alimentación	24...240 VUC (±10%)	Tiempo de respuesta	<300 ms
Carril de montaje	TS 35	Potencia admitida	≤ 100 mA @ 24 VDC, ≤ 120mA @ 24V AC
Coefficiente de temperatura	≤ 200 ppm/K	Potencia admitida nominal	2 VA

ACT20P-VM-AO-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Configuración	Con software FDT/DTM, Requiere adaptador de configuración 8978580000 CBX200 USB	Altitud de funcionamiento	≤ 2000 m
---------------	---	---------------------------	----------

Coordenadas de aislamiento

Sobretensión de choque fijo	4 kV (1,2/50 µs) de entrada - salida, 4 kV (1,2/50 µs) de entrada / alimentación, 2,5 kV (1,2/50 µs) de salida / alimentación	Normas EMC	EN 61326-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4
Categoría de sobretensión	III	Grado de polución	2
Separación galvánica	entre entrada / salida / alimentación	Tensión de aislamiento	Salida de 1,5 kV CA / alimentación, 2 kV de CA, entrada/salida, 2 kV de CA entrada/alimentación
Tensión nominal	600 V de entrada/ salida, 600 V de entrada/ alimentación, 300 V de salida/alimentación		

Datos de conexión

Tipo de conexión	PUSH IN	Par de apriete, min.	0.4 Nm
Par de apriete, max.	0.6 Nm	Sección de embornado, conexión nominal	2.5 mm ²
Sección de embornado, mín.	0.5 mm ²	Sección de embornado, máx.	2.5 mm ²
Sección de conexión del conductor AWG, min.	AWG 26	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 14




Descripción del artículo

Descripción del producto	El convertidor de tensión analógico ACT20P-VM-AO-S mide tensiones de CC o CA. La señal de entrada analógica se convierte linealmente en una señal de salida analógica (corriente o tensión) y se separa galvánicamente. Características <ul style="list-style-type: none"> • La configuración y la supervisión se realizan a través del software FDT/DTM "WI-Manager". • Activación de señal y alarma tras superar los valores límites o la tensión de entrada CC con inversión de polaridad • El LED frontal indica el estado de funcionamiento • Aislamiento galvánico de 3 vías entre entrada, salida y alimentación
--------------------------	--

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002653	ETIM 9.0	EC002653
ETIM 10.0	EC002653	ECLASS 14.0	27-21-01-20
ECLASS 15.0	27-21-01-20		

Dibujo acotado



screenshot of configuration with FDT2 / DTM software

ACT20P-VM-AO-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

Sin imprimir



El sistema ESG es un reconocido señalizador en formato MultiCard que puede utilizarse en numerosos equipos eléctricos de uso habitual. El resultado es una señalización de equipos excelente con una imagen de alto contraste.

Disponibilidad de distintos tipos para dispositivos de fabricantes de la talla de Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Análisis rápido de ventajas:

- Etiquetas, autoadhesivas o insertables, de uso universal, según el tipo
- En el caso de equipos conectados en línea, como fusibles automáticos, tenemos disponibles señalizadores ESG para insertar en la guía para etiquetas
- Impresión personalizada en calidad láser según indicaciones del cliente

Impresión especial: Envíe un archivo del software de señalización M-Print PRO o M-Print PRO Online (sin instalación) con sus especificaciones de señalización.

Datos generales para pedido

Tipo	ESG 6.6/20 BHZ 5.00/04	Versión	
Código	1082540000	ESG, Señalizadores de dispositivos x 20 mm, PA 66, Color: blanco, enchufable	
GTIN (EAN)	4032248845439		
Cantidad	200 ST		
Tipo	ESG 8/13.5/43.3 SAI AU	Versión	
Código	1912130000	ESG, Señalizadores de dispositivos x 13.5 mm, PA 66, Color: transparente, enchufable	
GTIN (EAN)	4032248541164		
Cantidad	5 ST		

Adaptador de configuración USB



Datos generales para pedido

Tipo	CBX200 USB	Versión	
Código	8978580000		
GTIN (EAN)	4032248813759		
Cantidad	1 ST		