

PAC-ELCO20-F20-F20-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Los cables pre-cableados PAC-ELCO han sido diseñados para ser conectados entre los interfaces RS-ELCO de Weidmüller y el elemento de control.

Las principales características son las siguientes:

- En un extremo son conectados a los interfaces RS-ELCO y en el otro pueden ser suministrado con conectores hembra ELCO o punteras.
- Cable apantallado con sección 0,25mm².
- Capota metálica con entrada lateral y codificador.
- Disponibles en diferentes diseños y longitudes.

Datos generales para pedido

Versión	Cable prefabricado, PAC, Caja de conexión, Cable LiYCY, 0.25 mm ²
Código	7789760030
Tipo	PAC-ELCO20-F20-F20-3M
GTIN (EAN)	4099986633513
Cantidad	1 Pieza

PAC-ELCO20-F20-F20-3M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Peso neto 666 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -10...60 °C Temperatura de servicio -10...50 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

Longitud de cable	3 m	apropiado para	Señales digitales
Material básico	PVC	Cable	Cable LiYCY
Conector al interface	Conector ELCO Female	Número de polos, mín.	20 polos
Diámetro exterior	10,15 ± 1 mm	Conector al lado control	Conector ELCO Female
Sección del conductor	0.25 mm ²		

Datos eléctricos

Corriente total, máx.	3 A	Prueba de alta tensión	1 KV/1s
Intensidad de corriente máx. por hilo	1 A	Tensión nominal	250 V
Resistencia	≤ 80 mΩ/m	Tensión de servicio	250 V
Capacidad conductor - conductor	300 pF/m	Capacidad conductor - apantallamiento	300 pF/m

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000237	ETIM 9.0	EC000237
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 14.0	27-24-22-20
ECLASS 15.0	27-24-22-20		