


**PAC-ELCO38-F38-F38-7M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Similar a la ilustración

Los cables pre-cableados PAC-ELCO han sido diseñados para ser conectados entre los interfaces RS-ELCO de Weidmüller y el elemento de control.

Las principales características son las siguientes:

- En un extremo son conectados a los interfaces RS-ELCO y en el otro pueden ser suministrado con conectores hembra ELCO o punteras.
- Cable apantallado con sección 0,25mm<sup>2</sup>.
- Capota metálica con entrada lateral y codificador.
- Disponibles en diferentes diseños y longitudes.

**Datos generales para pedido**

|            |                                                                              |
|------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Versión    | Cable prefabricado, PAC, Caja de conexión, Cable LiYCY, 0.25 mm <sup>2</sup> |
| Código     | <a href="#">7789762070</a>                                                   |
| Tipo       | PAC-ELCO38-F38-F38-7M                                                        |
| GTIN (EAN) | 4032248182091                                                                |
| Cantidad   | 1 Pieza                                                                      |

## PAC-ELCO38-F38-F38-7M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

## Dimensiones y pesos

|           |           |
|-----------|-----------|
| Peso neto | 4197.53 g |
|-----------|-----------|

## Temperaturas

|                               |             |                         |          |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|----------|
| Temperatura de almacenamiento | -10...60 °C | Temperatura de servicio | -10...50 |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|----------|

## Conformidad medioambiental del producto

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme                              |
| REACH SVHC                                  | Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso |

## Datos generales

|                       |                      |                          |                      |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| Longitud de cable     | 7 m                  | apropiado para           | Señales digitales    |
| Material básico       | PVC                  | Cable                    | Cable LiYCY          |
| Conector al interface | Conector ELCO Female | Número de polos, mín.    | 38 polos             |
| Diámetro exterior     | 12,4 ± 1 mm          | Conector al lado control | Conector ELCO Female |
| Sección del conductor | 0.25 mm <sup>2</sup> |                          |                      |

## Datos eléctricos

|                                       |           |                                       |          |
|---------------------------------------|-----------|---------------------------------------|----------|
| Corriente total, máx.                 | 3 A       | Prueba de alta tensión                | 1 KV/1s  |
| Intensidad de corriente máx. por hilo | 1 A       | Tensión nominal                       | 250 V    |
| Resistencia                           | ≤ 80 mΩ/m | Tensión de servicio                   | 250 V    |
| Capacidad conductor - conductor       | 300 pF/m  | Capacidad conductor - apantallamiento | 300 pF/m |

## Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |