PAC-ELCO56-F56-F56-10M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Similar a la ilustración

Los cables pre-cableados PAC-ELCO han sido diseñados para ser conectados entre los interfaces RS-ELCO de Weidmüller y el elemento de control.

Las principales características son las siguientes:

- En un extremo son conectados a los interfaces RS-ELCO y en el otro pueden ser suministrado con conectores hembra ELCO o punteras.
- Cable apantallado con sección 0,25mm².
- Capota metálica con entrada lateral y codificador.
- Disponibles en diferentes diseños y longitudes.

Datos generales para pedido

Versión	Cable prefabricado, PAC, Caja de conexión, Cable LiYCY, 0.25 mm²
Código	<u>7789764100</u>
Tipo	PAC-ELCO56-F56-F56-10M
GTIN (EAN)	4032248152018
Cantidad	1 Pieza



PAC-ELCO56-F56-F56-10M



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones				
ROHS	Conformidad			
Dimensiones y pesos				
Peso neto	3954 g			
Temperaturas				
Temperatura de almacenamiento	-1060 °C	Temperatura de servicio	-1050 °C	
Conformidad medioambienta	l del producto			
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme			
REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso			
Datos generales				
Longitud de cable	10 m	apropiado para	Señales digitales	
Material básico	PVC	Cable	Cable LiYCY	
Conector al interface	Conector ELCO Female	Número de polos, mín.	56 polos	
Diámetro exterior	14,2 ± 1 mm	Conector al lado control	Conector ELCO Female	
Sección del conductor	0.25 mm ²			
Datos eléctricos				
Corriente total, máx.	3 A	Prueba de alta tensión	1 KV/1s	
Intensidad de corriente máx. por hilo	1 A	Tensión nominal	250 V	
Resistencia	≤ 80 mΩ/m	Tensión de servicio	250 V	
Capacidad conductor - conductor	300 pF/m	Capacidad conductor - apantallamiento		
Clasificaciones				
ETIM 6.0	EC000227	ETIM 7.0	EC000227	
ETIM 8.0	EC000237 EC000237	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC000237 EC000237	
ETIM 10.0	EC000237 EC000237	ECLASS 9.0	27-24-22-20	
ECLASS 9.1	27-24-22-20	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-24-22-20	
ECLASS 9.1 ECLASS 11.0	27-24-22-20	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-24-22-20	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-24-22-20	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-24-22-20	
LULAGO TO.U	21-24-22-2U	LULA33 14.U	Z1-Z4-ZZ-ZU	

ECLASS 15.0

Versión del catálogo / Dibujos

27-24-22-20