

CB 500/12,5 NC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Las abrazaderas para cables CB ofrecen fijaciones de cables y de señalizaciones. Resultan especialmente idóneas para la fijación de señalizaciones de cables CLI M, SFX, WKM y WKS. El material se compone de poliamida PA 6.6 resistente a la rotura con clasificación de inflamabilidad V2, según UL-94.

Datos generales para pedido

Versión	Abrazaderas, 12.5 x 500 mm, Poliamida 66, 1080 N
Código	7940006078
Tipo	CB 500/12,5 NC
GTIN (EAN)	4032248520299
Cantidad	50 Pieza

CB 500/12,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS	Conformidad
UL File Number Search	Sitio web UL
Núm. de certificación (UR)	E317499

Dimensiones y pesos

Profundidad	1.95 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0768 inch
Altura	500 mm	Altura (pulgadas)	19.685 inch
Anchura	12.5 mm	Anchura (pulgadas)	0.4921 inch
Peso neto	14.2 g		

Temperaturas

Gama de temperaturas de servicio -40...85 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Material de instalación

UV resistente	No	Volver a abrir	No
Grado inflamabilidad según UL 94	V-2	Gama de temperaturas de servicio, max.	85 °C
Gama de temperaturas de servicio, min.	-40 °C	Halógenos	No
Diámetros de cable, max.	143 mm	Material básico	Poliamida 66
Resistencia a la tracción	1080 N	Diámetro de mazo, máx.	143 mm
Resistencia a la tracción (libra-fuerza)	243 lbf	Diámetro de mazo, mín.	30 mm

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000046	ETIM 9.0	EC000046
ETIM 10.0	EC000046	ECLASS 14.0	27-14-07-02
ECLASS 15.0	27-14-07-02		

CB 500/12,5 NC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings