



Para la conexión rápida y cómoda de arrancadores de motor descentralizados pueden utilizarse los cables de conexión confeccionados FieldPower® Drive con conectores HQ según IEC 23570 (DESINA).

Datos generales para pedido

Versión	FieldPower®, conductor, Carcasa de metal, Número de conductores: 4, Ölflex Classic 110 CY 7G2.5 o equivalente, PVC, Sector: 2.5 mm² , 3 m
Código	8000011751
Tipo	FPL 7G2.5C/Q8MW/3
GTIN (EAN)	4050118190434
Cantidad	1 Pieza

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Longitud	7.5 mm	Longitud (pulgadas)	0.2953 inch
Diámetro	8.9 mm	Peso neto	1349 g

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio
-------------------------------	-------------------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1
SCIP	edb4769d-47d5-4f66-921a-c1f4685d793c

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001576	ETIM 9.0	EC001576
ETIM 10.0	EC001576	ECLASS 14.0	27-06-04-02
ECLASS 15.0	27-06-04-02		

Dibujos

Pin assignments

	Pin	Conductor	Assignment
8 = nc	1	1	U
7 = V	2	-	-
5 = nc	3	3	W
6 = BR	4	4	Brake
4 = BR	5	-	-
3 = W	6	5	Brake
2 = nc	7	2	V
1 = U	8	-	-
PE	PE	gr./yell.	PE