

**FP ENC DR15 68 XC A****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Amplia gama de accesorios para las cajas FieldPower®.  
Aislamientos de cables, guías de montaje, elementos de  
enclavamiento y mucho más.

**Datos generales para pedido**

Versión	Guía de montaje Field Power®, Acero, cincado, 68 mm, para tapa de aluminio
Código	<a href="#">8000046634</a>
Tipo	FP ENC DR15 68 XC A
GTIN (EAN)	4050118686586
Cantidad	5 Pieza

**FP ENC DR15 68 XC A**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Datos técnicos****Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

**Dimensiones y pesos**

Profundidad	15 mm	Profundidad (pulgadas)	0.5906 inch
Altura	35 mm	Altura (pulgadas)	1.378 inch
Anchura	68 mm	Anchura (pulgadas)	2.6772 inch
Peso neto	9.4 g		

**Temperaturas**

Temperatura de almacenamiento	Temperatura de servicio
-------------------------------	-------------------------

**Conformidad medioambiental del producto**

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin excepción

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

**Datos generales**

Material básico	Acero, cincado	Color	plata
Tipo de montaje	Montaje del tornillo	Posición de montaje, instrucciones de montaje	para tapa de aluminio
Indicación de montaje	Tornillos incluidos	Versión	con coliso

**Datos generales**

Indicación de montaje	Tornillos incluidos	Material básico	Acero, cincado
Color	plata		

**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

**Dibujos**



## FP ENC DR15 68 XC A

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Accesorios

#### Puntas E 6,3 - Torx®



Las puntas de Weidmüller son productos estándar que destacan por su elevada calidad y rendimiento así como por la amplia oferta disponible. A través de un proceso de temple controlado por procesador, Weidmüller garantiza una elevada y duradera calidad de producto.

La alta calidad de los materiales empleados garantiza valores de par de apriete superiores a los establecidos por las correspondientes normas DIN:

- DIN 5261 para puntas de atornillar PH/PZ
- DIN 5263 para puntas de atornillado de pala plana
- Norma Camcar para puntas de atornillar TORX

Esto significa una larga duración de vida con elevados pares de apriete y, con ello, unas condiciones idóneas para trabajos estandarizados.

Ventajas del producto:

- Adecuado para todos los tipos de atornillado. Gracias a los favorables valores de dureza de 59-61 HRC se puede utilizar tanto para el uso manual como en máquina.
- Buena resistencia al desgaste y, con ello, larga duración de vida.
- Asiento óptimo en tornillos DIN garantizando así un desgaste mínimo y una óptima transmisión del par de apriete.
- Fabricación a partir de criterios profesionales de calidad conforme a las normas ISO para garantizar una alta calidad constante.

#### Datos generales para pedido

Tipo	BIT E6,3 T20 X 150	Versión
Código	<a href="#">2821510000</a>	Herramienta de montaje
GTIN (EAN)	4064675359050	
Cantidad	5 ST	

#### DMS PRO



El diseño ergonómico de los destornilladores dinamométricos de Weidmüller los convierte en herramientas ideales para trabajar con una sola mano. Garantizan un trabajo cómodo en todas las orientaciones de montaje. Además, cuentan con una limitación automática del par de apriete y garantizan una alta precisión de repetición.

#### Datos generales para pedido

Tipo	DMS PRO	Versión
Código	<a href="#">1479120000</a>	Mounting tool
GTIN (EAN)	4050118287011	
Cantidad	1 ST	