

KTB FS 453815 S2N2 TRAINBOX BIG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Ofrecemos soluciones de cajas para el uso en vehículo. Nuestras cajas de conexión de motor para DC, accionamientos trifásicos y de AC garantizan una funcionalidad perfecta incluso con alta corriente y alta tensión. Su diseño compacto permite usar flexiblemente el espacio de instalación y debido a la tolerancia de carga de corriente, se calientan poco, lo que se traduce en una mayor durabilidad. Además, nuestras cajas de conexión de vagones garantizan la distribución de la tensión de alimentación en trenes, proporcionando una protección robusta y segura para el suministro de energía de los trenes.

Datos generales para pedido

Versión	Klippon TB FS (Terminal Box - Fixing Screw), Cajas, Altura: 458 mm, Anchura: 382 mm, Profundidad: 150 mm, Placas de bridas: inferior, arriba, Material básico: Acero inoxidable 1.4301 (304), no probado, plata
Código	8000080863
Tipo	KTB FS 453815 S2N2 TRAINBOX BIG
GTIN (EAN)	4064675593539
Cantidad	1 Pieza

KTB FS 453815 S2N2 TRAINBOX BIG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Profundidad	150 mm	Profundidad (pulgadas)	5.9055 inch
Altura	458 mm	Altura (pulgadas)	18.0315 inch
Anchura	382 mm	Anchura (pulgadas)	15.0393 inch
Peso neto	12770 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio	-60 °C...135 °C
-------------------------	-----------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme sin exención
---	-----------------------

REACH SVHC	Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso
------------	---------------------------------------

Datos generales

Espesor de la tapa	1.5 mm	Espesor de la base	3 mm
Espesor de la carcasa	1.5 mm	Temperatura de servicio, max.	135 °C
Temperatura de servicio, min.	-60 °C	Grado inflamabilidad según UL 94	V-0
Fijación de la tapa	Tornillos de cabeza hexagonal M6 SW10	Normas	EN 61373 1b, EN 45545 HL3, EN 15085 CL2
Superficie	no probado	Resistente a los golpes	Versión estándar 10 J
Tipo de protección	IP66, IP67	Material básico	Acero inoxidable 1.4301 (304)
Material de la junta	Silicona	Tipo de protección (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
Placas de bridás	inferior, arriba	Placa de fijación	Sí

Montaje horizontal

Soporte del fusible disponible	Sí
--------------------------------	----

Montaje vertical

Soporte del fusible disponible	Sí
--------------------------------	----

Datos del material

Grado inflamabilidad según UL 94	V-0	Superficie	no probado
Material básico	Acero inoxidable 1.4301 (304)		

Datos generales

Color	plata	Tipo de protección	IP66, IP67
Carta de colores (similar)	RAL 7001		

Bases y capotas

Material básico	Acero inoxidable 1.4301 (304)	Taladros Lado A	ninguno
Taladros Lado B	ninguno		

KTB FS 453815 S2N2 TRAINBOX BIG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Clasificaciones**

ETIM 8.0	EC000261	ETIM 9.0	EC000261
ETIM 10.0	EC000261	ECLASS 14.0	27-18-01-01
ECLASS 15.0	27-18-01-01		