


PV 210S0F3CXXV100TA1PA10PWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Las PV DC combiner boxes para inversores con seguidores de 1 a 12 MPP se utilizan para proteger el lado de CC de un sistema fotovoltaico. Las combiner boxes protegen el inversor contra las sobretensiones y cumplen así la directiva europea CLC/TS 51643-32. Además, estos productos ofrecen la posibilidad de proteger el sistema contra las corrientes inversas y la posibilidad de combinar cadenas para ahorrar cables durante la instalación.

Datos generales para pedido

Versión	Fotovoltaico, Combinador, 1000 V, 1 MPP, 10 entradas / 1 salida por MPP, Con soporte de fusible, Protección contra sobretensiones I/II, Interruptor separador, Control de corriente, Prensaestopas, Diseñada para inversores Fronius Tauro Eco
Código	8000111136
Tipo	PV 210S0F3CXXV100TA1PA10PWW
GTIN (EAN)	4099986933927
Cantidad	1 Pieza

PV 210S0F3CXXV100TA1PA10PWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	300 mm	Profundidad (pulgadas)	11.811 inch
Profundidad con componentes adicionales	300 mm	Altura	847 mm
Altura (pulgadas)	33.3464 inch	Anchura	636 mm
Anchura (pulgadas)	25.0393 inch	Peso neto	29000 g

Temperaturas

Temperatura ambiente	-20 °C...45 °C
----------------------	----------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención
---	-----------------------

Exención RoHS (si procede/conocida)	6c, 7a, 7cl
-------------------------------------	-------------

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

SCIP	1d28ada4-1634-4382-8635-45f6353a6574
------	--------------------------------------

Incluido en el suministro

Accesorios incluidos	Artículo	Pies de montaje
	Cantidad	4

Caja

Materiales aislantes	Poliéster reforzado con fibra de vidrio, policarbonato	Tipo de montaje	Lengüetas de sujeción
Resistente a los golpes	IK10 según IEC 62262	Fijación de caja	Lengüetas de sujeción
Clase de protección	II	Cadena de tipo de conexión	Terminal interno (con prensaestopas pasante)

Características eléctricas

Tensión nominal DC	1000 V		
Resistencia de corriente nominal a corto plazo	Corriente nominal	162.5 A	
Corriente por punto de potencia máximo, máx.	135 A		
Corriente continua nominal por conexión	Corriente por cordón, máx.	30.00 A	

Datos generales

Normas	EN 61643-31	Tipo de protección	IP65
Lugar de instalación	Área exterior protegida (> 1 km del mar)		

Entradas

portafusible	10 x 38 mm
Polos fusionados de cadena	+/-

PV 210S0F3CXXV100TA1PA10PWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Estándar de conexión por fusible gPV (EN 60269-6)

Cantidad de puntos de máxima potencia 1 (MPP)

Conector de tierra funcional	Entrada de cable	Número de entradas de cable	1
	Conexión de conductor	Tipo de conexión	Conectores de borne brida-tornillo
		Flexible, máx. H05(07) 25 mm ² V-K	con terminal tubular, 16 mm ² DIN 46228 pt 1, máx.

Número de entradas de conductos 10

Entrada de CC + & -	Conexión de conductor	Tipo de conexión	Conectores de borne brida-tornillo
		Sección de conductor, 1 mm ² mín.	Sección de conductor, 16 mm ² máx.
	Entrada de cable	Número de entradas de cable	10

Tipo de fusible soporte de fusibles vacío

Fuses Sí

Número máx. de entradas de CC por Punto de Máxima Potencia 10 entradas conectadas en paralelo

Número de entradas de cadena por MPP≥ 7...≤ 10

Contacto auxiliar de protección contra sobretensiones	Entrada de cable	Número de entradas de cable	1
	Conexión de conductor	Tipo de conexión	PUSH IN con actuador
		Flexible, máx. H05(07) 2.5 mm ² V-K	con terminal tubular, 2.5 mm ² DIN 46228 pt 1, máx.

Número de entradas 10

Protección contra sobretensiones, lado de CC

Normas	EN 61643-31
Corriente de descarga, máx. (8/20 µs)	40 kA
Corriente de fuga total Itotal (8/20µs)	50 kA
Clase de requisitos	Tipo I/II
Tensión de la instalación FV, máx. Ucpv	1000 V
Máx. tensión de servicio continua modo DC UCPV +/- .-/PE , +/PE	1000 V, tipos I + II

Corriente de prueba limp (10/350 µs)	6.25 kA
Corriente de cortocircuito ISCPV	162.5 A
Corriente de fuga In (8/20 µs)	20 kA
Corriente de fuga total Itotal (10/350µs)	12.5 kA
Protector de sobretensión lado DC	1000 V, tipos I + II

Salidas

Número máx. de salidas de CC	por Punto de Máxima Potencia 1 salida		
Salida de CC + & -	Conexión de conductor	Tipo de conexión	Conexión brida-tornillo

Interruptor de carga de corriente continua

Tipo de tensión	DC	Sobretensión de choque nominal	12 kV
Ejecución de interruptor separador	interruptor en el interior de la caja	Accionamiento motorizado disponible	No
Número de ciclos de operación de corte a la corriente nominal	200	Número de ciclos de operación	10000

Indicación importante

Información de producto El número SCIP se asignó debido a un contenido de plomo de más del 0,1 % del peso neto.
 Instrucciones de uso seguro según ECHA:

PV 210S0F3CXXV100TA1PA10PWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

la identificación de la sustancia nociva es suficiente para permitir un uso seguro del artículo durante todo su ciclo de vida, incluida la fase de vida útil, desmontaje y reciclado Fuses are not included

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857
ECLASS 15.0	22-57-02-92

ETIM 9.0	EC003857
ECLASS 14.0	22-57-02-92

Bases de licitación

Especificación larga	Combiner box for inverters with 1 MPP tracker, suitable for protecting the DC side of a photovoltaic system according to DIN CLC/TS 51643-32. MPP1: 10 inputs, connection via M25 cable gland with multiple sealing inserts. PUSH IN connection / single-wire, multi-wire, with/without ferrule. 1 output, connection via M25 cable gland with multiple sealing inserts. PUSH IN connection / single-wire, multi-wire, with/without ferrule. Max. string voltage Uoc: 1000 VDC 1 class/type I + II combined arrester with signal contact Fuse holders for inputs and outputs (fuses 10x38 to be ordered separately) With lockable DC load break switch for safe separation of the string lines according to DIN EN IEC 60947-3 Connection of the signal contact via M16 cable glands (Clamping range 5-10 mmØ) max. conductor cross-section: 1.5 mm² Connection of the functional earth via M16 cable glands (Clamping range 5-10 mmØ) Conductor cross-section: ≥ 16 mm² Protection class: IP65 All built into a glass fibre reinforced polyester housing. Dimensions HxWxD: 847x636x300 mm Approval according to low voltage switchgear and controlgear IEC 61439-1 and EN 61439-2
----------------------	---

PV 210S0F3CXXV100TA1PA10PWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

