

KTB GP 76XX20V CD S4 3MM**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Integrar, ampliar y personalizar:**

El complemento adecuado para cualquier tipo de aplicación

La gama universal de accesorios de la nueva serie de cajas Klippon® TB permite una adaptación sencilla de las cajas a los requisitos específicos de cada aplicación.

Placas de bridas

Placas de bridas en dos materiales y dos grosores para sustituir placas de bridas preequipadas con facilidad in situ.

Datos generales para pedido

| | |
|------------|--|
| Código | 8000112996 |
| Tipo | KTB GP 76XX20V CD S4 3MM |
| GTIN (EAN) | 4099986799387 |
| Cantidad | 1 Pieza |

KTB GP 76XX20V CD S4 3MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

Homologaciones



ROHS

Conformidad

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-------------|--------|------------------------|--------------|
| Profundidad | 3 mm | Profundidad (pulgadas) | 0.1181 inch |
| Altura | 341 mm | Altura (pulgadas) | 13.4252 inch |
| Anchura | 167 mm | Anchura (pulgadas) | 6.5748 inch |
| Peso neto | 1950 g | | |

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos generales

| | | | |
|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| Espesor del material | 3 mm | Indicación de montaje | Montaje del tornillo |
| Superficie | pulido electrolítico | Material básico | Acero inoxidable 1.4404 (316L) |
| Fijación de montaje | atornillado | Tipo de protección (UL) | Type 3, Type 4X, Type 12 |
| Placas de bridas | izquierda, derecha | Placa de fijación | Si |
| Campos de aplicación: | Industria de procesos | | |

Datos generales Accesorios

| | | | |
|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Espesor del material | 3 mm | Diámetro de la perforación (D) | 7 mm |
| Superficie | pulido electrolítico | Material básico | Acero inoxidable 1.4404 (316L) |

Clasificaciones

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC000211 | ETIM 9.0 | EC000211 |
| ETIM 10.0 | EC000211 | ECLASS 14.0 | 27-14-24-21 |
| ECLASS 15.0 | 27-14-24-21 | | |