


HDC KIT HE-QT 16.120 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Los kits HDC son kits estándar para montar conectores enchufables completos.

Por lo general, los kits HDC se componen de clavija macho, conector hembra, capota, caja de pasamuros y un prensaestopas. Weidmüller ofrece un surtido de las combinaciones más usuales de conectores con roscas métricas o PG.

Con la conexión SNAP IN, el nivel de conexión del conductor ya se encuentra abierto, permitiendo insertar fácilmente el conductor desaislado. En la posición final, el mecanismo de sujeción patentado cierra automáticamente.

Datos generales para pedido

Código	8000134358
Tipo	HDC KIT HE-QT 16.120 M
GTIN (EAN)	4099987015523
Cantidad	1 Pieza

HDC KIT HE-QT 16.120 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones

Homologaciones



Dimensiones y pesos

Peso neto 582 g

Temperaturas

Temperatura límite -40 °C ... 100 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

Datos generales

Superficie	Esmalte en polvo	Tipo de protección	IP65
Serie	HE		

Versión

Prensaestopas, cantidad	1	Dimensiones de las entradas de cable	M 25
Número de entradas de cable en la parte superior	0	Número de entradas de cable en la parte lateral	1
Tipo de conexión	SNAP IN	Versión, sistema de cierre	Enclavamiento lateral en la parte inferior
Tamaño de instalación	6	Junta	NBR
BG	6		

Datos generales

Número de polos	16	Tipo de conexión PE	Conexión brida-tornillo
Tamaño de instalación	6	Material básico	Fundición inyectada de aluminio
Serie	HE	Tensión nominal (DIN EN 61984)	500 V
Corriente nominal (DIN EN 61984)	16 A	BG	6

Versión

Dimens. caña destornillador pala plana (conexión brida-tornillo)	SD 0,6 x 3,5	Sección de conexión del conductor AWG, máx.	AWG 16
Longitud de desaislado, conexión nominal	10 mm	Tipo de conexión	SNAP IN
Tamaño de instalación	6	Sección de conexión del conductor AWG, mín.	AWG 20
Sección de conexión del conductor, rígido, máx.	2.5 mm ²	Sección de conexión del conductor, rígido, mín.	1 mm ²

HDC KIT HE-QT 16.120 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Sección de conexión del conductor, flexible, max.	2.5 mm ²	Sección de conexión del conductor, flexible, mín.	1 mm ²
Sección de conexión del conductor, max.	2.5 mm ²	Sección de conexión del conductor, min.	1 mm ²
Superficie	Esmalte en polvo	Material básico	Fundición inyectada de aluminio
BG	6		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002943	ETIM 9.0	EC002943
ETIM 10.0	EC002943	ECLASS 14.0	27-44-02-92
ECLASS 15.0	27-44-02-92		

HDC KIT HE-QT 16.120 M

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accesorios

SPB



Se suministran diferentes accesorios adecuados a los conectores Weidmüller. Entre ellos están las codificaciones para los conectores.

Datos generales para pedido

Tipo	SPB-M 3	Versión	
Código	1203600000	Conectores industriales, Accesorios, Perno de cierre	
GTIN (EAN)	4008190120047		
Cantidad	100 ST		