


CVM PLC 100 CABTITE PSU 24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



La caja CVM para la medición unipolar de la tensión diferencial se monta según las especificaciones del cliente y puede instalarse rápida y fácilmente in situ utilizando nuestras soluciones plug & play. Otros servicios de ingeniería de Weidmüller permiten la realización segura y completa del proyecto. La vida útil de una pila de electrolisis es crucial para la eficiencia económica de la producción de hidrógeno. Al monitorizar la tensión diferencial de las células individuales, nuestra caja CVM contribuye de manera decisiva a aumentar la eficiencia del sistema. El sistema se monitoriza gracias al análisis de datos y el usuario puede ver el estado técnico en cualquier momento, y la caja CVM puede usarse para reconocer desviaciones y planificar el servicio y el mantenimiento con previsión.

Datos generales para pedido

Versión	Cajas, AutomationController, Altura: 400 mm, Anchura: 600 mm, Profundidad: 132 mm, Material básico: PC-ABS, no probado, Gris claro
Código	8000142794
Tipo	CVM PLC 100 CABTITE PSU 24V
GTIN (EAN)	4099987105651
Cantidad	1 Pieza

CVM PLC 100 CABTITE PSU 24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Profundidad	132 mm	Profundidad (pulgadas)	5.1968 inch
Altura	400 mm	Altura (pulgadas)	15.748 inch
Anchura	600 mm	Anchura (pulgadas)	23.622 inch
Peso neto	8788.49 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio	-20 °C...60 °C	Humedad	10% a 95%, sin condensación conforme a DIN EN 61131-2
-------------------------	----------------	---------	---

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención		
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c, 7a, 7cl		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8, 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1, Diboron trioxide 1303-86-2		
SCIP	c4ff8a05-214c-446f-b21a-5e82cd6d9ce6		

Conductores conectables

Par de apriete, min.	0.8 Nm	Par de apriete, max.	0.8 Nm
----------------------	--------	----------------------	--------

Propiedades de la caja

Señalizador integrable	Sí	Escotadura como preparación para puerto funcional integrada	Sí
Intensidad permanente de la conexión transversal	100 mA	Conexión transversal	No
Número de niveles de conexión	100	Número de polos	100

Datos nominales conformes a IEC

Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C)	10 A	Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución II/2	500 V
--	------	--	-------

Datos del material

Materiales aislantes	PC	Grupo de materiales aislantes	II
Superficie	no probado	Material básico	PC-ABS

Datos generales

Color	Gris claro	Tipo de protección	IP66
Carta de colores (similar)	RAL 7035		

Propiedades de montaje

Apantallamiento	No	Posibilidad de montaje de carriles	TS 35
Versión especial de la capota	Aislamiento de protección, plástico	Alineable	Sí, sin distancia
Admite montaje directo	Sí		

CVM PLC 100 CABTITE PSU 24V

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Opciones de individualización

Posibilidad de escotaduras específicas del cliente	Sí	Posibilidad de etiquetado específico del cliente	Sí
--	----	--	----

Características estándar

Versión	AutomationController
---------	----------------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ETIM 10.0	EC001031	ECLASS 14.0	27-19-02-04
ECLASS 15.0	27-19-02-04		