

MBGE ASSY - AUGAT 739-0018 40POLE TB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

La solución MiBridge. Adaptadores para migración - Siemens 505-4232A, 4332 o AUGAT 739-0018 PLC. Los adaptadores frontales con cables preconfeccionados permiten una migración segura desde las tarjetas Siemens 505-4232A o 4332 a otros sistemas PLC o a los módulos U-REMOTE de Weidmüller.

Datos generales para pedido

Código	8000163031
Tipo	MBGE ASSY - AUGAT 739-0018 40POLE TB
GTIN (EAN)	4099987606400
Cantidad	ST

MBGE ASSY - AUGAT 739-0018 40POLE TB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Profundidad	64.17 mm	Profundidad (pulgadas)	2.5264 inch
Altura	179.66 mm	Altura (pulgadas)	7.0732 inch
Anchura	20 mm	Anchura (pulgadas)	0.7874 inch
Peso neto	9999 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento	-20...70 °C	Temperatura de servicio	-20...50 °C
-------------------------------	-------------	-------------------------	-------------

Datos nominales UL

Temperatura de almacenamiento UL, máx.	70 °C	Temperatura de funcionamiento UL, mín.-20 °C	
Temperatura de funcionamiento UL, máx.	50 °C	Temperatura de almacenamiento UL, min.	-20 °C
Corriente nominal Imáx.	40 A	Tensión nominal UN	250 V

Datos de conexión

Número de polos (lado de control)	40 polos	Conexión (lado campo)	AUGAT 739-0018 PLC 40 pole connector
-----------------------------------	----------	-----------------------	--------------------------------------

Datos de conexión

Conexión (lado campo)	AUGAT 739-0018 PLC 40 pole connector	Conexión a PLC	Nuevo borne PLC o cableado duro
-----------------------	--------------------------------------	----------------	---------------------------------

Especificaciones

Tensión de servicio	250 V	Corriente máxima por canal	3.96 A
Intensidad nominal total	40 A		

Aislamiento aplicado (EN50178)

Tensión de aislamiento nominal	300 V	Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	2	Tensión de impulso(1,2/50μs)	2.5 kV
Tensión de prueba de aislamiento AC	1.5 kV		

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002584	ETIM 9.0	EC002584
ETIM 10.0	EC002584	ECLASS 14.0	27-33-02-92
ECLASS 15.0	27-33-02-92		

MBGE ASSY - AUGAT 739-0018 40POLE TB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos

