PAC-CMLX-HE20-V8-3M5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Similar a la ilustración

Los cables prefabricados PAC conectan eléctricamente y de una forma lógica el PLC con los interfaces de PLC. Estos cables están compuestos por los siguientes componentes:

- Conector del PLC del fabricante.
- Cable multipolos LIYY or LY YCY(apantallado) de 0,14mm² o 0,25mm².
- Conector cable plano, sub-d o RSV, para ser conectado al interface.

Los cables son testeados de forma automática en continuidad y aislamiento para asegurar la funcionalidad para la que han sido diseñadas.

Datos generales para pedido

Versión	Cable prefabricado, PAC, Cable LiYY, 0.25 mm²
Código	7789832035
Tipo	PAC-CMLX-HE20-V8-3M5
GTIN (EAN)	4099986634701
Cantidad	1 Pieza

Versión del catálogo / Dibujos



PAC-CMLX-HE20-V8-3M5



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

ROHS	Conformidad			
Diamental and a second				
Dimensiones y pesos				
Peso neto	437 g			
Tamanavatuusa	3			
Temperaturas				
Temperatura de almacenamiento	-1060 °C	Temperatura de servicio	-1050 °C	
Conformidad medioambiental	del producto			
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención			
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d			
Datos generales				
	0.5		0 ~ 1 . !! ': 1	
Longitud de cable Material básico	3.5 m	_ apropiado para Cable	Señales digitales Cable LiYY	
Conector al interface	CONECTOR DE CABLE	Número de polos, mín.	20 polos	
Conector at interface	PLANO HE10 20P	<u> </u>	·	
Diámetro exterior	8,6 ± 1 mm	Conector al lado control	ROCKWELL COMPACT LOGIX 1769-RTBN 18F	
Sección del conductor	0.25 mm ²			
Datos eléctricos				
Corriente total, máx.	3 A	Prueba de alta tensión	1 KV/1s	
Intensidad de corriente máx. por hilo	1 A	Tensión nominal	≤ 60 Vdc ≤ 25 Vac	
Resistencia	≤ 80 mΩ/m	Capacidad conductor - conductor	300 pF/m	
Capacidad conductor - apantallamiento	300 pF/m		. ,	
Clasificaciones				
ETIM C.O.	FC000227	ETIMA 7.0	FC00022	
ETIM 6.0	EC000237 EC000237	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC000237	
ETIM 9 O	LUUUU23/		EC000237 27-24-22-20	
	FC000237			
ETIM 10.0	EC000237	ECLASS 9.0		
ETIM 10.0 ECLASS 9.1	27-24-22-20	ECLASS 10.0	27-24-22-20	
ETIM 8.0 ETIM 10.0 ECLASS 9.1 ECLASS 11.0 ECLASS 13.0				

Versión del catálogo / Dibujos