


POK COPL 080806 MSZN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Las carcasas de la gama Klippon® POK están hechas de poliéster reforzado con fibra de vidrio de alta calidad, y es perfecta para aplicaciones y entornos en los que se requiere resistencia a la corrosión, resistencia a los golpes y una elevada clase de protección IP.

Principales características de la amplia gama de productos:

- Disponibilidad en 17 tamaños
- Dos acabados estándar (colores): gris (similar a RAL 7001 para uso industrial) y negro (similar a RAL 9011 para entornos exigentes, atmósferas explosivas)
- Tapa con tornillos de acero inoxidable con diseño ranurado/de estrella
- Arandelas moldeadas de silicona o cloropreno
- Orificios de fijación fuera de la zona estanca para garantizar la protección IP66
- Resistencia a los golpes de hasta 7 julios
- Montaje directo en la carcasa o utilizando una placa de montaje interna
- Montaje en pared directo mediante agujeros de sujeción o pies de montaje
- Orificios roscados para sujetar carriles y placas de montaje
- Resistencia al fuego hasta E60 según la configuración
- Weidmüller puede fabricar y suministrar esta carcasa según las especificaciones del cliente, completamente equipada con todos los bornes y prensaestopas necesarios.

Datos generales para pedido

Versión	Klippon POK (caja de poliéster vacía), Placa de tierra, con conexión de tierra funcional, Altura: 35.57 mm, Anchura: 99.71 mm, Profundidad: 0.75 mm, Material básico: Chapa de acero zincado
Código	8000191929
Tipo	POK COPL 080806 MSZN
GTIN (EAN)	4069165099416
Cantidad	5 Pieza

Datos técnicos**Dimensiones y pesos**

Profundidad	0.75 mm	Profundidad (pulgadas)	0.0295 inch
Altura	35.57 mm	Altura (pulgadas)	1.4004 inch
Anchura	99.71 mm	Anchura (pulgadas)	3.9256 inch
Peso neto	17.1 g		

Temperaturas

Temperatura de servicio

Datos generales

Espesor del material	0.75 mm	Material básico	Chapa de acero zincado
----------------------	---------	-----------------	------------------------

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC002623	ETIM 9.0	EC002623
ETIM 10.0	EC002623	ECLASS 14.0	27-18-28-14
ECLASS 15.0	27-18-28-14		