

## PAC-RX3I-UNI-U-V0-1M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Los cables prefabricados PAC conectan eléctricamente y de una forma lógica el PLC con los interfaces de PLC. Estos cables están compuestos por los siguientes componentes:

- Conector del PLC del fabricante.
- Cable multipolos LIYY or LY YCY(apantallado) de 0,14mm<sup>2</sup> o 0,25mm<sup>2</sup>.
- Conector cable plano, sub-d o RSV, para ser conectado al interface.

Los cables son testeados de forma automática en continuidad y aislamiento para asegurar la funcionalidad para la que han sido diseñadas.

### Datos generales para pedido

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Código     | 7789842015                            |
| Tipo       | <a href="#">PAC-RX3I-UNI-U-V0-1M5</a> |
| GTIN (EAN) | 4099986635142                         |
| Cantidad   | 1 Pieza                               |

## PAC-RX3I-UNI-U-V0-1M5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Homologaciones

|      |             |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

## Dimensiones y pesos

|           |       |
|-----------|-------|
| Peso neto | 363 g |
|-----------|-------|

## Temperaturas

|                               |             |                         |             |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| Temperatura de almacenamiento | -10...60 °C | Temperatura de servicio | -10...50 °C |
|-------------------------------|-------------|-------------------------|-------------|

## Datos generales

|                          |                            |                       |                      |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| Longitud de cable        | 1.5 m                      | apropiado para        | Señales digitales    |
| Material básico          | PVC                        | Cable                 | Cable LiYY           |
| Número de polos, mín.    | 36 polos                   | Diámetro exterior     | 11,2 ± 1 mm          |
| Conector al lado control | GEFANUC IC694TBS032<br>36P | Sección del conductor | 0.25 mm <sup>2</sup> |

## Datos eléctricos

|                       |           |                        |                       |
|-----------------------|-----------|------------------------|-----------------------|
| Corriente total, máx. | 0.125 A   | Prueba de alta tensión | 1 KV/1s               |
| Resistencia           | ≤ 80 mΩ/m | Tensión de servicio    | ≤ 250 V DC ≤ 250 V AC |

## Datos nominales UL

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Corriente total, máx. | 0.125 A |
|-----------------------|---------|

## Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000237    | ETIM 9.0    | EC000237    |
| ETIM 10.0   | EC000237    | ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
| ECLASS 15.0 | 27-24-22-20 |             |             |