

PV 224S0F0C15V003TXPX15PFWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Instalación sencilla, rápida & segura. Nuestra misión hacia la transición energética: Queremos hacer que la instalación de sistemas fotovoltaicos en las cubiertas sea más fácil, rápida y segura para los instaladores. Por este motivo, ofrecemos una amplia gama de combiner boxes FV. La familia de productos PV Next ofrece versiones estándar para la protección del lado CC de la instalación entre el panel fotovoltaico y el inversor. Al mismo tiempo, los strings fotovoltaicos pueden combinarse en las cajas fotovoltaicas para reducir la cantidad de cableado necesario.

Datos generales para pedido

Versión	Fotovoltaico, Caja preparada, Combinador, Con soporte de fusible, Protección contra sobretensiones II, Interruptor separador
Código	8000057086
Tipo	PV 224S0F0C15V003TXPX15PFWW
GTIN (EAN)	8430243418324
Cantidad	1 Pieza
Estado de entrega	Retirado

PV 224S0F0C15V003TXPX15PFWW

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmuller.com

Datos técnicos

Homologaciones

ROHS	Conformidad
------	-------------

Dimensiones y pesos

Profundidad	835 mm	Profundidad (pulgadas)	32.874 inch
Altura	360 mm	Altura (pulgadas)	14.1732 inch
Anchura	635 mm	Anchura (pulgadas)	24.9999 inch
Peso neto	22325 g		

Temperaturas

Temperatura ambiente	-20 °C...50 °C
----------------------	----------------

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Caja

Tipo de montaje	Placa de montaje	Tipo de protección	IP65
-----------------	------------------	--------------------	------

Entradas DC

Número de entradas	24	Número de entradas DC	24
Tipo de conexión cable de entrada DC	Conexión brida-tornillo	Conexión cable de entrada DC (-)	Conexión brida-tornillo
Cantidad de puntos de máxima potencia 1 (MPP)		Conexión cable de entrada DC (+)	Conexión brida-tornillo
Tipo de fusible	Soporte del fusible con fusible	Posición de los fusibles	entradas positivas y negativas
Tipo de fusible	10 mm x 85 mm , 15 A	Número de entradas de cadena por MPP	≥ 21 ... ≤ 24

Normas y estándares

Normas	EN 61439-2:2011, IEC 61439-2 ed 3.0
--------	-------------------------------------

Propiedades eléctricas DC

Tensión nominal	1500 V	Potencia de conmutación AC	400 A (DC21B 1500 V)
Toma de tierra	Directamente en la VPU	Protector de sobretensión lado DC	1500 V, tipo 2

Salidas DC

Número de salidas DC	1
----------------------	---

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC003857	ETIM 9.0	EC003857
ETIM 10.0	EC003857	ECLASS 14.0	22-57-02-92
ECLASS 15.0	22-57-02-92		