


MI-A-PSM24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Adaptador específico para conectar a MICROSERIE RELAYS junto con un cable de conector plano de 10 polos o sub-d de 15 polos.

Datos generales para pedido

Versión	Adaptador, MICRO-Interface, Conector IEC 60603/DIN41612, Conexión brida-tornillo
Código	8800230000
Tipo	MI-A-PSM24VDC
GTIN (EAN)	4032248497171
Cantidad	10 Pieza

MI-A-PSM24VDC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos**Homologaciones**

ROHS Conformidad

Dimensiones y pesos

Profundidad	6 mm	Profundidad (pulgadas)	0.2362 inch
Altura	98 mm	Altura (pulgadas)	3.8583 inch
Anchura	88 mm	Anchura (pulgadas)	3.4646 inch
Peso neto	32 g		

Temperaturas

Temperatura de almacenamiento -20...85 °C Temperatura de servicio 0...50 °C

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva Conforme sin exención

RoHS

REACH SVHC Sin SVHC por encima del 0,1 % en peso

Datos de conexión

Tensión de alimentación max. 30 V AC/DC

Especificaciones

Tensión de servicio 30 V UC Corriente máxima por canal 0.5 A
Intensidad nominal total 2 A

Aislamiento aplicado (EN50178)

Conformidad DIN EN 50178 Tensión de aislamiento nominal < 50 V AC
Categoría de sobretensión III Grado de polución 2
Tensión de prueba de aislamiento AC 0.35 kV

Conexión de alimentación

Tipo de conexión Conexión brida-tornillo

Clasificaciones

ETIM 8.0 EC002584 ETIM 9.0 EC002584
ETIM 10.0 EC002584 ECLASS 14.0 27-33-02-92
ECLASS 15.0 27-33-02-92

Dibujos

Símbolo eléctrico

