

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Distribuidor de energía en guía de montaje Distribuidor de energía múltiple en el armario de medición para el carril de montaje TS 35

- 2 clavijas, con código de colores
- 230 V, IP 30
- Módulos de protección por fusible 25kA

Datos generales para pedido

Código	8000084731
Tipo	RS VERT SUPPLY BLL_F
GTIN (EAN)	4099986226593
Cantidad	10 Pieza



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Homologaciones			
Homologaciones	CF		
ROHS	Conformidad		
Dimensiones y pesos	Comormidad		
Difficultiones y pesos	_		<u> </u>
Profundidad	30 mm	Profundidad (pulgadas)	1.1811 inch
Altura	93.7 mm	Altura (pulgadas)	3.689 inch
Anchura	17.9 mm	Anchura (pulgadas)	0.7047 inch
Peso neto	25 g		
Temperaturas			
Temperatura de almacenamiento	-4070 °C	Temperatura de servicio	-4070 °C
Humedad a temperatura de servicio	085 % (sin condensación)	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Conformidad medioambienta	del producto		
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Conforme con exención		
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c		
REACH SVHC	Lead 7439-92-1		
SCIP	5eb1df1b-4147-4ed7-aad	d-d25626fdf11f	
Datos de conexión		,	
Distribución conectores de placa de circuito impreso	BLL 5.08/03/180 (sin clavija central)	Conector de alimentación	SL 5.08HC/03/180B (sin clavija central)
Especificaciones			
	ID00	-	2001/
Tipo de protección Corriente máxima por borne de distribución	1.6 A	Tensión de servicio	230 V
PA50_40 Norma de aislamient	to para la coordinació	n del aislamiento pasivo (EN 606	64-1)
	0507/40		
Tensión de aislamiento nominal Grado de polución	250 V AC 3	Categoría de sobretensión Prueba de tensión de impulso (1,2/50	III 6 kV
orado de polación		μs)	O KV
Conexión de campo			
Tipo de conexión	Conexión enchufable		
Conexión de alimentación			
Tipo de conexión	Conexión enchufable		
			_

Fecha de creación 02.11.2025 04:12:37 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Fusibles			
			<u>'</u>
Caída de tensión	300 mV	Capacidad de desconexión nominal	25 kA
Integral de fusión	1.5 A ² s		
Clasificaciones			
			<u>'</u>
ETIM 6.0	EC002780	ETIM 7.0	EC002780
ETIM 8.0	EC002780	ETIM 9.0	EC002780
ETIM 10.0	EC002780	ECLASS 9.0	27-14-11-52
ECLASS 9.1	27-14-11-52	ECLASS 10.0	27-14-11-52
ECLASS 11.0	27-14-11-52	ECLASS 12.0	27-14-11-52
ECLASS 13.0	27-14-11-52	ECLASS 14.0	27-14-11-52
ECLASS 15.0	27-14-11-52		

Versión del catálogo / Dibujos



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



