

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Cables IE confeccionados, latiguillos de fibra óptica, Multimodo, ST-ST, naranjas, Diámetro del núcleo  $62,5~\mu m$ 

#### Datos generales para pedido

Versión	Latiguillo, ST, ST IP20, 62.5 µm, PVC, 1 m
Código	<u>8813270000</u>
Tipo	IE-FM6Z2VO0001MST0ST0X
GTIN (EAN)	4032248513123
Cantidad	1 Pieza





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Datos técnicos**

Homologaciones				
ROHS	Conformidad			
Dimensiones y pesos				
, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,				
Longitud	1 m	Longitud (pulgadas)	39.3701 inch	
Peso neto	37 g			
Temperaturas				
Temperatura de almacenamiento	-25 °C75 °C	Temperatura de servicio	-5 °C75 °C	
Temperatura de colocación	-5 °C50 °C	Temperatura de Servicio	-5 075 0	
Conformidad medioambienta	l del producto		,	
Estado do aumalimiento do la directiva	Conforma con evención			
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS	Comornie con exencion			
Exención RoHS (si procede/conocida)	6c			
REACH SVHC	Lead 7439-92-1			
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a			
Normas generales				
	150.04754.0			
Conector norma	IEC 61754-2			
Normas				
Conector norma	IEC 61754-2			
Clavija de conexión				
Clavija de conexión derecha	ST, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, no apantallado	Clavija de conexión izquierda	ST, IP20, contacto macho recto, conector, Plástico, no apantallado	
Conector derecho				
Clavija de conexión derecha	ST, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, no apantallado			
Conector izquierdo				
Clavija de conexión izquierda	ST, IP20, contacto macho,			
,	recto, conector, Plástico, no apantallado			
Fibra óptica				
Tipo de fibra	GOF, Multimodo, OM1	Amortiguación	≤ 3,2 dB/km a 850 nm, ≤	
Ancho de banda	≥ 250 MHz*km a 850 nm, ≥ 600 MHz*km a 1300 nm		0,9 dB/km a 1300 nm	

Fecha de creación 15.11.2025 08:04:57 MEZ

Versión del catálogo / Dibujos





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

## **Datos técnicos**

#### Montaje del cable

Diámetro de la funda	3*6 mm	Color de revestimiento	naranja
Descripción de las normas	I-V(ZN)Y	Material del revestimiento	PVC
Montaje del cable	ZIPCORD	Revestimiento primario	245.00 μm
Diámetro del núcleo	62.5 um		

#### Propiedades mecánicas y propiedades de material cable

Radio de torsión mínimo, repetido	60 mm	Radio de flexión, mín., Único	30 mm			
Clasificaciones						
ETIM 6.0	EC002607	ETIM 7.0	EC002607			
ETIM 8.0	EC002607	ETIM 9.0	EC002607			
ETIM 10.0	EC002607	ECLASS 9.0	27-06-10-03			
ECLASS 9.1	27-06-10-03	ECLASS 10.0	27-06-10-03			
ECLASS 11.0	27-06-10-03	ECLASS 12.0	27-06-10-03			
ECLASS 13.0	27-06-10-03	ECLASS 14.0	27-06-10-03			
ECLASS 15.0	27-06-10-03					

Versión del catálogo / Dibujos





Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dibujos

#### Dibujo detallado

