

IE-FM5Z2V00050MSDOSDOX**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Cables IE confeccionados, latiguillos de fibra óptica, Multimodo, SC-Duplex-SC-Duplex, naranjas, Diámetro del núcleo 50 µm

Datos generales para pedido

| | |
|------------|---|
| Versión | Latiguillo preparado, crossover, SC Duplex IP20, SC Duplex IP20, 50 µm, PVC, 50 m |
| Código | 8876350500 |
| Tipo | IE-FM5Z2V00050MSDOSDOX |
| GTIN (EAN) | 4099986227712 |
| Cantidad | 1 Pieza |

IE-FM5Z2V00050MSD0SD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Homologaciones**

| | |
|------|-------------|
| ROHS | Conformidad |
|------|-------------|

Dimensiones y pesos

| | | | |
|-----------|-------|---------------------|----------------|
| Longitud | 50 m | Longitud (pulgadas) | 1968.5039 inch |
| Peso neto | 900 g | | |

Temperaturas

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------------|---------------|
| Temperatura de almacenamiento | -25 °C...75 °C | Temperatura de servicio | -5 °C...75 °C |
| Temperatura de colocación | -5 °C...50 °C | | |

Conformidad medioambiental del producto

| | |
|---|-----------------------|
| Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención |
|---|-----------------------|

| | |
|-------------------------------------|----|
| Exención RoHS (si procede/conocida) | 6c |
|-------------------------------------|----|

| | |
|------------|----------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
|------------|----------------|

| | |
|------|--------------------------------------|
| SCIP | 67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a |
|------|--------------------------------------|

Normas generales

| | |
|----------------|-------------|
| Conejero norma | IEC 61754-4 |
|----------------|-------------|

Normas

| | |
|----------------|-------------|
| Conejero norma | IEC 61754-4 |
|----------------|-------------|

Clavija de conexión

| | | | |
|-----------------------------|--|-------------------------------|--|
| Clavija de conexión derecha | SC-Duplex, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, no apantallado | Clavija de conexión izquierda | SC-Duplex, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, no apantallado |
|-----------------------------|--|-------------------------------|--|

Conejero derecho

| | |
|-----------------------------|--|
| Clavija de conexión derecha | SC-Duplex, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, no apantallado |
|-----------------------------|--|

Conejero izquierdo

| | |
|-------------------------------|--|
| Clavija de conexión izquierda | SC-Duplex, IP20, contacto macho, recto, conector, Plástico, no apantallado |
|-------------------------------|--|

Fibra óptica

| | | | |
|----------------|---|---------------|---|
| Tipo de fibra | GOF, Multimodo, OM2 | Amortiguación | ≤ 2,7 dB/km a 850 nm, ≤ 0,7 dB/km a 1300 nm |
| Ancho de banda | ≥ 600 MHz·km a 850 nm, ≥ 1200 MHz·km a 1300 nm | | |

IE-FM5Z2V00050MSD0SD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Montaje del cable**

| | | | |
|---------------------------|----------|----------------------------|-----------|
| Diámetro de la funda | 3*6 mm | Color de revestimiento | naranja |
| Descripción de las normas | I-V(ZN)Y | Material del revestimiento | PVC |
| Montaje del cable | ZIPCORD | Revestimiento primario | 245.00 µm |
| Diámetro del núcleo | 50 µm | | |

Propiedades mecánicas y propiedades de material cable

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-----------------------------------|-------|
| Halógenos | sí (cable PVC) | Radio de torsión mínimo, repetido | 60 mm |
| Radio de flexión, mín., Único | 30 mm | Retardo de llama | No |

Clasificaciones


| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002607 | ETIM 9.0 | EC002607 |
| ETIM 10.0 | EC002607 | ECLASS 14.0 | 27-06-10-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-06-10-03 | | |

IE-FM5Z2V00050MSD0SD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com


Drawings



IE-FM5Z2V00050MSD0SD0X

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**V0 material**

SlimFix son señalizadores de cables y conductores que permiten ahorrar espacio en el montaje. Los señalizadores también se pueden colocar después de realizar la instalación. El material de fabricación está exento de halógenos y corresponde a la clase de protección V0/V2. SlimFix es un señalizador reconocido y nombrado en el sector de la tecnología de control del tráfico. La herramienta SF permite el montaje sencillo de pequeños señalizadores.

- Material exento de halógenos
- Índice de inflamabilidad V0/V2
- Señalizadores de calidad garantizada y empleados, p. ej., en el campo de la tecnología de control del tráfico
- A partir de una sección de 16,0 mm² se deben utilizar abrazaderas para la fijación
- Señalizadores en formato MultiCard

Datos generales para pedido

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Tipo | VT SF 5/21 MC NE WS V0 | Versión |
| Código | 1689470001 | SlimFix, Señalizadores para cables y conductores, 4.8 - 7.4 mm, 21 x |
| GTIN (EAN) | 4008190872571 | 7.4 mm, blanco |
| Cantidad | 160 ST | |
| Tipo | VT SF 6/21 MC NE WS V0 | Versión |
| Código | 1730560001 | SlimFix, Señalizadores para cables y conductores, 5.8 - 7.8 mm, 21 x |
| GTIN (EAN) | 4008190954611 | 8.4 mm, blanco |
| Cantidad | 160 ST | |