


## HDC KIT HE-QT 16.121 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Los kits HDC son kits estándar para montar conectores enchufables completos.

Por lo general, los kits HDC se componen de clavija macho, conector hembra, capota, caja de pasamuros y un prensaestopas. Weidmüller ofrece un surtido de las combinaciones más usuales de conectores con roscas métricas o PG.

Con la conexión SNAP IN, el nivel de conexión del conductor ya se encuentra abierto, permitiendo insertar fácilmente el conductor desaislado. En la posición final, el mecanismo de sujeción patentado cierra automáticamente.

### Datos generales para pedido

|            |                                        |
|------------|----------------------------------------|
| Código     | 8000134357                             |
| Tipo       | <a href="#">HDC KIT HE-QT 16.121 M</a> |
| GTIN (EAN) | 4099987015530                          |
| Cantidad   | 1 Pieza                                |

## HDC KIT HE-QT 16.121 M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Datos técnicos

## Homologaciones

Homologaciones



## Dimensiones y pesos

Peso neto 587 g

## Temperaturas

Temperatura límite -40 °C ... 100 °C

## Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva RoHS Conforme con exención

Exención RoHS (si procede/conocida) 6c

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP bfb1c983-6f18-4ba4-8907-38aad6aee076

## Datos generales

|            |                  |                    |      |
|------------|------------------|--------------------|------|
| Superficie | Esmalte en polvo | Tipo de protección | IP65 |
| Serie      | HE               |                    |      |

## Versión

|                                                  |         |                                                 |      |
|--------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------|------|
| Prensaestopas, cantidad                          | 1       | Dimensiones de las entradas de cable            | M 25 |
| Número de entradas de cable en la parte superior | 1       | Número de entradas de cable en la parte lateral | 0    |
| Tipo de conexión                                 | SNAP IN | Tamaño de instalación                           | 6    |
| Junta                                            | NBR     | BG                                              | 6    |

## Datos generales

|                                  |      |                                |                                 |
|----------------------------------|------|--------------------------------|---------------------------------|
| Número de polos                  | 16   | Tipo de conexión PE            | Conexión brida-tornillo         |
| Tamaño de instalación            | 6    | Material básico                | Fundición inyectada de aluminio |
| Serie                            | HE   | Tensión nominal (DIN EN 61984) | 500 V                           |
| Corriente nominal (DIN EN 61984) | 16 A | BG                             | 6                               |

## Versión

|                                                                  |                     |                                                   |                   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| Dimens. caña destornillador pala plana (conexión brida-tornillo) | SD 0,6 x 3,5        | Sección de conexión del conductor AWG, máx.       | AWG 16            |
| Longitud de desaislado, conexión nominal                         | 10 mm               | Tipo de conexión                                  | SNAP IN           |
| Tamaño de instalación                                            | 6                   | Sección de conexión del conductor AWG, mín.       | AWG 20            |
| Sección de conexión del conductor, rígido, máx.                  | 2.5 mm <sup>2</sup> | Sección de conexión del conductor, rígido, mín.   | 1 mm <sup>2</sup> |
| Sección de conexión del conductor, flexible, máx.                | 2.5 mm <sup>2</sup> | Sección de conexión del conductor, flexible, mín. | 1 mm <sup>2</sup> |
| Sección de conexión del conductor, max.                          | 2.5 mm <sup>2</sup> | Sección de conexión del conductor, mín.           | 1 mm <sup>2</sup> |

## HDC KIT HE-QT 16.121 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Datos técnicos

|            |                  |                 |                                 |
|------------|------------------|-----------------|---------------------------------|
| Superficie | Esmalte en polvo | Material básico | Fundición inyectada de aluminio |
| BG         | 6                |                 |                                 |

### Clasificaciones

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC002943    | ETIM 9.0    | EC002943    |
| ETIM 10.0   | EC002943    | ECLASS 14.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-02-92 |             |             |

## HDC KIT HE-QT 16.121 M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accesorios

### SPB



Se suministran diferentes accesorios adecuados a los conectores Weidmüller. Entre ellos están las codificaciones para los conectores.

### Datos generales para pedido

|            |                            |                                                      |  |
|------------|----------------------------|------------------------------------------------------|--|
| Tipo       | SPB-M 3                    | Versión                                              |  |
| Código     | <a href="#">1203600000</a> | Conectores industriales, Accesorios, Perno de cierre |  |
| GTIN (EAN) | 4008190120047              |                                                      |  |
| Cantidad   | 100 ST                     |                                                      |  |