

HTI 15 ZERT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Herramientas para prensar conectores aislados terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

Datos generales para pedido

Versión	Herramienta para prensar, Herramienta de transformación para conector de cables aislado, 0.5mm ² , 2.5mm ² , Crimpado doble
Código	9017430000
Tipo	HTI 15 ZERT
GTIN (EAN)	4008190865344
Cantidad	1 Pieza

HTI 15 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Datos técnicos

Dimensiones y pesos

Anchura	200 mm	Anchura (pulgadas)	7.874 inch
Peso neto	453.2 g		

Conformidad medioambiental del producto

Estado de cumplimiento de la directiva	No afectado
RoHS	
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Datos técnicos

Descripción del artículo	Herramienta para prensar conectores aislados 0,5-2,5 mm ²	Versión	mecánico, sin contactos recambiables
--------------------------	--	---------	--------------------------------------

Datos de herramienta para prensar

Sección del terminal tubular, max.	2.5 mm ²
Tipo de prensado /perfil	Crimpado doble
Estación de crimpado	Número de estación de crimpado 1 Sección de conexión del conductor, min. 0.5 mm ² Sección de conexión del conductor, max. 1.5 mm ² Sección del conductor AWG, mín. 21 AWG Sección del conductor AWG, máx. 16 AWG Color de la estación de crimpado Rojo Número de estación de crimpado 2 Sección de conexión del conductor, min. 1.5 mm ² Sección de conexión del conductor, max. 2.5 mm ² Sección del conductor AWG, mín. 16 AWG Sección del conductor AWG, máx. 14 AWG Color de la estación de crimpado Azul

Descripción de contacto

Tipo de contactos	Conejero aislado	Sección máx. AWG	AWG 14
Sección mín. AWG	AWG 21	Zona de prensado, max.	2.5 mm ²
Zona de prensado, min.	0.5 mm ²		

Indicación importante

Información de producto No apto para conductores macizos. El aislamiento del contacto se presiona cónicamente.

Clasificaciones

ETIM 8.0	EC000168	ETIM 9.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168	ECLASS 14.0	21-04-38-11
ECLASS 15.0	21-04-38-11		

HTI 15 ZERT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dibujos



Accesorios

Accesos/piezas de repuesto



Herramientas para prensar conectores aislados terminales planos, terminales planos macho, conectores en paralelo y en serie y conectores insertables

- El enclavamiento por trinquete de retención garantiza un prensado de calidad
- Posibilidad de desenclavar el trinquete de retención en caso de manejo erróneo
- con tope para un posicionamiento exacto de los contactos
- conforme con DIN EN 60352 parte 2

Datos generales para pedido

Tipo	ERTE ES HTI 15	Versión
Código	1246370000	Herramienta para prensar, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4050118034462	
Cantidad	1 ST	
Tipo	ERTE ES HTI 15	Versión
Código	1246370000	Herramienta para prensar, Pieza de repuesto
GTIN (EAN)	4050118034462	
Cantidad	1 ST	